



# Luo täydellinen tunnelma

## Lisätarvike

Philipsin kangaspäällysteisessä johdossa on mattapintainen pistoke, joka tuo eloa olohuoneeseen. Viimeistele haluamasi ulkoasu Philipsin retrohenkisellä, modernilla tai perinteisellä E27-ledilampulla.

### Hyödyt

- Laadukas materiaali
- Säädettävä johdon pituus

### Ominaisuudet

- Mattapintainen metallipistoke
- Kangaspäällysteinen johto
- Tunnelmallinen ja tyylikäs

### Käyttökohteet

- Käytävä
- Ruokapöytä
- Olohuoneet
- Makuuhuoneet
- Vastaanottohuoneet
- Baarit

## Lisätarvike

### Versions



40W E27 Bulb - RFT



40W E27 Bulb - RFT



40W E27 Bulb - RFT

#### Yleistä tietoa

Lampun kanta E27

#### Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulotaajuus 50–60 Hz

Verkkotaajuus 50 to 60 Hz

Tehonkulutus 40 W

#### Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Kytken t ä j a k s o j e n m ä ä r ä	Nimellisk ä y t t ö i k ä
929001977901	40W E27 Bulb	25 000	10 950 tuntia
929001977801	40W E27 Bulb	-	-

Order Code	Full Product Name	Kytken t ä j a k s o j e n m ä ä r ä	Nimellisk ä y t t ö i k ä
929001978001	40W E27 Bulb	25 000	10 950 tuntia

