



Teremtsen tökéletes hangulatot

Ez a Philips kábel egy szövetburkolatú vezetékből és egy matt felületkezelésű fémcsatlakozóból áll, hogy feldobja a lakóhelyiségeket. Egészítse ki a megjelenését egy vintage, modern vagy klasszikus stílusú E27-es Philips fényforrással.

Előnyök

- Kiváló minőségű anyagokból készült
- Állítható kábelhossz

Applications

- Hall
- Étkezőasztal
- Nappalik

- Hálósobák
- Rendezvénytermek
- Bárok

Szolgáltatások

- Fém foglalatház matt felületkezeléssel
- Szövetburkolatú kábel
- Hangulat és stílus

Versions

40W E27 Bulb - RFT



40W E27 Bulb - RFT



40W E27 Bulb - RFT



Általános információ

Fejelés - foglalat	E27
Névleges élettartam	10 950 h
Kapcsolási ciklus	25 000

Működtetés és elektronika

Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50-60 Hz
Teljesítményfelvétel	40 W