



Teremtsen tökéletes hangulatot

Tartozék

Ez a Philips kábel egy szövetburkolatú vezetékből és egy matt felületkezelésű fémcsatlakozóból áll, hogy feldobja a lakóhelyiségeket. Egészítse ki a megjelenését egy vintage, modern vagy klasszikus stílusú E27-es Philips fényforrással.

Előnyök

- Kiváló minőségű anyagokból készült
- Állítható kábelhossz

Szolgáltatások

- Fém foglaltház matt felületkezeléssel
- Szövetburkolatú kábel
- Hangulat és stílus

Alkalmazás

- Hall
- Étkezőasztal
- Nappalik
- Hálósobák
- Rendezvénytermek
- Bárok

Versions



40W E27 Bulb - RFT



40W E27 Bulb - RFT



40W E27 Bulb - RFT

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E27
Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Teljesítményfelvétel	40 W

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Kapcsolási ciklus	Névleges élettartam
16776200	CORD/modern/E27/black 1CT EU RF	25 000	10 950 h
62405700	CORD/VIN/E27/rose gold 1CT EU	-	-

Order Code	Full Product Name	Kapcsolási ciklus	Névleges élettartam
16777900	CORD/classic/E27/gold 1CT EU RF	25 000	10 950 h

