



Skap din perfekte atmosfære

Denne Philips-ledningen kombinerer en stofftråd og metallkontakt med matt finish for å gi en god stemning til ditt oppholdsrom. Paret med en E27 LED-pære fra Philips vintage, moderne eller klassisk utvalg for å komplettere utseendet.

Fordeler

- Materialer av høy kvalitet
- Justerbar ledningslengde

Applications

- Gang
- Spisebord
- Stuer

- Soverom
- Resepsjonsrom
- Stenger

Funksjoner

- Metallkontakt med matt finish
- Stoffbelagt ledning
- Stemmeinnstilling og styling

Versions

40W E27 Bulb - RFT



40W E27 Bulb - RFT



40W E27 Bulb - RFT



Generell informasjon

Sokkelbase	E27
Nominell levetid	10 950 time(r)
Brytersyklus	25 000

Drift og elektronikk

Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	40 W

