



Stwórz doskonały nastrój

Przewód firmy Philips łączy kabel oraz metalową oprawkę z matowym wykończeniem, tworząc tym samym odpowiednią aurę dla Twojego otoczenia. Całości dopełnia możliwość parowania z żarówką LED o gwincie E27 i z zakresu żarówek retro, współczesnych lub klasycznych.

Korzyści

- Materiał wysokiej jakości
- Regulowana długość przewodu

Applications

- Przedpokój
- Stół do jadalni
- Salony

- Sypialnie
- Sale recepcyjne
- Bary

Cechy

- Metalowe gniazdko z matowym wykończeniem
- Przewód pokryty materiałem
- Tworzenie i stylizowanie nastroju

Wersje

40W E27 Bulb - RFT



40W E27 Bulb - RFT



40W E27 Bulb - RFT



Informacje ogólne

Podstawa-nasadka	E27
Nominalny okres eksploatacji	10 950 h
Cykl Przełączania	25 000

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	40 W