



Stwórz doskonały nastrój

Akcesoria

Przewód firmy Philips łączy kabel oraz metalową oprawkę z matowym wykończeniem, tworząc tym samym odpowiednią aurę dla Twojego otoczenia. Całości dopełnia możliwość parowania z żarówką LED o gwincie E27 i z zakresu żarówek retro, współczesnych lub klasycznych.

Korzyści

- Materiał wysokiej jakości
- Regulowana długość przewodu

Cechy

- Metalowe gniazdko z matowym wykończeniem
- Przewód pokryty materiałem
- Tworzenie i stylizowanie nastroju

Zastosowanie

- Przedpokój
- Stół do jadalni
- Salony
- Sypialnie
- Sale recepcyjne
- Bary

Wersje



40W E27 Bulb - RFT



40W E27 Bulb - RFT



40W E27 Bulb - RFT

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Zużycie energii	40 W

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Cykl Przełączania	Nominalny okres eksploatacji
16776200	CORD/modern/E27/black 1CT EU RF	25 000	10 950 h
62405700	CORD/VIN/E27/rose gold 1CT EU	-	-

Order Code	Full Product Name	Cykl Przełączania	Nominalny okres eksploatacji
16777900	CORD/classic/E27/gold 1CT EU RF	25 000	10 950 h

