



Crie o seu ambiente perfeito

Acessório

Este cabo Philips combina um fio com tecido e uma tomada metálica com acabamento mate para criar ambiente no espaço onde vive. Emparelhado com uma lâmpada LED E27 da gama vintage, moderna ou clássica da Philips para completar o visual.

Benefícios

- Material de elevada qualidade
- Comprimento do cabo ajustável

Características

- Tomada metálica com acabamento mate
- Cabo coberto por tecido
- Para criar ambiente e estilo

Aplicação

- Hall de entrada
- Mesa de jantar
- Salas de estar
- Quartos
- Salas de receção
- Bares

Acessório

Versions



40W E27 Bulb - RFT



40W E27 Bulb - RFT



40W E27 Bulb - RFT

Informações gerais

Casquilho	E27
-----------	-----

Funcionamento e características elétricas

Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Consumo de Energia	40 W

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Ciclo de comutação	Vida útil nominal
16776200	CORD/modern/E27/black 1CT EU RF	25.000	10.950 h
62405700	CORD/VIN/E27/rose gold 1CT EU	-	-

Order Code	Full Product Name	Ciclo de comutação	Vida útil nominal
16777900	CORD/classic/E27/gold 1CT EU RF	25.000	10.950 h

