



Створіть свою ідеальну атмосферу

Цей шнур Philips поєднує в собі тканинний дріт і металеву розетку з матовою обробкою, що додасть вашому житловому простору особливої атмосфери. Для завершення образу використовуйте світлодіодну лампу E27 із вінтажної, сучасної чи класичної лінійки Philips.

Переваги

- Високоякісний матеріал
- Регульована довжина шнура

Applications

- Коридори
- Обідні столи
- Вітальні

- Спальні
- Приймальні
- Бари

Характеристики

- Металева розетка з матовою обробкою
- Шнур, покритий тканиною
- Створення настрою та стилю

Версії

40W E27 Bulb - RFT



40W E27 Bulb - RFT



40W E27 Bulb - RFT



Загальна інформація

Розташування виводів	E27
Номінальний термін служби	10 950 година (-н)
Цикл перемикання	25 000

Експлуатаційні й електричні

Частота мережі	50 to 60 Hz
Вхідна частота	Від 50 до 60 Hz
Споживана потужність	40 W

