



Створіть свою ідеальну атмосферу

Accessory

Цей шнур Philips поєднує в собі тканинний дріт і металеву розетку з матовою обробкою, що додасть вашому житловому простору особливої атмосфери. Для завершення образу використовуйте світлодіодну лампу E27 із вінтажної, сучасної чи класичної лінійки Philips.

Переваги

- Високоякісний матеріал
- Регульована довжина шнура

Характеристики

- Металева розетка з матовою обробкою
- Шнур, покритий тканиною
- Створення настрою та стилю

Застосування

- Коридори
- Обідні столи
- Вітальні
- Спальні
- Приймальні
- Бари

Accessory

Версії



40W E27 Bulb - RFT



40W E27 Bulb - RFT



40W E27 Bulb - RFT

Загальна інформація

Розташування виводів E27

Експлуатаційні й електричні

Вхідна частота Від 50 до 60 Hz

Частота мережі 50 to 60 Hz

Споживана потужність 40 W

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Цикл перемикання	Номінальний термін служби
929001977901	40W E27 Bulb	25 000	10 950 година (-н)
929001977801	40W E27 Bulb	-	-

Order Code	Full Product Name	Цикл перемикання	Номінальний термін служби
929001978001	40W E27 Bulb	25 000	10 950 година (-н)

