

PHILIPS

Lighting



La lumière la plus froide, deux fois plus vive

TL-D Snow White

Snow White est une lampe à décharge de mercure basse pression avec une enveloppe tubulaire de 26 mm, disponible en 18 W, 36 W et 58 W. La température de couleur extrêmement élevée de la gamme Snow White crée des ambiances très froides, qui rendent la lampe particulièrement adaptée aux climats chauds et secs.

Avantages

- Produit un éclairage blanc froid agréable et unique, idéal pour créer une ambiance froide très vive sur tous les types d'applications
- La couleur froide est plus agréable et active, notamment dans les climats chauds et ensoleillés

Fonctions

- Lumière froide extrême

Application

- Parkings et parkings couverts
- Espaces publics, entrepôts et zones industrielles
- Magasins, bureaux
- Éclairage d'enseigne

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.


TL-D Snow White

Versions



LPPR TL-DSTD G13

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W Snow White 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
TL-D 36W Snow White 1SL/25	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

Informations générales	
Culot	G13
Données techniques de l'éclairage	
Coordonnée trichromatique x (nominale)	264
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	280
Couleur	Lumière naturelle froide extrême
Température de couleur corrélée (nom.)	12000 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	75
Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	T8
Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	5,0 mg

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux
928048045015	TL-D 18W Snow White 1SL/25	1 000 lm
928048545015	TL-D 36W Snow White 1SL/25	2 370 lm

Fonctionnement et électricité

TL-D Snow White

Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)	Tension (nom.)	Consommation électrique
928048045015	TL-D 18W Snow White 1SL/25	360 mA	59 V	18 W

Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)	Tension (nom.)	Consommation électrique
928048545015	TL-D 36W Snow White 1SL/25	440 mA	103 V	36 W

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1000 h
928048045015	TL-D 18W Snow White 1SL/25	22 kWh

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1000 h
928048545015	TL-D 36W Snow White 1SL/25	43 kWh



© 2025 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'un contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.

www.lighting.philips.com
2025, décembre 13 - Les données sont sujettes à changement