



Прохолодне та надзвичайно яскраве світло

TL-D Snow White

Snow White – це ртутна газорозрядна лампа низького тиску з трубчастою оболонкою 26 мм, доступна у версії 18 Вт, 36 Вт або 58 Вт. Надзвичайно висока колірна температура в лінійці Snow White створює прохолодну атмосферу, що робить цю лампу ідеальною для застосування в дуже спекотних і сухих кліматичних умовах.

Переваги

- Створює унікальне приємне прохолодне сніжне світло, яке ідеально підходить для створення дуже яскравої прохолодної атмосфери в будь-яких сферах застосування
- Завдяки прохолодному світлу ви відчуєте себе більш бадьоро та комфортно, особливо в жарких і сонячних кліматичних умовах

Характеристики

- Надзвичайно холодне світло

Застосування

- Автостоянки та криті міські паркування
- Складські приміщення, громадські та промислові зони
- Магазины, офіси
- Вивіски

Попередження та безпека

- Украй малоймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров'ю. Якщо лампа розбилася, провітрити приміщення протягом 30 хвилин і зібрати усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.


TL-D Snow White

Версії



LPPR TL-DSTD G13

Розміри



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W Snow White 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
TL-D 36W Snow White 1SL/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm
TL-D 58W Snow White 1SL/25	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

Загальна інформація	
Розташування виводів	G13
Світлотехнічні	
Координата хроматичності X (номінальна)	264
Координата хроматичності Y (номінальна)	280
Позначення кольору	Надзвичайно холодне біле денне світло
Корельована колірна температура (ном.)	12000 K
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	75
Механічні деталі й корпус	
Форма лампи	T8
Затвердження й застосування	
Вміст ртуті (ном.)	5,0 mg

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Світловий потік
928048045015	TL-D 18W Snow White 1SL/25	1 000 lm
928048545015	TL-D 36W Snow White 1SL/25	2 370 lm
928049045015	TL-D 58W Snow White 1SL/25	3 740 lm

Експлуатаційні й електричні

TL-D Snow White

Order Code	Full Product Name	Струм у лампі (ном.)	Напруга (ном.)	Споживана потужність
928048045015	TL-D 18W Snow White 1SL/25	360 mA	59 V	18 W
928048545015	TL-D 36W Snow White 1SL/25	440 mA	103 V	36 W

Order Code	Full Product Name	Струм у лампі (ном.)	Напруга (ном.)	Споживана потужність
928049045015	TL-D 58W Snow White 1SL/25	670 mA	111 V	58 W

Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Споживання енергії кВт/1000 год
928048045015	TL-D 18W Snow White 1SL/25	22 kWh
928048545015	TL-D 36W Snow White 1SL/25	43 kWh

Order Code	Full Product Name	Споживання енергії кВт/1000 год
928049045015	TL-D 58W Snow White 1SL/25	68 kWh

