



Değer ve performansın en uygun birleşimi

MASTER Value LED tüp, EM/Şebeke Beslemeli, T8

Yüksek performanslı bir LED çözümü olan profesyonel MASTER Value LED tüp, EM balast kullanan veya doğrudan şebekeye kurulumu yapılmış T8 floresan lambaları değiştirmek için idealdir. Bu ürün, genel aydınlatma, ofis, endüstri, perakende ve konaklama uygulamalarında kullanım için optimum bir değer ve performans birleşimi sağlar. Bu LED T8 tüp ışığın benzersiz tasarımı, geniş uyumluluk, güvenlik ve hızlı kurulumun yanı sıra anında enerji tasarrufu sunar.

Faydaları

- Kurulumu kolay kolay değişim
- Güvenilir performans ve mükemmel değer
- Herkes için bir çözüm: çok çeşitli uygulamalara uyar.

Özellikler


- EM balast veya şebeke üzerindeki mevcut T8 lambaları değiştirmek için
- > floresan tüplere kıyasla 160 lm/W'a kadar %50 enerji tasarrufu
- 60.000 saate kadar ekstra uzun kullanım ömrü
- Ürün seviyesinde NSF sertifikası ile desteklenen HACCP uygulamasını etkinleştirin.
- Cıva içermez

Uygulama

- Ofis
- Perakende
- Sanayi Tesisleri ve Depolar
- Otopark


MASTER Value LED tüp, EM/Şebeke Beslemeli, T8

Versions




LEDtube 220-240V G13 2ft

Boyutlu çizim



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1.498,8 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1.498,8 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	25,8 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm



Product
MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 830T8
MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 840T8
MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 865T8
MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 830 T8
MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 840 T8
MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 865 T8

MASTER Value LED t p, EM/Őebeke Beslemeli, T8

 R N BİLGİLERİ



MAS LEDtube VLE 1200mm
1500mm T8 side



MAS LEDtube VLE 1200mm
1500mm T8



Genel Bilgiler

Kapak Tabanı	G13
Anahtar D�ng�s�	200.000

IŐık Teknik Ayrıntıları

IŐın AçıŐı (Nom)	190 �
Renk oluŐturma dizini (CRI)	80
Nominal Kullanım �mr� Sonundaki LLMF (Nom)	70 %

ÇalıŐtırma ve Elektrik

GiriŐ Frekansı	50 ila 60 Hz
BaŐlangıç Saati (Nom)	0,5 s

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik ve Muhafaza

Lamba Kaplaması	Buzlu
Lamba Biçimi	T8

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Nominal kullanım �mr�
13907800	MASTER LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 830T8	75.000 h
13913900	MASTER LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 840T8	75.000 h
13915300	MASTER LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 865T8	75.000 h
13917700	MASTER LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 830 T8	75.000 h
13919100	MASTER LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 840 T8	75.000 h
13921400	MASTER LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 865 T8	75.000 h
64681300	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	60.000 h
64683700	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	60.000 h
64687500	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	60.000 h
64689900	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	60.000 h
31684300	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	60.000 h
31688100	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	60.000 h
31690400	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	60.000 h

IŐık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	İliŐkili Renk Sıcaklıđı (Nom.)	Renk Kodu	IŐık Akısı
13907800	MASTER LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 830T8	3000 K	830	2.000 lm
13913900	MASTER LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 840T8	4000 K	840	2.100 lm
13915300	MASTER LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 865T8	6500 K	865	2.100 lm
13917700	MASTER LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 830 T8	3000 K	830	2.900 lm
13919100	MASTER LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 840 T8	4000 K	840	3.100 lm
13921400	MASTER LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 865 T8	6500 K	865	3.100 lm
64681300	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	4000 K	840	1.050 lm

Order Code	Full Product Name	İliŐkili Renk Sıcaklıđı (Nom.)	Renk Kodu	IŐık Akısı
64683700	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	6500 K	865	1.050 lm
64687500	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	4000 K	840	2.100 lm
64689900	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	6500 K	865	2.100 lm
31684300	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	6500 K	865	2.500 lm
31688100	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	4000 K	840	3.700 lm
31690400	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	6500 K	865	3.700 lm

MASTER Value LED tüp, EM/Şebeke Beslemeli, T8

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Hat Frekansı	Güç Tüketimi
13907800	MASTER LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 830T8	-	13,1 W
13913900	MASTER LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 840T8	-	13,1 W
13915300	MASTER LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 865T8	-	13,1 W
13917700	MASTER LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 830 T8	-	19,3 W
13919100	MASTER LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 840 T8	-	19,3 W
13921400	MASTER LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 865 T8	-	19,3 W
64681300	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	50 to 60 Hz	8 W

Order Code	Full Product Name	Hat Frekansı	Güç Tüketimi
64683700	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	50 to 60 Hz	8 W
64687500	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	50 to 60 Hz	14 W
64689900	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	50 to 60 Hz	14 W
31684300	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	50 to 60 Hz	15,5 W
31688100	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	50 to 60 Hz	23 W
31690400	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	50 to 60 Hz	23 W

Sıcaklık

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimumu (Nom.)
13907800	MASTER LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 830T8	55 °C
13913900	MASTER LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 840T8	55 °C
13915300	MASTER LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 865T8	55 °C
13917700	MASTER LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 830 T8	55 °C
13919100	MASTER LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 840 T8	55 °C













Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimumu (Nom.)
13921400	MASTER LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 865 T8	55 °C
64681300	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	55 °C
64683700	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	55 °C
64687500	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	60 °C
64689900	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	60 °C
31684300	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	60 °C
31688100	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	65 °C
31690400	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	65 °C

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.
13907800	MASTER LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 830T8	-20 ila +45 °C	16 kWh
13913900	MASTER LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 840T8	-20 ila +45 °C	16 kWh
13915300	MASTER LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 865T8	-20 ila +45 °C	16 kWh
13917700	MASTER LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 830 T8	-20 ila +45 °C	23 kWh
13919100	MASTER LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 840 T8	-20 ila +45 °C	23 kWh
13921400	MASTER LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 865 T8	-20 ila +45 °C	23 kWh
64681300	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	-20 °C ila 45 °C	8 kWh
64683700	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	-20 °C ila 45 °C	8 kWh

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.
64687500	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	-20 °C ila 45 °C	14 kWh
64689900	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	-20 °C ila 45 °C	14 kWh
31684300	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	-20 °C ila 45 °C	16 kWh
31688100	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	-20 °C ila 45 °C	23 kWh
31690400	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	-20 °C ila 45 °C	23 kWh

MASTER Value LED tüp, EM/Şebeke Beslemeli, T8



MASTER Value LED tp, EM/ebeke Beslemeli, T8

