



# Giải pháp đấu dây lại chuyên nghiệp cho đèn LEDtube T5

## Đèn tuýp LED CorePro cho Nguồn trực tiếp T5

LEDtube MainsFit chuyên nghiệp là một giải pháp đèn LED tốt hơn thích hợp để thay thế cho đèn huỳnh quang T5. Sản phẩm mang lại hiệu ứng ánh sáng tự nhiên để sử dụng trong các ứng dụng chiếu sáng chung, đồng thời tiết kiệm năng lượng tức thì – một giải pháp thân thiện với môi trường.

### Lợi ích

- Tổng chi phí sở hữu thấp
- Dễ dàng nâng cấp lên công nghệ chiếu sáng LED
- Giải pháp tuyệt vời để thay thế tất cả các đèn huỳnh quang T5 hiện có mà không cần xem xét đến khả năng tương thích của chấn lưu

### Tính năng


- Được chứng nhận DLC
- Hiệu suất đáng tin cậy trong suốt 50.000 giờ
- Lắp đặt dây điện hai đầu dễ dàng để thay thế đèn T5 hiện có
- Thiết kế theo chuẩn kích thước T5 giúp lắp vừa hầu hết các bộ đèn hiện có
- Không có thủy ngân

### Ứng dụng

- Văn phòng
- Cửa hàng bán lẻ
- Xưởng công nghiệp
- Nhà kho

# Đèn tuýp LED CorePro cho Nguồn trực tiếp T5

## Bản vẽ kích thước



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 16W840 G5 I APR	15,8 mm	19 mm	1.149 mm	1.156,1 mm	1.163,2 mm
CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I APR	15,8 mm	19 mm	1.149 mm	1.156,1 mm	1.163,2 mm
CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I APR	15,8 mm	19 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm

### Thông tin chung

Độ dui đèn	G5
Chu kỳ bật/tắt	50.000
Tuổi thọ danh định	30.000 h

### Thông tin kỹ thuật về đèn

Góc chùm sáng (Danh định)	200 °
Chỉ số hoàn màu (CRI)	80
LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %

### Vận hành và điện

Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Tần số dòng	50 to 60 Hz
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s

### Nhiệt độ

Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	70 °C
--------------------------------	-------

### Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
---------------------------	-------

### Cơ khí và vỏ đèn

Hình dạng bóng đèn	T5
--------------------	----

### Phê duyệt và ứng dụng

Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 °C đến 45 °C
------------------------------	------------------

## Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	Mã màu	Quang thông
929001380808	CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I APR	6500 K	865	1.050 lm
929001381008	CorePro LEDtube 1200mm 16W840 G5 I APR	4000 K	840	2.100 lm
929001381108	CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I APR	6500 K	865	2.100 lm

## Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
929001380808	CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I APR	8 W
929001381008	CorePro LEDtube 1200mm 16W840 G5 I APR	16 W

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
929001381108	CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I APR	16 W

## Phê duyệt và ứng dụng

# Đèn tuýp LED CorePro cho Nguồn trực tiếp T5

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h
929001380808	CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I APR	8 kWh
929001381008	CorePro LEDtube 1200mm 16W840 G5 I APR	16 kWh
929001381108	CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I APR	16 kWh

