

**PHILIPS**

**Lighting**



**Tudo o que você  
valoriza em um  
Halogênio PAR38 com  
os benefícios do LED.  
Destaque a sua  
mercadoria ou espaço  
sem distração.**

### **LED PAR38**

Os spots LED da Philips com feixe ótico único proporcionam uma luz limpa e sem sombras, com ângulos de abertura de 8 a 40 graus, adequados para qualquer aplicação de iluminação geral.

#### **Benefícios**

- Até 80% de economia de energia em comparação com lâmpadas halógenas
- Custos de manutenção menores
- Não causará desbotamento ou danos

#### **Características**

- Vida útil de até 40.000 horas
- Os feixes praticamente não emitem UV/IR
- Até CRI95
- Variando entre 3 a 5 anos de garantia limitada
- Não contém mercúrio

# LED PAR38

## Aplicação


- Hotéis, restaurantes, bares, cafés, saguões
- Museus, exposições
- Lojas de varejo

## Versions



LEDspot MAS 120W E27 PAR38 830 25D ND

## Desenho dimensional



Product	D	C
LEDspot 90W PAR38 827 100-277V 25D ND	120 mm	133 mm

## LED PAR38

## LED PAR38

### Accent Diagrams

Accent Diagram - LEDspot 90W PAR38 827  
100-277V 25D ND

### Beam Diagrams

Beam diagram - LEDspot 90W PAR38 827  
100-277V 25D ND

