



Sisäänrakennettu valotunnistin parantaa turvallisuutta iltahämärästä aamunkoittoon

LED-valoa iltahämärästä aamunkoittoon

Philipsin Dusk to Dawn A19 -lamppu on varustettu sisäänrakennetulla valotunnistimella, joka sytyttää valot automaattisesti auringon laskiessa ja sammuttaa ne auringon noustessa.

Hyödyt

- Pitkäikäiset lamput vähentävät ylläpitokustannuksia, sillä lamppujen vaihtoväli pitenee
- Erinomainen värintoisto ja korkea värintoistoindeksi (80+)
- Varustettu sisäänrakennetulla valotunnistimella, joka sytyttää lamput automaattisesti auringon laskiessa ja sammuttaa ne auringon noustessa

Ominaisuudet

- Sopii keskikokoiseen vakiokantaan (E26), näyttää ja tuntuu klassiselta hehkulampulta
- Välitön sytytys
- 25 000 tunnin keskimääräinen käyttöikä
- Ei käytännössä lainkaan UV- tai infrapunasäteilyä
- Ympäristöystävällinen, ei sisällä elohopeaa

LED-valoa iltahämärästä aamunkoittoon

Käyttökohteet

- Turvavalaistus
- Kodit ja palveluasuminen
- Hotellit ja motellit

Versions




LEDbulb E27 A19



LEDbulb D2D A19 E27 FR

Mittapiirros



Product	D	C
LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4	62 mm	114 mm
LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4	62 mm	114 mm

LED-valoa iltahämärästä aamunkoittoon

Yleistä tietoa

Lampun kanta	E27
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia
Kytkeäjaksojen määrä	50 000
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot

Keilakulma (nim.)	250 °
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valonlähteen valovirran pysyvyys nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Valovirta	806 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulotaajuus	50 Hz
Verkkotaajuus	50 Hz
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Vastaavan perinteisen teho	60 W

Käyttölämpötila

Tuotteen enimmäispintalämpötila (nim.)	75 °C
---	-------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinnoite	Matta
Lampun muoto	A19

Merkinnät ja luokitukset

Käyttölämpötila-alue	-20...45 °C
----------------------	-------------

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Värlämpötila (nim.)	Värikoodi
929001383631	LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4	2700 K	827
929001383731	LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4	4000 K	840


Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
929001383631	LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4	7,5 W

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
929001383731	LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4	6,5 W

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1 000 h
929001383631	LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4	8 kWh
929001383731	LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4	7 kWh



LED-valoa iltahämärästä aamunkoittoon

