



Reemplazos LED económicos para lámparas fluorescentes compactas de 4 y 2 pasadores

Las lámparas de 4 y 2 pasadores PLED de Philips son una solución LED económica para reemplazar las lámparas fluorescentes compactas. El producto ofrece un efecto de iluminación natural para usarse en muchas aplicaciones de iluminación y proporciona ahorros de energía instantáneos, haciéndolas una opción ecológica. Disponibles como reemplazo de lámparas fluorescentes compactas 13 W, 26 W y 32 W.

Beneficios

- Costos de limpieza reducidos
- Excelente uniformidad de iluminación y mantenimiento lumínico
- Compatibilidad inigualable con balastos existentes

Applications

- Comercios y hotelería
- Residencial
- Centros de salud

Características


- Excelente eficiencia energética
- Las lámparas horizontales giran para asegurar el mejor efecto de iluminación posible

- Instalación simple. Reemplazo listo para usarse para lámparas CFL-ni existentes
- Factor de forma convencional que se ajusta a las luminarias existentes

Versions



SPPR_MLEDGA_0021-Product photo



SPPR_MLEDGA_0022-Product photo



LEDtube PLC 13H 5W GX23-2
827 15D ND

Información general	
Vida útil nominal	50,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000
Información técnica sobre la luz	
Índice de producción de color (IRC)	82
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Aprobación y aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C

Información general

Order Code	Full Product Name	Tapa-base
929001388004	8.5PL-C/T/COR/26H-827/IF8/P/4P/DIM 10/1	G24q Rotatable end-cap
929001388104	8.5PL-C/T/COR/26H-830/IF9/P/4P/DIM 10/1	G24q Rotatable end-cap
929001388204	8.5PL-C/T/COR/26H-835/IF9/P/4P/DIM 10/1	G24q Rotatable end-cap
929001388304	8.5PL-C/T/COR/26H-840/IF9/P/4P/DIM 10/1	G24q Rotatable end-cap
929001388704	10.5PL-C/T/COR/26V-840/IF13/P/4P/DIM10/1	GX24q
929001884804	5PL-C/LED/13H/840/IF5/P/2P 20/1	GX23-2

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Código de color	Ángulo de haz (nomi- nal)	Flujo luminoso	Temperatura de color correlacionada (nominal)
929001388004	8.5PL-C/T/COR/26H-827/IF8/P/4P/DIM 10/1	827	120 °	850 lm	2700 K
929001388104	8.5PL-C/T/COR/26H-830/IF9/P/4P/DIM 10/1	830	120 °	900 lm	3000 K
929001388204	8.5PL-C/T/COR/26H-835/IF9/P/4P/DIM 10/1	835	120 °	900 lm	3500 K
929001388304	8.5PL-C/T/COR/26H-840/IF9/P/4P/DIM 10/1	840	120 °	950 lm	4000 K
929001388704	10.5PL-C/T/COR/26V-840/IF13/P/4P/DIM10/1	840	120 °	1,300 lm	4000 K
929001884804	5PL-C/LED/13H/840/IF5/P/2P 20/1	840	150 °	580 lm	4000 K

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de línea	Frecuencia de entrada	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929001388004	8.5PL-C/T/COR/26H-827/IF8/P/4P/DIM 10/1	20000-100000 Hz	20000-100000 Hz	8.5 W	26 W
929001388104	8.5PL-C/T/COR/26H-830/IF9/P/4P/DIM 10/1	20000-100000 Hz	20000-100000 Hz	8.5 W	26 W
929001388204	8.5PL-C/T/COR/26H-835/IF9/P/4P/DIM 10/1	20000-100000 Hz	20000-100000 Hz	8.5 W	26 W
929001388304	8.5PL-C/T/COR/26H-840/IF9/P/4P/DIM 10/1	20000-100000 Hz	20000-100000 Hz	8.5 W	26 W
929001388704	10.5PL-C/T/COR/26V-840/IF13/P/4P/DIM10/1	20000-100000 Hz	20000-100000 Hz	10.5 W	26 W
929001884804	5PL-C/LED/13H/840/IF5/P/2P 20/1	50 to 60 Hz	50 a 60 Hz	5 W	13 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929001388004	8.5PL-C/T/COR/26H-827/IF8/P/4P/DIM 10/1	60 °C
929001388104	8.5PL-C/T/COR/26H-830/IF9/P/4P/DIM 10/1	60 °C
929001388204	8.5PL-C/T/COR/26H-835/IF9/P/4P/DIM 10/1	60 °C
929001388304	8.5PL-C/T/COR/26H-840/IF9/P/4P/DIM 10/1	60 °C
929001388704	10.5PL-C/T/COR/26V-840/IF13/P/4P/DIM10/1	60 °C
929001884804	5PL-C/LED/13H/840/IF5/P/2P 20/1	70 °C

Controles y atenuación

Order Code	Full Product Name	Regulable
929001388004	8.5PL-C/T/COR/26H-827/IF8/P/4P/DIM 10/1	Sí
929001388104	8.5PL-C/T/COR/26H-830/IF9/P/4P/DIM 10/1	Sí
929001388204	8.5PL-C/T/COR/26H-835/IF9/P/4P/DIM 10/1	Sí
929001388304	8.5PL-C/T/COR/26H-840/IF9/P/4P/DIM 10/1	Sí
929001388704	10.5PL-C/T/COR/26V-840/IF13/P/4P/DIM10/1	Sí
929001884804	5PL-C/LED/13H/840/IF5/P/2P 20/1	No

Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Forma del foco
929001388004	8.5PL-C/T/COR/26H-827/IF8/P/4P/DIM 10/1	PL-C;PL-T
929001388104	8.5PL-C/T/COR/26H-830/IF9/P/4P/DIM 10/1	PL-C;PL-T
929001388204	8.5PL-C/T/COR/26H-835/IF9/P/4P/DIM 10/1	PL-C;PL-T
929001388304	8.5PL-C/T/COR/26H-840/IF9/P/4P/DIM 10/1	PL-C;PL-T
929001388704	10.5PL-C/T/COR/26V-840/IF13/P/4P/DIM10/1	PL-C;PL-T
929001884804	5PL-C/LED/13H/840/IF5/P/2P 20/1	PL-C

