



Logre un estilo vintage o moderno al ahorrar dinero con tecnología LED

LED Designer Deco

Las lámparas LED Designer Deco de Philips le permiten mantener una luz cálida o clásica o un efecto moderno o chic mientras brindan una vida útil más larga y ahorros de energía.

Beneficios

- Distribución y color de la luz que reproduce el efecto de las lámparas estándares de estilo vintage o con un tono moderno y sofisticado
- Larga vida útil: disminuye los costos de mantenimiento al reducir la frecuencia de reemplazo de las lámparas
- Consistencia de color excelente con reproducción cromática alta (CRI)

Características

- Diseño de controlador compacto integrado para lograr un estilo y sensación decorativos
- Atenuación suave
- Encendido instantáneo
- 15,000 horas de vida útil nominal promedio
- Ubicación en zonas húmedas

Aplicaciones

- Restaurantes y bares
- Recepciones, áreas de recepción


LED Designer Deco

Versions



LEDbulb UFO Others E27 FR

Plano de dimensiones



Product	D	C
UFO LEDBulb 15W E27 6500K 230V 1CT/6	150 mm	82 mm
UFO LEDBulb 24W E27 3000K 230V 1CT/6	200 mm	82 mm
UFO LEDBulb 24W E27 6500K 230V 1CT/6	200 mm	82 mm

LED Designer Deco

Información general

Tapa-base	E27
Ciclo del interruptor	50,000
Vida útil nominal	15,000 hora(s)

Información técnica sobre la luz

Ángulo de haz (nominal)	120 °
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s

Controles y atenuación

Regulable	No
-----------	----

Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	Otros

Aprobación y aplicación

Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
-------------------------------	--------------

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Código de color	Flujo luminoso
929001971571	UFO LEDBulb 15W E27 6500K 230V 1CT/6	6500 K	865	1,700 lm
929001971871	UFO LEDBulb 24W E27 3000K 230V 1CT/6	3000 K	830	2,715 lm
929001971971	UFO LEDBulb 24W E27 6500K 230V 1CT/6	6500 K	865	2,715 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929001971571	UFO LEDBulb 15W E27 6500K 230V 1CT/6	15 W	100 W
929001971871	UFO LEDBulb 24W E27 3000K 230V 1CT/6	24 W	150 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929001971971	UFO LEDBulb 24W E27 6500K 230V 1CT/6	24 W	150 W


Temperatura

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929001971571	UFO LEDBulb 15W E27 6500K 230V 1CT/6	72 °C
929001971871	UFO LEDBulb 24W E27 3000K 230V 1CT/6	68 °C

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929001971971	UFO LEDBulb 24W E27 6500K 230V 1CT/6	68 °C

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/1000 h
929001971571	UFO LEDBulb 15W E27 6500K 230V 1CT/6	15 kWh
929001971871	UFO LEDBulb 24W E27 3000K 230V 1CT/6	24 kWh
929001971971	UFO LEDBulb 24W E27 6500K 230V 1CT/6	24 kWh



LED Designer Deco

