



SunStay: Allt-i-ett solcellsgatubelysning

SunStay

Integrerad solcellsdriven gatubelysning med litiumferrofosfatbatteri, solpanel och laddare inbyggd i armaturen. Pressgjuten aluminium för robusthet och lång livslängd. Specialdesignat stolpmontagefäste för olika lutningsvinklar samt sido- och toppmontering.

Fördelar

- Ger belysning i områden utan tillgång till elnät
- Sparar energi
- Bevarar landskapet eftersom ingen dikesgrävning krävs för kablage
- Miljövänlig
- Robust konstruktion för lång livslängd

Funktioner

- Högt ljusutbyte på 175 lm/Watt för maximal batteriprestanda
- Utbytbar litiumferrofosfatbatteri för lång livslängd och problemfri drift.
- MPPT-laddningsstyrenhet för maximal effektivitet
- Armaturhus av pressgjuten aluminium för robusthet och utmärkt värmeavledning.
- Specialutformade stolpmontagefästen med justerbara lutningsvinklar på 0 till 15 grader, som även kan användas i topp- och sidomontering
- Fabriksinställd dimringsprofil tillsammans med PIR-sensor för maximering av körtiden.
- LED-indikatorer för självdiagnostik, batteriladdning, urladdning och driftsavbrott

Användning

- Klass A & B vägar
- Landsbygden
- Parker, belysning av gångvägar
- Industrier, kontor, skolor
- Köpcentra, företagscampus, torg

Versions



BRP710

Måttskiss

