



Αποδεδειγμένη ποιότητα. Εγκατάσταση χωρίς κόπο.
Πάντα η αξιόπιστη και προσιτή επιλογή σας για κάθε έργο.

Οι δημόσιοι χώροι και οι χώροι κυκλοφορίας απαιτούν τις πιο αξιόπιστες λύσεις φωτισμού – ειδικά οι χώροι στάθμευσης, τα γραφεία, οι είσοδοι, οι διάδρομοι και οι σκάλες. Με τη Philips Ledinaire, έχετε εξαιρετική αξιοπιστία και πολλά άλλα. Αυτή η δημοφιλής σειρά περιλαμβάνει μια επιλογή από βασικά φωτιστικά LED που μπορείτε να επιλέξετε απευθείας από το ράφι. Όπως το σύγχρονο, τετράγωνο επιτοίχιο φωτιστικό Ledinaire WL055V, που είναι κατάλληλο για πληθώρα εφαρμογών γενικού φωτισμού. Και όπως και τα υπόλοιπα προϊόντα της σειράς Ledinaire, έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα ποιότητας της Philips και προσφέρεται σε πολύ ανταγωνιστική τιμή. Μια προσιτή, αξιόπιστη και ενεργειακά αποδοτική επιλογή για τοποθέτηση σε τοίχο, από το κορυφαίο όνομα στα LED.

Οφέλη

- Ποιότητα και αξιοπιστία Philips
- LED εξοικονόμησης ενέργειας
- Αδιάβροχο και με προστασία από βανδαλισμούς
- Ευρεία γκάμα εφαρμογών
- Ορθογώνιο 1:1 ανταλλακτικό για φωτιστικό TCH329

Applications

- Χώροι στάθμευσης
- Είσοδοι
- Διάδρομοι
- Κλιμακοστάσια

Χαρακτηριστικά

- Μοντέρνος, λιτός σχεδιασμός
- Υψηλή απόδοση με 100 lm/W
- Υψηλή προστασία (IP65 και IK08)
- Προαιρετική έκδοση έκτακτης ανάγκης με μπαταρία 3 ωρών
- Προαιρετική ανίχνευση κίνησης και αισθητήρας φωτός ημέρας (MDU)
- Προαιρετική βηματική ρύθμιση έντασης με μικροδιακόπτη στο 10% και το 20%


- Για εκδόσεις MDU (Motion Detection Unit):
- Η κάλυψη του αισθητήρα μπορεί να διαφέρει μεταξύ εφαρμογών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.
- Ο δυνατός άνεμος και η βροχή μπορεί να ενεργοποιήσουν τον αισθητήρα εάν δεν υπάρχει περιβάλλον, όπως τοίχοι, στέγη κ.λπ.
- Οποιοσδήποτε κραδασμός ή κίνηση μπορεί να ενεργοποιήσει τον αισθητήρα. Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας απέχει πολύ από τέτοιου είδους συνεχές σήμα.

Versions




Ledinaire Square Wall-mounted WL055V PSU WH

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



WL055V LED6S/830 PSR MDU WH

Λεπτομέρειες για το προϊόν




Ledinaire Square Wall-mounted standard version (PSU)




Ledinaire Square Wall-mounted standard version (PSU)



Ledinaire Square Wall-mounted with Movement Detection Unit (MDU)



Ledinaire Square Wall-mounted with Movement Detection Unit (MDU)



Ledinaire Square Wall-mounted standard version (PSU)



Ledinaire Square Wall-mounted with Movement Detection Unit (MDU)

Γενικές πληροφορίες

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Όχι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Ετικέτα σέρβις	Όχι

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	>80
Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	110 μοίρα(ες)

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Δεν εφαρμόζεται
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας II

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	20%
Ενσωματωμένος έλεγχος	Προγραμματιζόμενος αισθητήρας κίνησης και φωτός

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα

Χρώμα περιβλήματος	Λευκό
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP65 [Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού]
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK08 [5] Με προστασία από βανδαλισμούς]

Λειτουργία έκτακτης ανάγκης

Φωτεινή ροή έκτακτης ανάγκης	370 lm
Ονομαστική διάρκεια του φωτισμού ασφαλείας (όταν είναι πλήρως φορτισμένο)	3 h
Κεντρικός φωτισμός έκτακτης ανάγκης	Όχι
Τύπος μπαταρίας φωτισμού έκτακτης ανάγκης	Lithium
Φωτισμός έκτακτης ανάγκης	Φωτισμός ασφαλείας διάρκειας 3 ωρών, βασική έκδοση

Έγκριση και Εφαρμογή

Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 850 °C, διάρκεια 30 s
Σήμανση ευφλεκτότητας	-
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ENEC	-
Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	1
Στροβοσκοπικό εφέ	1,6

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%
Αρχική χρωματικότητα	SDCM≤5

Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός ονομασίας σειράς	WL055V [LEDINAIRE Square WALL MOUNTED WL055]
--------------------------	--

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Φωτεινή ροή	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Τύπος οπτικού συστήματος
96773499	WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH	600 lm	4000 K	75 lm/W	Ευρείας δέσμης
34941199	WL055V LED6S/830 PSU WH	600 lm	3000 K	100 lm/W	Γωνία δέσμης 110°
34942899	WL055V LED6S/840 PSU WH	630 lm	4000 K	105 lm/W	Γωνία δέσμης 110°
35064699	WL055V LED6S/840 PSR MDU WH	630 lm	4000 K	105 lm/W	Γωνία δέσμης 110°
35409599	WL055V LED6S/830 PSR MDU WH	600 lm	3000 K	100 lm/W	Γωνία δέσμης 110°

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
96773499	WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH	8 W
34941199	WL055V LED6S/830 PSU WH	6 W
34942899	WL055V LED6S/840 PSU WH	6 W
35064699	WL055V LED6S/840 PSR MDU WH	6 W
35409599	WL055V LED6S/830 PSR MDU WH	6 W

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
96773499	WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH	Όχι
34941199	WL055V LED6S/830 PSU WH	Όχι
34942899	WL055V LED6S/840 PSU WH	Όχι
35064699	WL055V LED6S/840 PSR MDU WH	Ναι
35409599	WL055V LED6S/830 PSR MDU WH	Ναι

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος
96773499	WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH	0 έως +25 °C
34941199	WL055V LED6S/830 PSU WH	-20 έως +35 °C
34942899	WL055V LED6S/840 PSU WH	-20 έως +35 °C
35064699	WL055V LED6S/840 PSR MDU WH	-20 έως +35 °C
35409599	WL055V LED6S/830 PSR MDU WH	-20 έως +35 °C

