



Ledinaire Square Wall-mounted – kustannustehokas seinäasennettava LED-ratkaisu

Ledinaire Square Wall-mounted

Julkisissa tiloissa ja kulkuväylillä, erityisesti pysäköintihalleissa, toimistoissa, sisäänkäynneissä, auloissa, käytävissä ja portaikoissa, tarvitaan ehdottoman luotettavia valaistusratkaisuja. Philips Ledinaire tarjoaa huippuluokan luotettavuutta ja kaikkea muuta. Tässä suositussa ledivalaisinvalikoimassa on monia heti käyttövalmiita malleja, kuten suorakaiteen muotoinen, seinäasennettu Ledinaire WLO55V -valaisin, joka soveltuu monenlaisiin yleisvalaistuskohteisiin. Ledinaire-sarjan valaisimissa Philipsin korkea laatu yhdistyy erittäin kilpailukykyiseen hintaan. Saat siten luotettavia, edullisia ja energiatehokkaita seinäasennettuja valaisimia LED-valaistuksen markkinajohtajalta.

Hyödyt

- Philipsin laatu ja luotettavuus
- Energiaa säästävä ledi
- Vesitiivis ja ilkvallan kestävä
- Monipuoliset käyttökohteet
- Suorakaiteen muotoinen, vaihdettavissa suoraan TCH329-valaisimen tilalle

Ledinaire Square Wall-mounted

Ominaisuudet

- Moderni, yksinkertainen muotoilu
- Suuri tehokkuus 100 lm/W
- Korkea suojaus (IP65 ja IK08)
- Valinnainen turvaversio 3 tunnin akulla
- Lisävarusteena liiketunnistin ja päivänvalotunnistin (MDU)
- Valinnainen asteittainen himmennys dip-kytkimellä 10 %:n ja 20 %:n kohdalla


Käyttökohteet

- Pysäköintihallit
- Sisääntulot
- Käytävät
- Portaat


Rajoitukset ja turvallisuus

- MDU (Motion Detection Unit) -versioita varten:
- Tunnistimen toiminta-alue voi vaihdella sisä- ja ulkokäytössä.
- Voimakas tuuli ja sade voivat laukaista tunnistimen, jos ympäristössä ei ole seiniä, kattoja jne.
- Tärinä tai liike voivat laukaista tunnistimen. Varmista, että tunnistin on kaukana tällaisesta jatkuvasta signaalista.

Mittapiirros



Tuotetiedot



Ledinaire Square Wall-mounted
standard version (PSU)




Ledinaire Square Wall-mounted
standard version (PSU)

Ledinaire Square Wall-mounted


Tuotetiedot



Ledinaire Square Wall-mounted
with Movement Detection Unit
(MDU)



Ledinaire Square Wall-mounted
with Movement Detection Unit
(MDU)



Ledinaire Square Wall-mounted
standard version (PSU)



Ledinaire Square Wall-mounted
with Movement Detection Unit
(MDU)

Ledinaire Square Wall-mounted

Yleistä tietoa	
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valonlähteen keilakulma	110 °
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 or 60 Hz
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon väri	Valkoinen
Iskunkestävyysluokka	IK08
Suojausluokan koodi	IP65
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	-
Syttyvyysluokka	-
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
Stroboskooppi-ilmiön arvo (SVM)	1,6
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Kromaattisuus alussa	SDCM≤5
Valovirran toleranssi	+/-10%

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Huoltotunniste
910505100601	WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH	Ei
910505100602	WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH	Ei
911401834880	WL055V LED6S/830 PSU WH	-
911401834980	WL055V LED6S/840 PSU WH	-
911401850580	WL055V LED6S/840 PSR MDU WH	-
911401862580	WL055V LED6S/830 PSR MDU WH	-

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta	Optiikan tyyppi
910505100601	WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH	4000 K	75 lm/W	600 lm	Leveä valokeila
910505100602	WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH	3000 K	75 lm/W	600 lm	Leveä valokeila
911401834880	WL055V LED6S/830 PSU WH	3000 K	100 lm/W	600 lm	Keilakulma 110°

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta	Optiikan tyyppi
911401834980	WL055V LED6S/840 PSU WH	4000 K	105 lm/W	630 lm	Keilakulma 110°
911401850580	WL055V LED6S/840 PSR MDU WH	4000 K	105 lm/W	630 lm	Keilakulma 110°
911401862580	WL055V LED6S/830 PSR MDU WH	3000 K	100 lm/W	600 lm	Keilakulma 110°

Käyttö- ja sähkö tiedot

Ledinaire Square Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
910505100601	WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH	8 W
910505100602	WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH	8 W
911401834880	WL055V LED6S/830 PSU WH	6 W

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
911401834980	WL055V LED6S/840 PSU WH	6 W
911401850580	WL055V LED6S/840 PSR MDU WH	6 W
911401862580	WL055V LED6S/830 PSR MDU WH	6 W

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product		Integroitu		Enimmäishimmennystaso
	Name	Himmennettävä	ohjaus		
910505100601	WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH	Ei	-	-	
910505100602	WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH	Ei	-	-	
911401834880	WL055V LED6S/830 PSU WH	Ei	-	-	

Order Code	Full Product		Integroitu		Enimmäishimmennystaso
	Name	Himmennettävä	ohjaus		
911401834980	WL055V LED6S/840 PSU WH	Ei	-	-	
911401850580	WL055V LED6S/840 PSR MDU WH	Kyllä	Ohjelmoitava liike- ja valotunnistin	20%	
911401862580	WL055V LED6S/830 PSR MDU WH	Kyllä	Ohjelmoitava liike- ja valotunnistin	20%	

Hätätilakäyttö (1/2)

Order Code	Full Product		Keskusakustollinen		Turvavalaistuksen		Turvavali:	akun tyyppi	Order Code	Full Product		Keskusakustollinen		Turvavalaistuksen		Turvavalaistukse
	Name	turvavalaistus	turvavalaistus	valovirta						Name	turvavalaistus	turvavalaistus	valovirta			
910505100601	WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH	Ei	Turvavalaistus, 3 tunnin akku, perusversio	370 lm		Lithium				840 PSU WH	-	-	-	-		
910505100602	WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH	Ei	Turvavalaistus, 3 tunnin akku, perusversio	370 lm		Lithium				840 PSR MDU WH	-	-	-	-		
911401834880	WL055V LED6S/830 PSU WH	-	-	-		-				830 PSR MDU WH	-	-	-	-		
911401834980	WL055V LED6S/	-	-	-		-										

Hätätilakäyttö (2/2)

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)
910505100601	WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH	3 tuntia
910505100602	WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH	3 tuntia
911401834880	WL055V LED6S/830 PSU WH	-

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)
911401834980	WL055V LED6S/840 PSU WH	-
911401850580	WL055V LED6S/840 PSR MDU WH	-
911401862580	WL055V LED6S/830 PSR MDU WH	-

Merkinnät ja luokitukset

Ledinaire Square Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Välkyntäarvo	
		Käyttölämpötila-alue	(PstLM)
910505100601	WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH	0...+25 °C	-
910505100602	WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH	0...+25 °C	-
911401834880	WL055V LED6S/830 PSU WH	-20...+35 °C	1

Order Code	Full Product Name	Välkyntäarvo	
		Käyttölämpötila-alue	(PstLM)
911401834980	WL055V LED6S/840 PSU WH	-20...+35 °C	1
911401850580	WL055V LED6S/840 PSR MDU WH	-20...+35 °C	1
911401862580	WL055V LED6S/830 PSR MDU WH	-20...+35 °C	1

Tuotetiedot

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910505100601	WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH	WL055V
910505100602	WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH	WL055V
911401834880	WL055V LED6S/830 PSU WH	-

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
911401834980	WL055V LED6S/840 PSU WH	-
911401850580	WL055V LED6S/840 PSR MDU WH	-
911401862580	WL055V LED6S/830 PSR MDU WH	-

