



Ledinaire Square veggmontert: for dine daglige belysningsoppgaver.

Ledinaire Square Wall-mounted

Offentlige rom og sirkulasjonsområder som innganger, lobbyer, korridorer og trapper krever mest mulig pålitelig belysning. Med Philips Ledinaire får du suveren pålitelighet og enda mye mer. I denne populære serien finner du et utvalg av uunnværlige LED-lysarmaturer som du kan velge fra hyllen. Som vår moderne, kvadratiske, veggmonterte WL055V-modell fra Ledinaire, som egner seg til en lang rekke bruksområder innen generell belysning. Og akkurat som resten av Ledinaire-serien er den designet i henhold til Philips' høye kvalitetsstandarder til en svært konkurransedyktig pris. Et prisgunstig, pålitelig og energieffektivt valg for veggmontering, fra det ledende LED-merket.

Fordeler

- Kvalitet og pålitelighet fra Philips
- Energibesparende LED
- Vanntett og sikret mot hæververk
- En lang rekke bruksområder
- Rektangulær 1:1 erstatter TCH329-lysarmatur

Funksjoner

- Moderne, ren design
- Høy effektivitet med 100lm/W
- Høy beskyttelsesgrad (IP65 og IK08)
- Valgfri nødutgave med 3 timers batteri
- Valgfri bevegelsesdeteksjon og daglyssensor (MDU)
- Valgfri trinnvis dimming med dimmebryter på 10 % og 20 %

Ledinaire Square Wall-mounted


Søknad

- Parkeringshus
- inngangspartier
- Korridorer
- Trappehus


Warnings and safety

- For utgaver med MDU (bevegelsesdeteksjon):
- Sensorenes dekning kan variere mellom innendørs og utendørs bruk.
- Sterk vind og kraftig regn kan utløse sensoren hvis det ikke finnes omgivelser som vegger, tak osv.
- All vibrasjon eller bevegelse kan utløse sensoren. Se til at sensoren er langt unna slike kontinuerlige signaler.

Målskisse




Produkt detaljer



Ledinaire Square Wall-mounted
standard version (PSU)




Ledinaire Square Wall-mounted
standard version (PSU)




Ledinaire Square Wall-mounted
with Movement Detection Unit
(MDU)

Ledinaire Square Wall-mounted

Produkt detaljer



Ledinaire Square Wall-mounted
with Movement Detection Unit
(MDU)



Ledinaire Square Wall-mounted
standard version (PSU)



Ledinaire Square Wall-mounted
with Movement Detection Unit
(MDU)

Ledinaire Square Wall-mounted

Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Teknisk belysning	
Lyskjevlevinkel for lyskilde	110 grad(er)
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Drift og elektronikk	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsfarge	Hvit
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK08
Ingress beskyttelseskode	IP65
Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja
ENEC-merke	-
Brennbarhetsmerke	-
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
Stroboskopisk effekt	1,6
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Innledende kromatisitet	SDCM≤5
Lysstrømtoleranse	+/-10%

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Service Tag
910505100601	WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH	Nei
910505100602	WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH	Nei
911401834880	WL055V LED6S/830 PSU WH	-
911401834980	WL055V LED6S/840 PSU WH	-
911401850580	WL055V LED6S/840 PSR MDU WH	-
911401862580	WL055V LED6S/830 PSR MDU WH	-

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse	Optikktype
910505100601	WL055V LED6S/8 40 PSU EL3 WH	4000 K	75 lm/W	600 lm	Bredstrålet
910505100602	WL055V LED6S/8 30 PSU EL3 WH	3000 K	75 lm/W	600 lm	Bredstrålet
911401834880	WL055V LED6S/8 30 PSU WH	3000 K	100 lm/W	600 lm	Spredningsvinkel 110°

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse	Optikktype
911401834980	WL055V LED6S/8 40 PSU WH	4000 K	105 lm/W	630 lm	Spredningsvinkel 110°
911401850580	WL055V LED6S/8 40 PSR MDU WH	4000 K	105 lm/W	630 lm	Spredningsvinkel 110°
911401862580	WL055V LED6S/8 30 PSR MDU WH	3000 K	100 lm/W	600 lm	Spredningsvinkel 110°

Drift og elektronikk

Ledinaire Square Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505100601	WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH	8 W
910505100602	WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH	8 W
911401834880	WL055V LED6S/830 PSU WH	6 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
911401834980	WL055V LED6S/840 PSU WH	6 W
911401850580	WL055V LED6S/840 PSR MDU WH	6 W
911401862580	WL055V LED6S/830 PSR MDU WH	6 W

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan		Maksimalt dimmenivå
		dimmes	Innebygd styring	
910505100601	WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH	Nei	-	-
910505100602	WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH	Nei	-	-
911401834880	WL055V LED6S/830 PSU WH	Nei	-	-
911401834980	WL055V LED6S/840 PSU WH	Nei	-	-

Order Code	Full Product Name	Kan		Maksimalt dimmenivå
		dimmes	Innebygd styring	
911401850580	WL055V LED6S/840 PSR MDU WH	Ja	Programmerbar bevegelse og lyssensor	20%
911401862580	WL055V LED6S/830 PSR MDU WH	Ja	Programmerbar bevegelse og lyssensor	20%

Nøddrift (1/2)

Full Product Sentral Type						Full Product Sentral Type					
Order Code	Name	nødbelysning	Nødbelysning	Nødlystelse	nødbelysningsbatteri	Order Code	Name	nødbelysning	Nødbelysning	Nødlystelse	nødbelysningsbatteri
910505100601	WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH	Nei	Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon	370 lm	Lithium	911401850580	840 PSU WH	-	-	-	-
910505100602	WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH	Nei	Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon	370 lm	Lithium	911401862580	830 PSR MDU WH	-	-	-	-
911401834880	WL055V LED6S/830 PSU WH	-	-	-	-						
911401834980	WL055V LED6S/	-	-	-	-						

Nøddrift (2/2)

Order Code	Full Product Name	Nominell varighet av nødbelysningen (når fulladet)
910505100601	WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH	3 time(r)
910505100602	WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH	3 time(r)
911401834880	WL055V LED6S/830 PSU WH	-

Order Code	Full Product Name	Nominell varighet av nødbelysningen (når fulladet)
911401834980	WL055V LED6S/840 PSU WH	-
911401850580	WL055V LED6S/840 PSR MDU WH	-
911401862580	WL055V LED6S/830 PSR MDU WH	-

Godkjenning og bruksområde

Ledinaire Square Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer mellom	Flimmerverdi (PstLM)
910505100601	WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH	0 til +25 °C	-
910505100602	WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH	0 til +25 °C	-
911401834880	WL055V LED6S/830 PSU WH	-20 til +35 °C	1

Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer mellom	Flimmerverdi (PstLM)
911401834980	WL055V LED6S/840 PSU WH	-20 til +35 °C	1
911401850580	WL055V LED6S/840 PSR MDU WH	-20 til +35 °C	1
911401862580	WL055V LED6S/830 PSR MDU WH	-20 til +35 °C	1

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505100601	WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH	WL055V
910505100602	WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH	WL055V
911401834880	WL055V LED6S/830 PSU WH	-

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
911401834980	WL055V LED6S/840 PSU WH	-
911401850580	WL055V LED6S/840 PSR MDU WH	-
911401862580	WL055V LED6S/830 PSR MDU WH	-

