



Philips Ledinaire Retangular

Ledinaire Aplique Rectangular

Os espaços públicos e as áreas de circulação exigem as mais fiáveis soluções de iluminação: especialmente garagens, escritórios, entradas, átrios, corredores e escadas. A Philips Ledinaire oferece excelente fiabilidade e muito mais. Esta gama popular inclui uma seleção de luminárias LED essenciais prontas a utilizar, como o moderno modelo Ledinaire quadrado WL055V de montagem em parede, que é adequado para uma vasta gama de aplicações de iluminação geral. E, tal como a restante gama Ledinaire, foi concebida com os elevados padrões de qualidade Philips a um preço muito competitivo. Uma opção económica, fiável e energeticamente eficiente para montagem na parede, da marca líder em iluminação LED.

Benefícios

- Qualidade e fiabilidade Philips
- LED economizador
- À prova de água e de vandalismo
- Vasta gama de aplicações
- Substituição retangular direta para a luminária TCH329

Características

- Design simples e moderno
- Eficiência elevada com 100 lm/W
- Proteção elevada (IP65 e IK08)
- Versão de emergência opcional com bateria para 3 horas
- Detecção de movimento e sensor de luz natural (MDU) opcionais
- Regulação gradual opcional por comutadores DIP para 10% e 20%

Ledinaire Aplique Rectangular


Aplicação

- Garagens
- Entradas
- Corredores
- Escadas


Avisos e Segurança

- Para versões MDU (unidade de detecção de movimento).
- A cobertura do sensor pode variar entre as opções para aplicações de interior e de exterior.
- Vento e chuva fortes podem acionar o sensor se não houver estruturas circundantes, como paredes, telhado, etc.
- Qualquer vibração ou movimento pode acionar o sensor. Certifique-se de que o sensor está longe de qualquer sinal contínuo deste tipo.

Desenho dimensional




Detalhes do produto



Ledinaire Square Wall-mounted
standard version (PSU)




Ledinaire Square Wall-mounted
standard version (PSU)




Ledinaire Square Wall-mounted
with Movement Detection Unit
(MDU)

Ledinaire Aplique Rectangular

Detalhes do produto



Ledinaire Square Wall-mounted
with Movement Detection Unit
(MDU)



Ledinaire Square Wall-mounted
standard version (PSU)



Ledinaire Square Wall-mounted
with Movement Detection Unit
(MDU)

Ledinaire Aplique Rectangular

Informações gerais	
Driver incluído	Sim
Fonte de luz substituível	Não
Número de unidades de equipamento	1 unidade
Caraterísticas técnicas da luz	
Ângulo do feixe da fonte de luz	110 °
Índice de Restituição Cromática (IRC)	>80
Tipo de ótica	Abertura de feixe 110°
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Classe de proteção IEC	Classe de segurança II
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 or 60 Hz
Consumo de Energia	6 W
Adequado para uma comutação aleatória	Não aplicável
Características mecânicas e compartimento	
Cor do compartimento	Branco
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08
Código de proteção de entrada	IP65
Aprovação e aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-20 a +35 °C
Marca CE	Sim
Marca ENEC	-
Marca de inflamabilidade	-
Teste de resistência do cabo	Temperatura 850 °C, duração 30 s
Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3	1
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)	1,6
Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)	
Cromaticidade inicial	SDCM≤5
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%

Caraterísticas técnicas da luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo Luminoso
34941199	WL055V LED6S/830 PSU WH	3000 K	100 lm/W	600 lm
34942899	WL055V LED6S/840 PSU WH	4000 K	105 lm/W	630 lm
35064699	WL055V LED6S/840 PSR MDU WH	4000 K	105 lm/W	630 lm
35409599	WL055V LED6S/830 PSR MDU WH	3000 K	100 lm/W	600 lm

Controlos e regulação

Order Code	Full Product Name	Regulável	Controlo incorporado	Nível de regulação máximo
34941199	WL055V LED6S/830 PSU WH	Não	-	-
34942899	WL055V LED6S/840 PSU WH	Não	-	-

Order Code	Full Product Name	Regulável	Controlo incorporado	Nível de regulação máximo
35064699	WL055V LED6S/840 PSR MDU WH	Sim	Detetor de movimento e de luz programável	20%
35409599	WL055V LED6S/830 PSR MDU WH	Sim	Detetor de movimento e de luz programável	20%

Ledinaire Applique Rectangular

