




Napelemek napelemes világításhoz.

Napelemes alrendszer

A 20–325 W teljesítményű fotovoltaikus panelek választéka, amelyet kifejezetten a Philips napelemes útvilágítási, fényárvilágítási és beltéri napelemes rendszereihez terveztünk

Előnyök

- Kiváló minőség, amelyet a Philips minőségbiztosítási rendszere és a világ vezető gyártói által biztosított alkatrészek garantálnak
- Személyre szabható
- „Plug and play” kialakítás az egyszerű csatlakozását és telepítésért
- TÜV-tanúsítvány

Szolgáltatások

- Kiváló előregedés és UV-fény elleni védelemmel rendelkező csatlakozók a kemény körülmények között való használathoz.
- IP67 szintű védelem a környezeti hatások ellen
- Környezeti hőmérséklet-tartomány: –40 és +85 °C között
- Egyszerűen, krimpelve és benyomva felszerelhető
- Érezhető és hallható visszajelzés a megfelelő csatlakozásról

Alkalmazás

- Napelemes útvilágítás
- Napelemes fényárvilágítás
- Napelemes beltéri rendszerek


Napelemes alrendszer

Versions



Solar Panel Sub System

Méretezett rajza

[illegible]