



Un LED simple para el día a día

Las EcoHome LEDbulbs son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Además, ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan el costo de inversión inicial.

Beneficios

- Hasta un 90 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas incandescentes tradicionales
- Costos de mantenimiento más bajos
- Baja inversión inicial

Applications

- Aplicaciones del hogar

Características

- Fácil renovación con E27 existente
- Larga duración
- No regulable
- Luz sin UV e IR

Versions



LEDbulb A65 E27 FR P1




65W E27 A60 FR




80W E27 A60 FR


Plano de dimensiones



Product	D	C
EcoHome LEDBulb 6W E27 3000KHV 1PF/20AR	60 mm	108 mm
EcoHome LEDBulb 6W E27 6500KHV 1PF/20AR	60 mm	108 mm
EcoHome LEDBulb 7W E27 6500KHV 3PF/6AR	60 mm	108 mm
EcoHome LEDBulb 8W E27 3000KHV 1PF/20AR	60 mm	108 mm
EcoHome LEDBulb 8W E27 6500KHV 1PF/20AR	60 mm	108 mm



Product	D	C
EcoHome LEDBulb 15W E27 3000KHV 1PF/20AR	60 mm	120 mm
EcoHome LEDBulb 15W E27 6500KHV 1PF/20AR	60 mm	120 mm



Product	D	C
EcoHome LEDBulb 10.5WE27 3000KHV1PF/20AR	60 mm	109 mm
EcoHome LEDBulb 10.5WE27 6500KHV1PF/20AR	60 mm	109 mm
EcoHome LEDBulb 13W E27 3000KHV 1PF/20AR	60 mm	109 mm
EcoHome LEDBulb 13W E27 6500KHV 1PF/20AR	60 mm	109 mm

Información general

Tapa-base	E27
Ciclo del interruptor	50.000

Información técnica sobre la luz

Ángulo de haz (nominal)	150 °
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos

Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s

Controles y atenuación

Regulable No

Mecánica y carcasa

Acabado de la luz Blanco
Forma del foco A60

Aprobación y aplicación

Consumo energético kWh/1000 h 7 kWh
Rango de temperatura ambiente -20 a +45 °C

Información general

Order Code	Full Product Name	Vida útil nominal
929003793871	EcoHome LEDBulb 15W E27 3000KHV 1PF/20AR	15.000 hora(s)
929003793971	EcoHome LEDBulb 15W E27 6500KHV 1PF/20AR	15.000 hora(s)
929001955212	EcoHome LEDBulb 7W E27 6500KHV 3PF/6AR	10.000 hora(s)
929003793071	EcoHome LEDBulb 6W E27 3000KHV 1PF/20AR	15.000 hora(s)
929003793171	EcoHome LEDBulb 6W E27 6500KHV 1PF/20AR	15.000 hora(s)
929003793271	EcoHome LEDBulb 8W E27 3000KHV 1PF/20AR	15.000 hora(s)
929003793371	EcoHome LEDBulb 8W E27 6500KHV 1PF/20AR	15.000 hora(s)
929003793471	EcoHome LEDBulb 10.5WE27 3000KHV1PF/20AR	15.000 hora(s)
929003793571	EcoHome LEDBulb 10.5WE27 6500KHV1PF/20AR	15.000 hora(s)
929003793671	EcoHome LEDBulb 13W E27 3000KHV 1PF/20AR	15.000 hora(s)
929003793771	EcoHome LEDBulb 13W E27 6500KHV 1PF/20AR	15.000 hora(s)

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Código de color	Flujo luminoso	Temperatura de color correlacionada (nominal)
929003793871	EcoHome LEDBulb 15W E27 3000KHV 1PF/20AR	830	1.300 lm	3000 K
929003793971	EcoHome LEDBulb 15W E27 6500KHV 1PF/20AR	865	1.300 lm	6500 K
929001955212	EcoHome LEDBulb 7W E27 6500KHV 3PF/6AR	865	540 lm	6500 K
929003793071	EcoHome LEDBulb 6W E27 3000KHV 1PF/20AR	830	520 lm	3000 K
929003793171	EcoHome LEDBulb 6W E27 6500KHV 1PF/20AR	865	520 lm	6500 K
929003793271	EcoHome LEDBulb 8W E27 3000KHV 1PF/20AR	830	700 lm	3000 K
929003793371	EcoHome LEDBulb 8W E27 6500KHV 1PF/20AR	865	700 lm	6500 K
929003793471	EcoHome LEDBulb 10.5WE27 3000KHV1PF/20AR	830	900 lm	3000 K
929003793571	EcoHome LEDBulb 10.5WE27 6500KHV1PF/20AR	865	900 lm	6500 K
929003793671	EcoHome LEDBulb 13W E27 3000KHV 1PF/20AR	830	1.150 lm	3000 K
929003793771	EcoHome LEDBulb 13W E27 6500KHV 1PF/20AR	865	1.150 lm	6500 K

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929003793871	EcoHome LEDBulb 15W E27 3000KHV 1PF/20AR	15 W	100 W
929003793971	EcoHome LEDBulb 15W E27 6500KHV 1PF/20AR	15 W	100 W
929001955212	EcoHome LEDBulb 7W E27 6500KHV 3PF/6AR	7 W	50 W
929003793071	EcoHome LEDBulb 6W E27 3000KHV 1PF/20AR	6 W	50 W
929003793171	EcoHome LEDBulb 6W E27 6500KHV 1PF/20AR	6 W	50 W
929003793271	EcoHome LEDBulb 8W E27 3000KHV 1PF/20AR	8 W	65 W
929003793371	EcoHome LEDBulb 8W E27 6500KHV 1PF/20AR	8 W	65 W
929003793471	EcoHome LEDBulb 10.5WE27 3000KHV1PF/20AR	10,5 W	80 W
929003793571	EcoHome LEDBulb 10.5WE27 6500KHV1PF/20AR	10,5 W	80 W
929003793671	EcoHome LEDBulb 13W E27 3000KHV 1PF/20AR	13 W	95 W
929003793771	EcoHome LEDBulb 13W E27 6500KHV 1PF/20AR	13 W	95 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929003793871	EcoHome LEDBulb 15W E27 3000KHV 1PF/20AR	95 °C
929003793971	EcoHome LEDBulb 15W E27 6500KHV 1PF/20AR	95 °C
929001955212	EcoHome LEDBulb 7W E27 6500KHV 3PF/6AR	75 °C
929003793071	EcoHome LEDBulb 6W E27 3000KHV 1PF/20AR	75 °C
929003793171	EcoHome LEDBulb 6W E27 6500KHV 1PF/20AR	75 °C
929003793271	EcoHome LEDBulb 8W E27 3000KHV 1PF/20AR	85 °C
929003793371	EcoHome LEDBulb 8W E27 6500KHV 1PF/20AR	85 °C
929003793471	EcoHome LEDBulb 10.5WE27 3000KHV1PF/20AR	85 °C
929003793571	EcoHome LEDBulb 10.5WE27 6500KHV1PF/20AR	85 °C
929003793671	EcoHome LEDBulb 13W E27 3000KHV 1PF/20AR	95 °C
929003793771	EcoHome LEDBulb 13W E27 6500KHV 1PF/20AR	95 °C