



# Un LED simple para el día a día

## Ecohome

Las EcoHome LEDbulbs son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Además, ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan el costo de inversión inicial.

### Beneficios

- Hasta un 90 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas incandescentes tradicionales
- Costos de mantenimiento más bajos
- Baja inversión inicial

### Características

- Fácil renovación con E27 existente
- Larga duración
- No regulable
- Luz sin UV e IR

### Aplicaciones

- Aplicaciones del hogar

Versions






LEDbulb A65 E27 FR P1



65W E27 A60 FR

Plano de dimensiones



| Product                                 | D     | C      |
|-----------------------------------------|-------|--------|
| EcoHome LEDBulb 6W E27 3000KHV 1PF/20AR | 60 mm | 108 mm |
| EcoHome LEDBulb 6W E27 6500KHV 1PF/20AR | 60 mm | 108 mm |
| EcoHome LEDBulb 7W E27 6500KHV 3PF/6AR  | 60 mm | 108 mm |
| EcoHome LEDBulb 8W E27 3000KHV 1PF/20AR | 60 mm | 108 mm |
| EcoHome LEDBulb 8W E27 6500KHV 1PF/20AR | 60 mm | 108 mm |

| Product                                  | D     | C      |
|------------------------------------------|-------|--------|
| EcoHome LEDBulb 15W E27 3000KHV 1PF/20AR | 60 mm | 120 mm |
| EcoHome LEDBulb 15W E27 6500KHV 1PF/20AR | 60 mm | 120 mm |

| Product                                  | D     | C      |
|------------------------------------------|-------|--------|
| EcoHome LEDBulb 10.5WE27 3000KHV1PF/20AR | 60 mm | 109 mm |
| EcoHome LEDBulb 10.5WE27 6500KHV1PF/20AR | 60 mm | 109 mm |
| EcoHome LEDBulb 13W E27 3000KHV 1PF/20AR | 60 mm | 109 mm |
| EcoHome LEDBulb 13W E27 6500KHV 1PF/20AR | 60 mm | 109 mm |

| Información general                             |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Tapa-base                                       | E27          |
| Ciclo del interruptor                           | 50.000       |
| Información técnica sobre la luz                |              |
| Ángulo de haz (nominal)                         | 150 °        |
| Índice de producción de color (IRC)             | 80           |
| LLMF al final de la vida útil nominal (nominal) | 70 %         |
| Operación y aspectos eléctricos                 |              |
| Frecuencia de entrada                           | 50 a 60 Hz   |
| Tiempo de inicio (nominal)                      | 0,5 s        |
| Controles y atenuación                          |              |
| Regulable                                       | No           |
| Mecánica y carcasa                              |              |
| Acabado de la luz                               | Blanco       |
| Forma del foco                                  | A60          |
| Aprobación y aplicación                         |              |
| Rango de temperatura ambiente                   | -20 a +45 °C |

Información general

| Order Code   | Full Product Name                        | Vida útil nominal |
|--------------|------------------------------------------|-------------------|
| 929003793871 | EcoHome LEDBulb 15W E27 3000KHV 1PF/20AR | 15.000 hora(s)    |
| 929003793971 | EcoHome LEDBulb 15W E27 6500KHV 1PF/20AR | 15.000 hora(s)    |
| 929001955212 | EcoHome LEDBulb 7W E27 6500KHV 3PF/6AR   | 10.000 hora(s)    |
| 929003793071 | EcoHome LEDBulb 6W E27 3000KHV 1PF/20AR  | 15.000 hora(s)    |
| 929003793171 | EcoHome LEDBulb 6W E27 6500KHV 1PF/20AR  | 15.000 hora(s)    |
| 929003793271 | EcoHome LEDBulb 8W E27 3000KHV 1PF/20AR  | 15.000 hora(s)    |
| 929003793371 | EcoHome LEDBulb 8W E27 6500KHV 1PF/20AR  | 15.000 hora(s)    |
| 929003793471 | EcoHome LEDBulb 10.5WE27 3000KHV1PF/20AR | 15.000 hora(s)    |
| 929003793571 | EcoHome LEDBulb 10.5WE27 6500KHV1PF/20AR | 15.000 hora(s)    |
| 929003793671 | EcoHome LEDBulb 13W E27 3000KHV 1PF/20AR | 15.000 hora(s)    |
| 929003793771 | EcoHome LEDBulb 13W E27 6500KHV 1PF/20AR | 15.000 hora(s)    |

Información técnica sobre la luz

| Order Code   | Full Product Name                        | Temperatura de color correlacionada (nominal) | Código de color | Flujo luminoso |
|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 929003793871 | EcoHome LEDBulb 15W E27 3000KHV 1PF/20AR | 3000 K                                        | 830             | 1.300 lm       |
| 929003793971 | EcoHome LEDBulb 15W E27 6500KHV 1PF/20AR | 6500 K                                        | 865             | 1.300 lm       |
| 929001955212 | EcoHome LEDBulb 7W E27 6500KHV 3PF/6AR   | 6500 K                                        | 865             | 540 lm         |
| 929003793071 | EcoHome LEDBulb 6W E27 3000KHV 1PF/20AR  | 3000 K                                        | 830             | 520 lm         |
| 929003793171 | EcoHome LEDBulb 6W E27 6500KHV 1PF/20AR  | 6500 K                                        | 865             | 520 lm         |
| 929003793271 | EcoHome LEDBulb 8W E27 3000KHV 1PF/20AR  | 3000 K                                        | 830             | 700 lm         |

| Order Code   | Full Product Name                        | Temperatura de color correlacionada (nominal) | Código de color | Flujo luminoso |
|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 929003793371 | EcoHome LEDBulb 8W E27 6500KHV 1PF/20AR  | 6500 K                                        | 865             | 700 lm         |
| 929003793471 | EcoHome LEDBulb 10.5WE27 3000KHV1PF/20AR | 3000 K                                        | 830             | 900 lm         |
| 929003793571 | EcoHome LEDBulb 10.5WE27 6500KHV1PF/20AR | 6500 K                                        | 865             | 900 lm         |
| 929003793671 | EcoHome LEDBulb 13W E27 3000KHV 1PF/20AR | 3000 K                                        | 830             | 1.150 lm       |
| 929003793771 | EcoHome LEDBulb 13W E27 6500KHV 1PF/20AR | 6500 K                                        | 865             | 1.150 lm       |

Operación y aspectos eléctricos

| Order Code   | Full Product Name                        | Frecuencia de línea | Consumo de energía | Equivalente en potencia en vatios |
|--------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 929003793871 | EcoHome LEDBulb 15W E27 3000KHV 1PF/20AR | -                   | 15 W               | 100 W                             |
| 929003793971 | EcoHome LEDBulb 15W E27 6500KHV 1PF/20AR | -                   | 15 W               | 100 W                             |

| Order Code   | Full Product Name                       | Frecuencia de línea | Consumo de energía | Equivalente en potencia en vatios |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 929001955212 | EcoHome LEDBulb 7W E27 6500KHV 3PF/6AR  | 50 to 60 Hz         | 7 W                | 50 W                              |
| 929003793071 | EcoHome LEDBulb 6W E27 3000KHV 1PF/20AR | -                   | 6 W                | 50 W                              |

| Order Code   | Full Product Name                        | Frecuencia de línea | Equivalente en     |                    |
|--------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|              |                                          |                     | Consumo de energía | potencia en vatios |
| 929003793171 | EcoHome LEDBulb 6W E27 6500KHV 1PF/20AR  | -                   | 6 W                | 50 W               |
| 929003793271 | EcoHome LEDBulb 8W E27 3000KHV 1PF/20AR  | -                   | 8 W                | 65 W               |
| 929003793371 | EcoHome LEDBulb 8W E27 6500KHV 1PF/20AR  | -                   | 8 W                | 65 W               |
| 929003793471 | EcoHome LEDBulb 10.5WE27 3000KHV1PF/20AR | -                   | 10,5 W             | 80 W               |

| Order Code   | Full Product Name                        | Frecuencia de línea | Equivalente en     |                    |
|--------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|              |                                          |                     | Consumo de energía | potencia en vatios |
| 929003793571 | EcoHome LEDBulb 10.5WE27 6500KHV1PF/20AR | -                   | 10,5 W             | 80 W               |
| 929003793671 | EcoHome LEDBulb 13W E27 3000KHV 1PF/20AR | -                   | 13 W               | 95 W               |
| 929003793771 | EcoHome LEDBulb 13W E27 6500KHV 1PF/20AR | -                   | 13 W               | 95 W               |

Temperatura

| Order Code   | Full Product Name                        | T° estuche máxima (nominal) |
|--------------|------------------------------------------|-----------------------------|
|              |                                          |                             |
| 929003793871 | EcoHome LEDBulb 15W E27 3000KHV 1PF/20AR | 95 °C                       |
| 929003793971 | EcoHome LEDBulb 15W E27 6500KHV 1PF/20AR | 95 °C                       |
| 929001955212 | EcoHome LEDBulb 7W E27 6500KHV 3PF/6AR   | 75 °C                       |
| 929003793071 | EcoHome LEDBulb 6W E27 3000KHV 1PF/20AR  | 75 °C                       |
| 929003793171 | EcoHome LEDBulb 6W E27 6500KHV 1PF/20AR  | 75 °C                       |
| 929003793271 | EcoHome LEDBulb 8W E27 3000KHV 1PF/20AR  | 85 °C                       |
| 929003793371 | EcoHome LEDBulb 8W E27 6500KHV 1PF/20AR  | 85 °C                       |

| Order Code   | Full Product Name                        | T° estuche máxima (nominal) |
|--------------|------------------------------------------|-----------------------------|
|              |                                          |                             |
| 929003793471 | EcoHome LEDBulb 10.5WE27 3000KHV1PF/20AR | 85 °C                       |
| 929003793571 | EcoHome LEDBulb 10.5WE27 6500KHV1PF/20AR | 85 °C                       |
| 929003793671 | EcoHome LEDBulb 13W E27 3000KHV 1PF/20AR | 95 °C                       |
| 929003793771 | EcoHome LEDBulb 13W E27 6500KHV 1PF/20AR | 95 °C                       |

Aprobación y aplicación

| Order Code   | Full Product Name                        | Consumo energético kWh/1000 h |
|--------------|------------------------------------------|-------------------------------|
|              |                                          |                               |
| 929003793871 | EcoHome LEDBulb 15W E27 3000KHV 1PF/20AR | -                             |
| 929003793971 | EcoHome LEDBulb 15W E27 6500KHV 1PF/20AR | -                             |
| 929001955212 | EcoHome LEDBulb 7W E27 6500KHV 3PF/6AR   | 7 kWh                         |
| 929003793071 | EcoHome LEDBulb 6W E27 3000KHV 1PF/20AR  | -                             |
| 929003793171 | EcoHome LEDBulb 6W E27 6500KHV 1PF/20AR  | -                             |
| 929003793271 | EcoHome LEDBulb 8W E27 3000KHV 1PF/20AR  | -                             |
| 929003793371 | EcoHome LEDBulb 8W E27 6500KHV 1PF/20AR  | -                             |
| 929003793471 | EcoHome LEDBulb 10.5WE27 3000KHV1PF/20AR | -                             |
| 929003793571 | EcoHome LEDBulb 10.5WE27 6500KHV1PF/20AR | -                             |
| 929003793671 | EcoHome LEDBulb 13W E27 3000KHV 1PF/20AR | -                             |
| 929003793771 | EcoHome LEDBulb 13W E27 6500KHV 1PF/20AR | -                             |

