



Un LED simple para el día a día

Las EcoHome LEDbulbs son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Además, ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan el costo de inversión inicial.

Beneficios

- Hasta un 90 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas incandescentes tradicionales
- Costos de mantenimiento más bajos
- Baja inversión inicial

Applications

- Aplicaciones del hogar

Características

- Fácil renovación con E27 existente
- Larga duración
- No regulable
- Luz sin UV e IR

Versions





65W E27 A60 FR



80W E27 A60 FR

Plano de dimensiones



Product	D	C
EcoHome LEDBulb 14W E27 3000KLV 1PF/20	60 mm	109 mm
EcoHome LEDBulb 14W E27 3000KLV 3PF/12	60 mm	109 mm
EcoHome LEDBulb 14W E27 6500KLV 1PF/20	60 mm	109 mm
EcoHome LEDBulb 14W E27 6500KLV 3PF/12	60 mm	109 mm

Product	D	C
EcoHome LEDBulb 10W E27 3000KLV 1PF/20	60 mm	107 mm
EcoHome LEDBulb 10W E27 3000KLV 2PF/12	60 mm	107 mm
EcoHome LEDBulb 10W E27 3000KLV 4PF/12	60 mm	107 mm
EcoHome LEDBulb 10W E27 6500KLV 1PF/20	60 mm	107 mm
EcoHome LEDBulb 10W E27 6500KLV 2PF/12	60 mm	107 mm
EcoHome LEDBulb 10W E27 6500KLV 4PF/12	60 mm	107 mm
EcoHome LEDBulb 5.5W E27 3000KLV 1PF/20	60 mm	107 mm
EcoHome LEDBulb 5.5W E27 6500KLV 1PF/20	60 mm	107 mm

Información general

Tapa-base	E27
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000

Información técnica sobre la luz

Ángulo de haz (nominal)	150 °
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos

Frecuencia de entrada	60 Hz
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s

Controles y atenuación

Regulable	No
-----------	----

Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	A19

Aprobación y aplicación

Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
-------------------------------	--------------

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Código de color	Flujo luminoso	Temperatura de color correlacionada (nominal)
929003797911	EcoHome LEDBulb 14W E27 3000KLV 1PF/20	830	1,310 lm	3000 K
929003797931	EcoHome LEDBulb 14W E27 3000KLV 3PF/12	830	1,310 lm	3000 K
929003798011	EcoHome LEDBulb 14W E27 6500KLV 1PF/20	865	1,310 lm	6500 K
929003798031	EcoHome LEDBulb 14W E27 6500KLV 3PF/12	865	1,310 lm	6500 K
929003797311	EcoHome LEDBulb 5.5W E27 3000KLV 1PF/20	830	450 lm	3000 K
929003797411	EcoHome LEDBulb 5.5W E27 6500KLV 1PF/20	865	450 lm	6500 K
929003797511	EcoHome LEDBulb 10W E27 3000KLV 1PF/20	830	800 lm	3000 K
929003797521	EcoHome LEDBulb 10W E27 3000KLV 2PF/12	830	800 lm	3000 K
929003797541	EcoHome LEDBulb 10W E27 3000KLV 4PF/12	830	800 lm	3000 K
929003797611	EcoHome LEDBulb 10W E27 6500KLV 1PF/20	865	800 lm	6500 K
929003797621	EcoHome LEDBulb 10W E27 6500KLV 2PF/12	865	800 lm	6500 K
929003797641	EcoHome LEDBulb 10W E27 6500KLV 4PF/12	865	800 lm	6500 K

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929003797911	EcoHome LEDBulb 14W E27 3000KLV 1PF/20	14 W	100 W
929003797931	EcoHome LEDBulb 14W E27 3000KLV 3PF/12	14 W	100 W
929003798011	EcoHome LEDBulb 14W E27 6500KLV 1PF/20	14 W	100 W
929003798031	EcoHome LEDBulb 14W E27 6500KLV 3PF/12	14 W	100 W
929003797311	EcoHome LEDBulb 5.5W E27 3000KLV 1PF/20	5.5 W	40 W
929003797411	EcoHome LEDBulb 5.5W E27 6500KLV 1PF/20	5.5 W	40 W
929003797511	EcoHome LEDBulb 10W E27 3000KLV 1PF/20	10 W	60 W
929003797521	EcoHome LEDBulb 10W E27 3000KLV 2PF/12	10 W	60 W
929003797541	EcoHome LEDBulb 10W E27 3000KLV 4PF/12	10 W	60 W
929003797611	EcoHome LEDBulb 10W E27 6500KLV 1PF/20	10 W	60 W
929003797621	EcoHome LEDBulb 10W E27 6500KLV 2PF/12	10 W	60 W
929003797641	EcoHome LEDBulb 10W E27 6500KLV 4PF/12	10 W	60 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929003797911	EcoHome LEDBulb 14W E27 3000KLV 1PF/20	85 °C
929003797931	EcoHome LEDBulb 14W E27 3000KLV 3PF/12	85 °C
929003798011	EcoHome LEDBulb 14W E27 6500KLV 1PF/20	85 °C
929003798031	EcoHome LEDBulb 14W E27 6500KLV 3PF/12	85 °C
929003797311	EcoHome LEDBulb 5.5W E27 3000KLV 1PF/20	75 °C
929003797411	EcoHome LEDBulb 5.5W E27 6500KLV 1PF/20	75 °C
929003797511	EcoHome LEDBulb 10W E27 3000KLV 1PF/20	80 °C
929003797521	EcoHome LEDBulb 10W E27 3000KLV 2PF/12	80 °C
929003797541	EcoHome LEDBulb 10W E27 3000KLV 4PF/12	80 °C
929003797611	EcoHome LEDBulb 10W E27 6500KLV 1PF/20	80 °C
929003797621	EcoHome LEDBulb 10W E27 6500KLV 2PF/12	80 °C
929003797641	EcoHome LEDBulb 10W E27 6500KLV 4PF/12	80 °C

