



Menciptakan kenyamanan dan memenuhi kebutuhan kantor Anda

PowerBalance G4

PowerBalance G4 (rentang RC650) adalah jajaran produk lampu kantor lengkap yang menciptakan lingkungan yang nyaman, fleksibel, dan modern sehingga mendorong kreativitas serta inovasi. Jajaran produk ini menyediakan beragam opsi kontrol (Interact office, Interact pro, POE) yang akan membuat kantor Anda hemat energi dan mudah dikelola.

Benefits

- Desain tampilan luar yang indah dan kreatif untuk berbagai lingkungan aplikasi kantor
- Antarmuka kontrol yang beragam untuk solusi lampu kantor eksklusif
- Lm/w tinggi memberikan penghematan energi yang lebih baik


Features

- Daya penerangan energi tinggi di 136 lm/w
- CRI90- Kesesuaian dengan WELL
- Tersedia beragam antarmuka kontrol

Application

- Lampu kantor

Dimensional drawing



Informasi Umum	
Driver tercakup	Ya
Jumlah unit alat	1 unit
Tag servis	Ya
Teknis Lampu	
Sudut sumber cahaya	120 °
Tipe optik	Reflektor
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I
Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Sesuai untuk sakelar acak	Tidak
Mekanis dan Housing	
Tipe penutup optik	Polikarbonat
Warna Housing	Putih
Kode pelindung dampak mekanis	IK03
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +40 °C
Tanda CE	Ya
Tanda ENEC	-
Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
Pengujian kawat pijar	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Kromatisitas awal	SDCM<3
Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Kinerja Seiring Waktu (Kesesuaian IEC)	
Masa kegunaan median L80B50	50.000 jam

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Suhu Warna	Indeks renderasi	Daya Penerangan	
		Terkorelasi (Nom)	warna (CRI)	(terukur) (Nom)	Flux Cahaya
911401548861	RC650B LED40S865 PSU W30L120	6500 K	>80	142,9 lm/W	4.100 lm
911401549061	RC650B LED40S840 PSU W30L120	4000 K	>80	142,9 lm/W	4.100 lm
911401549161	RC650B LED40S840 PSD W30L120	4000 K	>80	140,4 lm/W	4.100 lm
911401556761	RC650B LED40S940 PSD W30L120	4000 K	>90	135,3 lm/W	3.950 lm
911401548461	RC650B LED40S865 PSU W60L60	6500 K	>80	142,9 lm/W	4.100 lm
911401548661	RC650B LED40S840 PSU W60L60	4000 K	>80	142,9 lm/W	4.100 lm
911401548761	RC650B LED40S840 PSD W60L60	4000 K	>80	140,4 lm/W	4.100 lm
911401580161	RC650B LED40S965 PSD W60L60	6500 K	>90	135,3 lm/W	3.950 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401548861	RC650B LED40S865 PSU W30L120	28,7 W
911401549061	RC650B LED40S840 PSU W30L120	28,7 W
911401549161	RC650B LED40S840 PSD W30L120	29,2 W
911401556761	RC650B LED40S940 PSD W30L120	29,2 W

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401548461	RC650B LED40S865 PSU W60L60	28,7 W
911401548661	RC650B LED40S840 PSU W60L60	28,7 W
911401548761	RC650B LED40S840 PSD W60L60	29,2 W
911401580161	RC650B LED40S965 PSD W60L60	29,2 W

Kontrol dan Peredupan

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan	Tingkat redup maksimum
911401548861	RC650B LED40S865 PSU W30L120	Tidak	Tidak berlaku
911401549061	RC650B LED40S840 PSU W30L120	Tidak	Tidak berlaku
911401549161	RC650B LED40S840 PSD W30L120	Ya	Dapat diprogram
911401556761	RC650B LED40S940 PSD W30L120	Ya	Dapat diprogram

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan	Tingkat redup maksimum
911401548461	RC650B LED40S865 PSU W60L60	Tidak	Tidak berlaku
911401548661	RC650B LED40S840 PSU W60L60	Tidak	Tidak berlaku
911401548761	RC650B LED40S840 PSD W60L60	Ya	Dapat diprogram
911401580161	RC650B LED40S965 PSD W60L60	Ya	Dapat diprogram

Kinerja Seiring Waktu (Kesesuaian IEC)

Order Code	Full Product Name	Masa kegunaan median L90B50
911401548861	RC650B LED40S865 PSU W30L120	37.045 jam
911401549061	RC650B LED40S840 PSU W30L120	37.045 jam
911401549161	RC650B LED40S840 PSD W30L120	33.817 jam
911401556761	RC650B LED40S940 PSD W30L120	33.817 jam

Order Code	Full Product Name	Masa kegunaan median L90B50
911401548461	RC650B LED40S865 PSU W60L60	37.045 jam
911401548661	RC650B LED40S840 PSU W60L60	37.045 jam
911401548761	RC650B LED40S840 PSD W60L60	33.817 jam
911401580161	RC650B LED40S965 PSD W60L60	33.817 jam

