

PowerBalance G4

7666168



打造舒適和令人滿意的辦公室照明

PowerBalance G4 (RC650 範圍) 是完整辦公室照明系列產品，可以建立極富現代感，彈性又舒適的環境，利於創意與創新孕育。這項產品提供多種控制選項 (Interact Office、Interact Pro、POE)，創造極富效率又易於管理的辦公室能量。

优点

- 外觀設計絕佳，極富創意，適合用於不同的辦公室應用環境
- 提供多種控制介面選擇，適合用於高階照明
- 高效率 lm/w，提高節能效果

Applications

- 辦公室照明

特点


- 效率高達 136lm/W
- CRI90- 健康導向
- 提供多種控制介面

Versions

PowerBalance G4



二维绘图



RC650B LED40S840 PSD W60L60

一般資訊		
裝置部件數量		單位
內附驅動器		是
客戶服務標籤		是
照明技術		
光源光束角度		120 °
光學裝置類型		反射燈
運轉與電力		
電網頻率		50 or 60 Hz
適合隨機切換		無
機械與外罩		
外罩色彩		白色
防水防塵規範 (IP)		IP20 [可防止手指侵入]
機械衝擊保護規範		IK03 [0.3 J]
光學罩類型		聚碳酸酯樹脂
認證與應用		
灼熱絲測試		溫度 650°C、持續時間 30 秒
易燃性標誌		用於安裝於通常易燃的表面
CE 標誌		是
ENEC 標誌		-
環境溫度範圍		-20 至 +40 °C
初始效能 (符合 IEC 標準)		
光通量容限		+/-10%
點火色度		SDCM<3

長期效能 (符合 IEC 標準)

中值使用壽命 L80B50 50,000 h

照明技術

Order Code	Full Product Name	光通量	相關色溫 (標稱)	光效 (額定) (標準)	演色性指數 (CRI)
911401548761	RC650B LED40S840 PSD W60L60	4,100 lm	4000 K	140.4 lm/W	>80
911401549761	RC650B LED40S840 PSU W60L60 TWN	4,855 lm	4000 K	138.7 lm/W	>80
911401557861	RC650B LED40S9 TWH W60L60	3,950 lm	-	131.7 lm/W	>90

運轉與電力

Order Code	Full Product Name	輸入電壓	耗電量	保護等級 IEC
911401548761	RC650B LED40S840 PSD W60L60	220 至 240 V	29.2 W	安全等級 I
911401549761	RC650B LED40S840 PSU W60L60 TWN	100 至 277 V	35 W	安全等級 I
911401557861	RC650B LED40S9 TWH W60L60	220 至 240 V	30 W	安全等級 II

控制與調光

Order Code	Full Product Name	可調光	最高調光等級
911401548761	RC650B LED40S840 PSD W60L60	是	可編程
911401549761	RC650B LED40S840 PSU W60L60 TWN	否	不適用
911401557861	RC650B LED40S9 TWH W60L60	是	1%

長期效能 (符合 IEC 標準)

Order Code	Full Product Name	中值使用壽命 L90B50
911401548761	RC650B LED40S840 PSD W60L60	33,817 h
911401549761	RC650B LED40S840 PSU W60L60 TWN	37,045 h
911401557861	RC650B LED40S9 TWH W60L60	33,817 h