

PHILIPS

Lighting



打造舒適和令人滿意的辦 公室照明

PowerBalance G4

PowerBalance G4 (RC650 範圍) 是完整辦公室照明系列產品，可以建立極富現代感，彈性又舒適的環境，利於創意與創新孕育。這項產品提供多種控制選項 (Interact Office、Interact Pro、POE)，創造極富效率又易於管理的辦公室能量。

优点

- 外觀設計絕佳，極富創意，適合用於不同的辦公室應用環境
- 提供多種控制介面選擇，適合用於高階照明
- 高效率 lm/w，提高節能效果


特点

- 效率高達 136lm/W
- CRI90- 健康導向
- 提供多種控制介面

应用

- 辦公室照明

二维绘图



一般資訊	
內附驅動器	是
裝置部件數量	單位
客戶服務標籤	是
照明技術	
光源光束角度	120 °
相應色溫 (標誌)	4000 K
演色性指數 (CRI)	>80
光學裝置類型	反射燈
運轉與電力	
保護等級 IEC	安全等級 I
線路頻率	50 or 60 Hz
適合隨機切換	無
機械與外罩	
光學罩類型	聚碳酸酯樹脂
外罩色彩	白色
機械衝擊保護規範	IK03
防水防塵規範 (IP)	IP20
認證與應用	
環境溫度範圍	-20 至 +40 °C
CE 標誌	是
ENEC 標誌	-
易燃性標誌	用於安裝於通常易燃的表面
灼熱絲測試	溫度 650°C、持續時間 30 秒
初始效能 (符合 IEC 標準)	
點火色度	SDCM<3
光通量容限	+/-10%
長期效能 (符合 IEC 標準)	
中值使用壽命 L80B50	50,000 h

照明技術		光效 (額定) (標準)	光通量
Order Code	Full Product Name		
911401548761	RC650B LED40S840 PSD W60L60	140.4 lm/W	4,100 lm
911401549761	RC650B LED40S840 PSU W60L60 TWN	138.7 lm/W	4,855 lm

運轉與電力

PowerBalance G4

Order Code	Full Product Name	輸入電壓	耗電量
911401548761	RC650B LED40S840 PSD W60L60	220 至 240 V	29.2 W

Order Code	Full Product Name	輸入電壓	耗電量
911401549761	RC650B LED40S840 PSU W60L60 TWN	100 至 277 V	35 W

控制與調光

Order Code	Full Product Name	可調光	最高調光等級
911401548761	RC650B LED40S840 PSD W60L60	是	可編程

Order Code	Full Product Name	可調光	最高調光等級
911401549761	RC650B LED40S840 PSU W60L60 TWN	否	不適用

長期效能 (符合 IEC 標準)

Order Code	Full Product Name	中值使用壽命 L90B50
911401548761	RC650B LED40S840 PSD W60L60	33,817 h

Order Code	Full Product Name	中值使用壽命 L90B50
911401549761	RC650B LED40S840 PSU W60L60 TWN	37,045 h

