



Kombinasjonsladekontrollere Gen 4.0

ComboCC Gen 4.0

Combo CC Gen 4.0 er det mest omfattende utvalget av ladekontroller for solceller som passer til solcelledrevet belysning langs store, mellomstore og mindre veier til bruksområder uten strømnnett og hybridbruksområder. Høy systemeffektivitet, optimalisert design og lang levetid sikrer lavere eierkostnader. Konfigurerbar og enkel betjening med klar fjernovervåking og kontroll.

Fordeler

- Tre forskjellige plattformer: 200 Wp, 400 Wp og 600 Wp.
- Tilgjengelig i alternativer for bruk uten strømnnett og hybridalternativer.
- Kan drive lysarmaturer fra 5000 til 24 000 lumen i et bredt spekter av uavhengige dager og tilgang til direkte sol.
- Integrert LED-driver muliggjør systemeffektivitet opptil 170 lumen/W.
- Integrerte beskyttelses- og kontrollmoduler.
- Programmering og konfigurasjon på stedet med GUI for panel, batteri og dimmeprofil.
- Værbestandig hus av metall med flere beskyttelseslag.

Funksjoner

- Kompatibel med Gen 4.0-solcellearmaturer (BRP38x/39x)
- Alternativer for bruk uten strømnnett og hybridalternativer tilgjengelig
- Batteritype/spenning/kapasitet, LED-effekt, dimmetrinn og PV-panelkapasitet kan konfigureres.
- IP65-innfatning med IP67-koblingspunkter, RH 95 %
- IEC62109-1, IEC61547, CISPR15, IEC62093, IEC61347-2-13, EN50530, IEC62384

Søknad

- Ikke-integrert Gen 4.0-serie av solcelledrevet gatebelysning.

ComboCC Gen 4.0

Versions



ComboCC Gen 4.0



ComboCC Gen 4.0





ComboCC Gen 4.0 Hybrid Supply Unit



ComboCC Gen 4.0 Hybrid Supply Unit

Målskisse



Drift og elektronikk	
Batteritype	Flere
Kabeltilkoblingssett	Ikke inkludert
Type ladekontroller	MPPT
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Ingress beskyttelseskode	IP65
Total bredde	111 mm
Godkjenning og bruksområde	
For omgivelsestemperaturer mellom	−20 til +45 °C

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Endre kontrollers	
		effekt	Tilkoblingstype
919415811130	ZJS402 CCC 400Wp 24V	80 W	Uten el-nett og hybrid
	RS SOLAR		(separat hybridlader)
919415811127	ZJS401 CCC 200Wp 12V	50 W	Uten el-nett og hybrid
	RS SOLAR		(separat hybridlader)

Order Code	Full Product Name	Endre kontrollers	
		effekt	Tilkoblingstype
919415811128	ZJS401 HYC 150W 12V	140 W	Hybrid
	SOLAR		
919415811131	ZJS402 HYC 150W 24V	180 W	Hybrid
	SOLAR		

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Dimmeprofil, solenergi
919415811130	ZJS402 CCC 400Wp 24V RS SOLAR	Configurable
919415811127	ZJS401 CCC 200Wp 12V RS SOLAR	Configurable

Order Code	Full Product Name	Dimmeprofil, solenergi
919415811128	ZJS401 HYC 150W 12V SOLAR	-
919415811131	ZJS402 HYC 150W 24V SOLAR	-

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Total høyde	Total lengde
919415811130	ZJS402 CCC 400Wp 24V RS SOLAR	49,5 mm	138 mm
919415811127	ZJS401 CCC 200Wp 12V RS SOLAR	49,5 mm	138 mm

Order Code	Full Product Name	Total høyde	Total lengde
919415811128	ZJS401 HYC 150W 12V SOLAR	57,7 mm	149 mm
919415811131	ZJS402 HYC 150W 24V SOLAR	57,7 mm	149 mm

