



Cele mai accesibile becuri LED din plastic

Becuri LED din plastic Ecofit

Becurile LED sunt compatibile cu aparatele de iluminat existente cu dulie E27 și sunt concepute pentru aplicații cu investiții inițiale reduse.

Beneficii

- Economie de energie de până la 80% în comparație cu lămpile incandescente
- Retrofit = permite montajul pe vechile instalații
- Investiție inițială scăzută

Caracteristici

- Nedimabil
- Durată de viață de 10.000 de ore
- Lumină fără raze ultraviolete și infraroșii pentru mai puțină căldură și protecție pentru obiectele sensibile la căldură

Cerere

- Aplicații rezidențiale
- Coridoare și scări




Becuri LED din plastic Ecofit

Versions



65W E27 A60 FR

Cote



Product	D	C
LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 1CT	60 mm	108 mm
LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 1CT	60 mm	108 mm

Product	D	C
LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827 1CT	60 mm	120 mm
LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840 1CT	60 mm	120 mm

Product	D	C
LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 1CT	60 mm	108 mm
LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 1CT	60 mm	108 mm
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 1CT	60 mm	108 mm
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 1CT	60 mm	108 mm

Becuri LED din plastic Ecofit

Informații generale

Baza elementului de fixare	E27
Ciclu de comutare	50.000
Durată de viață nominală	10.000 ore

Date tehnice lumină

Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	180°
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %

Funcționare și sistem electric

Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Timp de pornire (nom.)	0,5 s

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Sistem mecanic și carcasă

Finisaj bec	Mat
Formă bec	A60

Aprobare și aplicație

Interval temperatură ambientală	De la -20 până la +45 °C
---------------------------------	--------------------------

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)		Flux luminos
		Temperatură de culoare corelată (nom.)	Cod culoare	
05770900	LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827 1CT	2700 K	827	1.521 lm
05772300	LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840 1CT	4000 K	840	1.521 lm
05766200	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 1CT	2700 K	827	1.055 lm
05768600	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 1CT	4000 K	840	1.055 lm
05764800	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 1CT	4000 K	840	806 lm
05774700	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 1CT	2700 K	827	470 lm
05776100	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 1CT	4000 K	840	470 lm
05762400	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 1CT	2700 K	827	806 lm

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Echivalent putere
05770900	LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827 1CT	13 W	100 W
05772300	LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840 1CT	13 W	100 W
05766200	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 1CT	10 W	75 W
05768600	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 1CT	10 W	75 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Echivalent putere
05764800	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 1CT	8 W	60 W
05774700	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 1CT	4,9 W	40 W
05776100	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 1CT	4,9 W	40 W
05762400	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 1CT	8 W	60 W

Temperatură









Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
05770900	LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827 1CT	95 °C
05772300	LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840 1CT	95 °C
05766200	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 1CT	95 °C
05768600	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 1CT	95 °C

Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
05764800	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 1CT	95 °C
05774700	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 1CT	75 °C
05776100	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 1CT	75 °C
05762400	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 1CT	95 °C

Aprobare și aplicație

Becuri LED din plastic Ecofit

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000 h
05770900	LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827 1CT	13 kWh
05772300	LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840 1CT	13 kWh
05766200	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 1CT	10 kWh
05768600	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 1CT	10 kWh
05764800	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 1CT	8 kWh
05774700	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 1CT	5 kWh
05776100	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 1CT	5 kWh
05762400	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 1CT	8 kWh



Becuri LED din plastic Ecofit

