



Svítlidla s vyšším krytím Ledinaire – prostě skvělá LED svítlidla

Tělo voděodolné světelné lišty Ledinaire

Řada Ledinaire zahrnuje výběr oblíbených, standardně dostupných LED svítidel, která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co potřebujete.

Výhody

- Kvalita a spolehlivost značky Philips
- Pro použití vyžadujícím odolnost vůči vlhku a prachu
- Snadné použití se zdroji světla Philips LEDtube

Vlastnosti

- Robustní (IK08) a vlhkuvzdorné (IP65) svítidlo
- K dostání v několika různých délkách a konfiguracích
- Včetně pojistky pro bezpečný a jednoduchý provoz

Aplikace

- Zvolte položku.
- Krytá parkoviště
- Průmyslové haly (do výšky 4 m)
- Sklady

Tělo voděodolné světelné lišty Ledinaire

Versions



Ledinaire Waterproof Tube Housing



Ledinaire Waterproof Tube Housing




Ledinaire waterproof empty housing, L600




Ledinaire waterproof empty housing, L600

Rozměrové výkresy



WT050C L1500 2 Tube



WT050C L1200 2 Tube



WT050C L1200 1 Tube





L600 2 Tube

Tělo voděodolné světelné lišty Ledinaire

Rozměrové výkresy

WT050C L1500 1 Tube



L600 1 Tube

Světelně technické

Index podání barev (CRI) -

Mechanické a materiály

Kód ochrany proti mechanickým nárazům IK08

Kód ochrany proti vniknutí IP65

Certifikace a použití

Značka CE Ano

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Třída ochrany IEC	Vstupní napětí	Frekvence sítě
36603699	WT050C 2xTLED L1200	Bezpečnostní třída II	220 až 240 V	50 or 60 Hz
36605099	WT050C 2xTLED L1500	Bezpečnostní třída II	220 až 240 V	50 or 60 Hz
36602999	WT050C 1xTLED L1200	Bezpečnostní třída II	220 až 240 V	50 or 60 Hz

Order Code	Full Product Name	Třída ochrany IEC	Vstupní napětí	Frekvence sítě
36604399	WT050C 1xTLED L1500	Bezpečnostní třída II	220 až 240 V	50 or 60 Hz
75324299	WT050C 1xTLED L600	-	-	-
75325999	WT050C 2xTLED L600	-	-	-

