



# Ledinaire Waterproof rörarmaturshus – riktigt bra LED helt enkelt

## Ledinaire Waterproof rörarmaturshus

Serien Ledinaire Waterproof (WT050C) innehåller ett urval av tomma, vattentäta armaturshus som kan användas för valfria LED-lysrör och har Philips höga kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris. Ledinaire möjliggör enkel och snabb installation, med installationsalternativ för ett eller två rör.

### Fördelar

- Philips-kvalitet och -driftsäkerhet
- Enkel att använda med Philips LED-rör
- Robust för vatten- och dammtäta användningsområden

### Funktioner

- Robust (IK08) och vattentät (IP65) armatur
- Välj bland flera olika längder och konfigurationer
- Inkluderar säkring för säker och enkel användning

### Användning

- Välj ett alternativ.
- Parkeringshus
- Industrierhallar (upp till 4 m höjd)
- Lagerrum

# Ledinaire Waterproof rörarmaturhus

## Versions




Ledinaire waterproof empty housing, L600




Ledinaire waterproof empty housing, L600

## Måttskiss



WT050C L1500 2 Tube



WT050C L1200 2 Tube





WT050C L1200 1 Tube



L600 2 Tube

WT050C L1500 1 Tube



L600 1 Tube

# Ledinaire Waterproof rörarmaturhus

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Ljusteknik                      |      |
| Färgåtergivningsindex           | -    |
| Mekanik och armaturhus          |      |
| Skyddskod för mekanisk påverkan | IK08 |
| Kod för kapslingsklass          | IP65 |
| Användning och godkännande      |      |
| CE-märkning                     | Ja   |

## Drift och elektricitet

| Order Code   | Full Product Name      | Skyddsklass IEC   | Ingångsspänning | Line Frequency | Order Code   | Full Product Name      | Skyddsklass IEC   | Ingångsspänning | Line Frequency |
|--------------|------------------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------|------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 911401807481 | WT050C 2xTLED<br>L1200 | Säkerhetsklass II | 220–240 V       | 50 or 60 Hz    | 911401807581 | WT050C 1xTLED<br>L1500 | Säkerhetsklass II | 220–240 V       | 50 or 60 Hz    |
| 911401807681 | WT050C 2xTLED<br>L1500 | Säkerhetsklass II | 220–240 V       | 50 or 60 Hz    | 911401812187 | WT050C 1xTLED<br>L600  | -                 | -               | -              |
| 911401807381 | WT050C 1xTLED<br>L1200 | Säkerhetsklass II | 220–240 V       | 50 or 60 Hz    | 911401812287 | WT050C 2xTLED<br>L600  | -                 | -               | -              |

