



Az energiatakarékos LED PLC 2P fénycsövek új generációja

CorePro LED PLC 2P

A CorePro LED PLC 2P hagyományos fénycső formájú LED-fényforrás. Ez a termék ideális cseremegoldás az általános világítási alkalmazásokhoz: megfelel az alapvető világítástechnikai követelményeknek, jelentős energiamegtakarítást kínál, és környezetbarát.

Előnyök

- Alacsonyabb működési költségek az alacsonyabb energiafogyasztásnak köszönhetően
- Alacsonyabb karbantartási költség a hagyományos lámpáknál 2-3-szor hosszabb élettartamnak köszönhetően
- A leggyorsabb és legegyszerűbb módja a meglévő lámpatestek LED-technológiára való cserélésének
- Teljesen biztonságos termék és szerelési folyamat

Szolgáltatások

- Kiemelkedően energiatakarékos
- Könnyen szerelhető
- A hagyományos formavilágnak köszönhetően a meglévő világítótestekbe szerelhető
- Higanymentes

Alkalmazás

- Vendéglátóipari, kiskereskedelmi, irodai, ipari és otthoni alkalmazások

CorePro LED PLC 2P

Versions



CorePro LED PLC 100mm 5W
G24D-1



929004252802-CorePro-LED-
PLC-360D-5-9W-3CCT-2P-G24d



SPPR MLEDGA 0027




929004253002-CorePro-LED-
PLC-360D-8-9W-3CCT-2P-G24d



929004252902-CorePro-LED-
PLC-360D-6-9W-3CCT-2P-G24d


Méretezett rajza



| Product | D1 | D | A1 | A2 | A3 |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
| CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1 | 34 mm | | 95 mm | 115 mm | 138 mm |
| CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1 | 34 mm | | 95 mm | 115 mm | 138 mm |
| CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2 | 34 mm | | 106 mm | 125 mm | 148 mm |
| CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2 | 34 mm | 34 mm | 106 mm | 125 mm | 148 mm |
| CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3 | 34 mm | | 129 mm | 148 mm | 171 mm |
| CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3 | 34 mm | 34 mm | 129 mm | 148 mm | 171 mm |

CorePro LED PLC 2P

Méretezett rajza



| Product | D1 | D | A1 | A2 | A3 |
|--|-------|-------|--------|--------|--------|
| CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d | 35 mm | 35 mm | 65 mm | 115 mm | 137 mm |
| CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d | 35 mm | 35 mm | 70 mm | 120 mm | 142 mm |
| CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d | 35 mm | 35 mm | 100 mm | 150 mm | 172 mm |

Termék részletei

Product detail image (DPP)



Product detail image (DPP)



Product detail image (DPP)



CorePro LED PLC 2P

Általános információ

| | |
|---------------------|----------|
| Kapcsolási ciklus | 50 000 |
| Névleges élettartam | 30 000 h |

Technikai adatok

| | |
|--|------|
| Színvisszaadási index (CRI) | 82 |
| Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges) | 70 % |

Működtetés és elektronika

| | |
|-------------------------|----------|
| Bemeneti frekvencia | 50–60 Hz |
| Indulási idő (névleges) | 0,5 s |

Hőmérséklet

| | |
|---|-------|
| A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges) | 75 °C |
|---|-------|

Vezérlők és fényerő-szabályozás

| | |
|---------------|-----|
| Szabályozható | Nem |
|---------------|-----|

Mechanika és tokozás

| | |
|------------------------|------|
| Fényforrás kialakítása | Matt |
| Fényforrásbúra formája | PL-C |

Tanúsítvány és alkalmazási területek

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Környezeti hőmérséklet-tartomány | -20 – +35 °C |
|----------------------------------|--------------|

Általános információ

| Order Code | Full Product Name | Fejelés - foglalat |
|------------|--|--------------------------|
| 28750100 | CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1 | G24d-1 Rotatable end-cap |
| 28752500 | CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1 | G24d-1 Rotatable end-cap |
| 03501100 | CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d | G24d |
| 28754900 | CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2 | G24D-2 Rotatable end-cap |
| 28756300 | CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2 | G24D-2 Rotatable end-cap |
| 28758700 | CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3 | G24D-3 Rotatable end-cap |
| 28760000 | CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3 | G24D-3 Rotatable end-cap |
| 03505900 | CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d | G24d |
| 03503500 | CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d | G24d |

Technikai adatok

| Order Code | Full Product Name | Sugárzási szög (névleges) | Korrelált színhőmérséklet (névleges) | Színkód | Fényáram |
|------------|--|---------------------------|--------------------------------------|----------------|----------|
| 28750100 | CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1 | 120 fok | 3000 K | 830 | 600 lm |
| 28752500 | CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1 | 120 fok | 4000 K | 840 | 660 lm |
| 03501100 | CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d | 360 fok | 3000 K | 3000/4000/6500 | 810 lm |
| 28754900 | CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2 | 120 fok | 3000 K | 830 | 700 lm |
| 28756300 | CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2 | 120 fok | 4000 K | 840 | 770 lm |

| Order Code | Full Product Name | Sugárzási szög (névleges) | Korrelált színhőmérséklet (névleges) | Színkód | Fényáram |
|------------|--|---------------------------|--------------------------------------|----------------|----------|
| 28758700 | CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3 | 120 fok | 3000 K | 830 | 990 lm |
| 28760000 | CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3 | 120 fok | 4000 K | 840 | 1100 lm |
| 03505900 | CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d | 360 fok | 3000 K | 3000/4000/6500 | 1240 lm |
| 03503500 | CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d | 360 fok | 3000 K | 3000/4000/6500 | 930 lm |

CorePro LED PLC 2P



Működtetés és elektronika

| Order Code | Full Product Name | Teljesítményfelvétel |
|------------|--|----------------------|
| 28750100 | CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1 | 5,9 W |
| 28752500 | CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1 | 5,9 W |
| 03501100 | CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d | 5,9 W |
| 28754900 | CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2 | 6,9 W |
| 28756300 | CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2 | 6,9 W |

| Order Code | Full Product Name | Teljesítményfelvétel |
|------------|--|----------------------|
| 28758700 | CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3 | 8,9 W |
| 28760000 | CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3 | 8,9 W |
| 03505900 | CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d | 8,9 W |
| 03503500 | CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d | 6,9 W |

Tanúsítvány és alkalmazási területek

| Order Code | Full Product Name | Energiafogyasztás kWh/ 1000 óra |
|------------|---|------------------------------------|
| 28750100 | CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1 | 6 kWh |
| 28752500 | CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1 | 6 kWh |
| 03501100 | CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d | 6 kWh |
| 28754900 | CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2 | 7 kWh |
| 28756300 | CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2 | 7 kWh |
| 28758700 | CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3 | 9 kWh |
| 28760000 | CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3 | 9 kWh |
| 03505900 | CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d | 9 kWh |
| 03503500 | CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d | 7 kWh |



CorePro LED PLC 2P

