



# Den nye generation af energibesparende LED PLC 4P-lysstofrør

## CorePro LED PLC 4P

The CorePro LED PLC 4P integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Dette produkt er ideelt til opgradering af løsninger inden for almen belysning: det opfylder de grundlæggende krav til belysning, giver betydelige energibesparelser og er miljøvenligt.

### Fordele

- Reducerede driftsomkostninger, takket være lavere energiforbrug
- Lavere vedligeholdelsesomkostninger, takket være 2-3 gange længere levetid end traditionelle lamper
- Hurtigste og nemmeste løsning, hvis man vil opgradere sine armaturer til LED-teknologi
- Fuldstændigt sikkert produkt og installation

### Funktioner

- Særdeles energieffektiv
- Nem installation
- Traditionel størrelse, som passer til eksisterende armaturer
- Intet kviksølv

### Anvendelsesområder

- Hotel og restaurant, detailhandel, kontor, industri og husholdninger

# CorePro LED PLC 4P

## Versions



929004432202-CorePro-LED-  
PLC-360D-6-5W-3CCT-4P-  
G24q-2




929004432302-CorePro-LED-  
PLC-360D-9-5W-3CCT-4P-  
G24q-3




929004432102-CorePro-LED-  
PLC-360D-5-5W-3CCT-4P-  
G24q-1

## Målskitse



Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 360D 5.5W 3CCT 4P G24q-1	34 mm	34 mm	60 mm	116 mm	134 mm
CorePro LED PLC 360D 6.5W 3CCT 4P G24q-2	34 mm	34 mm	69 mm	125 mm	143 mm
CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3	34 mm	34 mm	92 mm	148 mm	166 mm



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm
CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm
CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm
CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm
CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	164 mm
CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	164 mm

# CorePro LED PLC 4P

## Oplysninger om produktet



Product detail image (DPP)



Product detail image (DPP)



Product detail image (DPP)

### Generelle oplysninger

Normeret levetid 30.000 t

### Lysteknisk

LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) 70 %

### Drift og el

Indgangsfrekvens 50 til 60 Hz

Opstartstid (nom.) 0,5 s

### Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar Nej

### Mekanik og armaturhus

Pære finish Mattered

Lyskildeform PL-C

## Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Fod	Skiftecyklus
929004432202	CorePro LED PLC 360D 6.5W 3CCT 4P G24q-2	G24q-2	50.000
929004432302	CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3	G24q-3	50.000
929004432102	CorePro LED PLC 360D 5.5W 3CCT 4P G24q-1	G24q-1	50.000

Order Code	Full Product Name	Fod	Skiftecyklus
929003757602	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	G24Q-1 Rotatable end-cap	200.000
929003757702	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	G24Q-1 Rotatable end-cap	200.000
929003757802	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	G24Q-2 Rotatable end-cap	200.000

## CorePro LED PLC 4P

Order Code	Full Product Name	Fod	Skiftcyklus
929003757902	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	G24Q-2 Rotatable end-cap	200.000
929003758002	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	G24Q-3 Rotatable end-cap	200.000

Order Code	Full Product Name	Fod	Skiftcyklus
929003758102	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	G24Q-3 Rotatable end-cap	200.000

### Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	Korreleret farvetemperatur		Farvekode	Lysstrøm
			(nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)		
929004432202	CorePro LED PLC 360D 6.5W 3CCT 4P G24q-2	360 °	3000 K	80	3000/4000/6500	806 lm
929004432302	CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3	360 °	3000 K	80	3000/4000/6500	1.150 lm
929004432102	CorePro LED PLC 360D 5.5W 3CCT 4P G24q-1	360 °	3000 K	80	3000/4000/6500	680 lm
929003757602	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	120 °	3000 K	82	830	600 lm
929003757702	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	120 °	4000 K	82	840	660 lm
929003757802	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	120 °	3000 K	82	830	700 lm
929003757902	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	120 °	4000 K	82	840	770 lm
929003758002	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	120 °	3000 K	82	830	990 lm
929003758102	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	120 °	4000 K	82	840	1.100 lm

### Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Wattforbrugsækvivalent
929004432202	CorePro LED PLC 360D 6.5W 3CCT 4P G24q-2	6,5 W	18 W
929004432302	CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3	9,5 W	26 W
929004432102	CorePro LED PLC 360D 5.5W 3CCT 4P G24q-1	5,5 W	13 W
929003757602	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	5,5 W	-
929003757702	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	5,5 W	-

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Wattforbrugsækvivalent
929003757802	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	6,5 W	-
929003757902	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	6,5 W	-
929003758002	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	9,5 W	-
929003758102	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	9,5 W	-

### Temperatur

Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929004432202	CorePro LED PLC 360D 6.5W 3CCT 4P G24q-2	55 °C
929004432302	CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3	65 °C
929004432102	CorePro LED PLC 360D 5.5W 3CCT 4P G24q-1	55 °C
929003757602	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	70 °C
929003757702	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	70 °C

Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929003757802	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	70 °C
929003757902	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	70 °C
929003758002	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	75 °C
929003758102	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	75 °C








### Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	Energiforbrug
			kWh/1000 t.
929004432202	CorePro LED PLC 360D 6.5W 3CCT 4P G24q-2	-20 til +35 °C	7 kWh

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	Energiforbrug
			kWh/1000 t.
929004432302	CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3	-20 til +35 °C	10 kWh

# CorePro LED PLC 4P

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	Energiforbrug kWh/1000 t.
929004432102	CorePro LED PLC 360D 5.5W 3CCT 4P G24q-1	-20 til +35 °C	6 kWh
929003757602	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	-20 til +45 °C	6 kWh
929003757702	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	-20 til +45 °C	6 kWh
929003757802	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	-20 til +45 °C	7 kWh
929003757902	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	-20 til +45 °C	7 kWh
929003758002	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	-20 til +45 °C	10 kWh
929003758102	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	-20 til +45 °C	10 kWh



# CorePro LED PLC 4P

