



Noua genera ie de tuburi de iluminat LED PLC 4P cu consum redus de energie

CorePro LED PLC 4P

CorePro LED PLC 4P integrează o sursă de lumină cu LED într-un factor de formă tradițional fluorescent. Acest produs este soluția ideală pentru înlocuirea lămpilor în aplicații de iluminat general: satisface cerințele de bază privind iluminatul, asigură reduceri semnificative ale consumului de energie și este ecologic.

Beneficii

- Cost de exploatare redus, datorită consumului mai mic de energie
- Costuri de întreținere mai mici, mulțumită duratei de viață de 2-3 ori mai mare decât a lămpilor convenționale
- Cea mai rapidă și mai ușoară modalitate de a actualiza aparatele de iluminat existente la tehnologia LED
- Produs și proces de instalare complet sigure

Caracteristici


- Foarte eficient din punct de vedere energetic
- Instalare ușoară
- Factor de formă convențional care facilitează montarea în aparatele de iluminat existente
- Fără mercur

Cerere

- Aplicații pentru industria hotelieră, magazine, spații pentru birouri, industriale și rezidențiale

CorePro LED PLC 4P

Cote



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm
CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm
CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm
CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm
CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	164 mm
CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	164 mm

Informații generale

Ciclu de comutare	200.000
Durată de viață nominală	30.000 ore

Date tehnice lumină

Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	120°
Indice de redare a culorilor (IRC)	82
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominală (nom.)	70%

Funcționare și sistem electric

Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Timp de pornire (nom.)	0,5 s

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Sistem mecanic și carcasă

Finisaj bec	Mat
Formă bec	PL-C

Aprobare și aplicație

Interval temperatură ambientală	De la -20 până la +45 °C
---------------------------------	--------------------------

Informații generale

Order Code	Full Product Name	Baza elementului de fixare
29041900	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	G24Q-1 Rotatable end-cap
29043300	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	G24Q-1 Rotatable end-cap
29045700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	G24Q-2 Rotatable end-cap
29047100	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	G24Q-2 Rotatable end-cap
29049500	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	G24Q-3 Rotatable end-cap
29051800	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	G24Q-3 Rotatable end-cap

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Cod culoare	Flux luminos
29041900	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	3000 K	830	600 lm
29043300	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	4000 K	840	660 lm
29045700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	3000 K	830	700 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Cod culoare	Flux luminos
29047100	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	4000 K	840	770 lm
29049500	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	3000 K	830	990 lm

CorePro LED PLC 4P

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Cod culoare	Flux luminos
29051800	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	4000 K	840	1,100 lm

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
29041900	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	5,5 W
29043300	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	5,5 W
29045700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	6,5 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
29047100	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	6,5 W
29049500	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	9,5 W
29051800	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	9,5 W






Temperatură

Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
29041900	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	70 °C
29043300	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	70 °C
29045700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	70 °C

Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
29047100	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	70 °C
29049500	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	75 °C
29051800	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	75 °C

Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000 h
29041900	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	6 kWh
29043300	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	6 kWh
29045700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	7 kWh
29047100	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	7 kWh
29049500	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	10 kWh
29051800	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	10 kWh



CorePro LED PLC 4P

