



Нове покоління енергозберігаючих світлодіодних трубчастих світильників PLC 4P

CorePro LED PLC 4P

CorePro LED PLC 4P інтегрує світлодіодне джерело світла в традиційний флуоресцентний форм-фактор. Цей виріб є ідеальним рішенням для загального освітлення: він відповідає основним вимогам до освітлення, забезпечує значне енергозбереження та є безпечним для довкілля.

Переваги

- Зниження експлуатаційних витрат завдяки меншому споживанню енергії
- Менші витрати на обслуговування завдяки у 2–3 рази довшому терміну служби порівняно зі звичайними лампами
- Найшвидший і найпростіший спосіб модернізації існуючих світильників до світлодіодної технології
- Абсолютно безпечний виріб і процес встановлення

Характеристики

- Високий рівень енергоефективності
- Просте встановлення
- Звичайний форм-фактор для вбудовування в існуючі світильники
- Без ртуті

Застосування

- Готелі, крамниці, офіси, промислове та домашнє застосування

CorePro LED PLC 4P

Версії



929004432202-CorePro-LED-
PLC-360D-6-5W-3CCT-4P-
G24q-2




929004432302-CorePro-LED-
PLC-360D-9-5W-3CCT-4P-
G24q-3




929004432102-CorePro-LED-
PLC-360D-5-5W-3CCT-4P-
G24q-1

Розміри



Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 360D 5.5W 3CCT 4P G24q-1	34 mm	34 mm	60 mm	116 mm	134 mm
CorePro LED PLC 360D 6.5W 3CCT 4P G24q-2	34 mm	34 mm	69 mm	125 mm	143 mm
CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3	34 mm	34 mm	92 mm	148 mm	166 mm



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm
CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm
CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm
CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm
CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	164 mm
CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	164 mm

CorePro LED PLC 4P

Деталі по продукції



Product detail image (DPP)



Product detail image (DPP)



Product detail image (DPP)

Загальна інформація

Номинальний термін служби	30 000 година (-н)
---------------------------	--------------------

Світлотехнічні

LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %
--	------

Експлуатаційні й електричні

Вхідна частота	Від 50 до 60 Hz
Час увімкнення (ном.)	0,5 s

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Ні
---------------------------	----

Механічні деталі й корпус

Обробка лампи	Матовий
Форма лампи	PL-C

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Розташування виводів	Цикл перемикання
929004432202	CorePro LED PLC 360D 6.5W 3CCT 4P G24q-2	G24q-2	50 000
929004432302	CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3	G24q-3	50 000

Order Code	Full Product Name	Розташування виводів	Цикл перемикання
929004432102	CorePro LED PLC 360D 5.5W 3CCT 4P G24q-1	G24q-1	50 000
929003757602	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	G24Q-1 Rotatable end-cap	200 000

CorePro LED PLC 4P

Order Code	Full Product Name	Розташування виводів	Цикл перемикання
929003757702	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	G24Q-1 Rotatable end-cap	200 000
929003757802	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	G24Q-2 Rotatable end-cap	200 000
929003757902	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	G24Q-2 Rotatable end-cap	200 000

Order Code	Full Product Name	Розташування виводів	Цикл перемикання
929003758002	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	G24Q-3 Rotatable end-cap	200 000
929003758102	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	G24Q-3 Rotatable end-cap	200 000

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Кут променя (ном.)	Корельована колірна		Індекс якості кольоропередачі (CRI)	Код кольору	Світловий потік
			температура (ном.)				
929004432202	CorePro LED PLC 360D 6.5W 3CCT 4P G24q-2	360 °	3000 K		80	3000/4000/6500	806 lm
929004432302	CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3	360 °	3000 K		80	3000/4000/6500	1 150 lm
929004432102	CorePro LED PLC 360D 5.5W 3CCT 4P G24q-1	360 °	3000 K		80	3000/4000/6500	680 lm
929003757602	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	120 °	3000 K		82	830	600 lm
929003757702	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	120 °	4000 K		82	840	660 lm
929003757802	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	120 °	3000 K		82	830	700 lm
929003757902	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	120 °	4000 K		82	840	770 lm
929003758002	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	120 °	3000 K		82	830	990 lm
929003758102	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	120 °	4000 K		82	840	1 100 lm

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Еквівалент потужності у ватах
929004432202	CorePro LED PLC 360D 6.5W 3CCT 4P G24q-2	6,5 W	18 W
929004432302	CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3	9,5 W	26 W
929004432102	CorePro LED PLC 360D 5.5W 3CCT 4P G24q-1	5,5 W	13 W
929003757602	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	5,5 W	-
929003757702	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	5,5 W	-

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Еквівалент потужності у ватах
929003757802	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	6,5 W	-
929003757902	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	6,5 W	-
929003758002	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	9,5 W	-
929003758102	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	9,5 W	-

Температура









Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929004432202	CorePro LED PLC 360D 6.5W 3CCT 4P G24q-2	55 °C
929004432302	CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3	65 °C
929004432102	CorePro LED PLC 360D 5.5W 3CCT 4P G24q-1	55 °C
929003757602	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	70 °C
929003757702	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	70 °C

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929003757802	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	70 °C
929003757902	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	70 °C
929003758002	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	75 °C
929003758102	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	75 °C

Затвердження й застосування

CorePro LED PLC 4P

Order Code	Full Product Name	Діапазон температури довкілля	Споживання енергії кВт/1000 год
929004432202	CorePro LED PLC 360D 6.5W 3CCT 4P G24q-2	від -20 °C до +35 °C	7 kWh
929004432302	CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3	від -20 °C до +35 °C	10 kWh
929004432102	CorePro LED PLC 360D 5.5W 3CCT 4P G24q-1	від -20 °C до +35 °C	6 kWh
929003757602	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	від -20 °C до +45 °C	6 kWh
929003757702	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	від -20 °C до +45 °C	6 kWh
929003757802	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	від -20 °C до +45 °C	7 kWh
929003757902	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	від -20 °C до +45 °C	7 kWh
929003758002	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	від -20 °C до +45 °C	10 kWh
929003758102	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	від -20 °C до +45 °C	10 kWh



CorePro LED PLC 4P

