



Effizient, kostengünstig und im klassischen Feuchtraumwannende sign

Ledinaire Feuchtraumleuchte WT065C klassisch

Die Ledinaire Feuchtraumleuchte im klassischen Feuchtraumleuchtendesign als All-in-Version mit MultiLumen, mit abnehmbarer Wanne und Edelstahlverschlüssen. Durch den MultiLumenschalter verfügt die Leuchte über zwei wählbare Leuchtenlichtströme in einer Leuchte, sodass die Leuchte als Ersatz für 1- und 2-lampige herkömmliche Feuchtraumleuchten dient.

Vorteile

- MultiLumen-Technologie 2-in-1: 2 Leuchtenlichtströme in einer Leuchte
- Breitstrahlendes, gleichmäßiges Licht mit Deckenaufhellung ohne sichtbare LED-Punkte
- Einfache und schnelle Montage dank horizontal verschiebbarer Montagebügel und Steckanschlussklemme

Merkmale

- Ledinaire Feuchtraumleuchte im klassischen Feuchtraumwannendesign
- Schlanke Leuchte mit abnehmbarer opal-prismatischer Wanne aus Polycarbonat und Edelstahlverschlüssen
- Breitstrahlendes, gleichmäßiges Licht mit Deckenaufhellung ohne sichtbare LED-Punkte
- Hohe Effizienz und Lebensdauer: Bis zu 137 lm/W und 50.000h (L70).

Ledinaire Feuchtraumleuchte WT065C klassisch

Anwendung

- Lagerhäuser
- Parkhäuser
- Produktionsstätten

Versions

PH All In Ledinaire SPP e cat HR
911401815485



PH All In Ledinaire SPP e cat HR
911401815185




PH All In Ledinaire SPP e cat HR
911401815385




PH All In Ledinaire SPP e cat HR
911401815285



Abmessungsskizzen





WT065C G2 L1200



WT065C G2 L1500

Ledinaire Feuchtraumleuchte WT065C klassisch

Abmessungsskizzen



Produktdetails




Ledinaire waterproof WT065C, side view




Ledinaire waterproof WT065C All-in, through-wiring



Ledinaire waterproof All in L1200



Ledinaire waterproof All in, WT065C, easy connection



Ledinaire waterproof All in, WT065C, through wiring



Ledinaire waterproof WT065C, side view




Ledinaire waterproof All in L1500



Ledinaire waterproof WT065C All-in, through-wiring

Ledinaire Feuchtraumleuchte WT065C klassisch

Produktdetails



Ledinaire waterproof All in,
WT065C, easy lumen switch

Ledinaire Feuchtraumleuchte WT065C klassisch

Allgemeine Informationen

Betriebsgerät inklusive	Ja
Lichtquelle austauschbar	Nein
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit
Service Tag	Nein

Lichttechnische Daten

Komplett-Set Typ	All-in, Multi Lumen
Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Optik	Symmetrisch

Betrieb und Elektrik

IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 or 60 Hz
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nein

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Gehäusefarbe	Grau
Schlagfestigkeit (IK)	IK08
Schutzart (IP)	IP65

Notfallbetrieb

Zentrale Notbeleuchtung	Nein
-------------------------	------

Genehmigung und Anwendung

Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +40 °C
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	-
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)
Glühfadentest	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4

Initialkennwerte (IEC-konform)

Anfängliche Farbsättigung	(0.38,0.38) SDCM≤5
Lichtstromtoleranz	+/-10%

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
50024299	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	146 lm/W	4.100 lm
50021199	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	126 lm/W	2.900 lm
50023599	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	126 lm/W	2.900 lm
50022899	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	146 lm/W	4.100 lm

Betrieb und Elektrik

Ledinaire Feuchtraumleuchte WT065C klassisch

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
50024299	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	53 W
50021199	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	42 W

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
50023599	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	42 W
50022899	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	53 W

