

Ledinaire estanca WT065C

7966507



Calidad comprobada. Instalación sin esfuerzo. Siempre, tu opción confiable y económica para cualquier trabajo.

La gama Ledinaire Waterproof ofrece máximo rendimiento y durabilidad a un precio excelente. Como una solución de luminaria LED lista para usar en todas sus necesidades diarias, puede instalarse en una amplia variedad de lugares.

Beneficios

- Luminaria robusta y estanca
- Calidad de Philips probada
- Facilidad de instalación mejorada

Applications

- Almacenes
- Garajes
- Fabricación


Características

- Disponibles varias longitudes y niveles de luz (hasta 8400 lm, 1,8 m)
- Se incluyen como accesorios los soportes de montaje en techo y los ganchos de suspensión
- Versiones integrales de emergencia disponibles
- Clips metálicos fáciles de instalar, reguladores más largos y prensaestopas disponibles para cableado pasante


Versions

	PH All In Ledinaire SPP e cat HR 911401815485		Ledinaire waterproof, WT065C
	Ledinaire waterproof WT065C G2		PH All In Ledinaire SPP e cat HR 911401815185
	PH All In Ledinaire SPP e cat HR 911401815385		PH All In Ledinaire SPP e cat HR 911401815285
	Ledinaire waterproof, WT065C		Ledinaire waterproof, WT065C


Plano de dimensiones




WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN



WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN




WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500




WT065C LED29_48S/840 PSU L1200




WT065C LED41_68S/840 PSU L1500



WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN



WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1



WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1

Detalles del producto



Ledinaire waterproof
WT065C, side view




Ledinaire waterproof WT065C
All-in, through-wiring




Ledinaire waterproof All in
L1200



Ledinaire waterproof WT065C
G2, mounting




Ledinaire waterproof,
WT065C, wiring



Ledinaire waterproof All in,
WT065C, easy connection



Ledinaire waterproof
WT065C, side view



Ledinaire waterproof All in,
WT065C, through wiring




Ledinaire waterproof
WT065C, side view



Ledinaire waterproof All in
L1500



Ledinaire waterproof WT065C
All-in, through-wiring



Ledinaire waterproof All in,
WT065C, easy lumen switch

Información general

Número de unidades de equipo	1 unidad
Driver incluido	Sí
Service tag	No

Datos técnicos de la luz

Temperatura de color correlacionada (nom.)	4000 K
Índice de reproducción cromática (IRC)	>80
Ángulo del haz de fuente de luz	110 °
Tipo de óptica	Simétrica
Tipo All-in	All-in, Multi Lumen

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Adecuado para conmutación aleatoria	No
Clase de protección IEC	Seguridad clase I

Controles y regulación

Regulable	No
Nivel máximo de atenuación	No aplicable

Mecánicos y de carcasa

Color de la carcasa	Gris
Código de protección de entrada	IP65 [Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK08 [5 J resistente al vandalismo]

Funcionamiento de emergencia

Emergencia centralizada	No
Iluminación de emergencia	iluminación de emergencia lista (mediante un accesorio de kit de batería compatible)

Aprobación y aplicación

Test del hilo incandescente	Temperatura 850 °C, duración 30 s
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies fácilmente inflamables
Marca CE	Sí
Certificado ENEC	-
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +40 °C

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
------------------------------	--------

Información general

Order Code	Full Product Name	Fuente de luz sustituible
50024299	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	No
96382599	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	Sí
96383299	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	Sí

Order Code	Full Product Name	Fuente de luz sustituible
51510999	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 ELR BN	-
95818099	WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500	Sí
50021199	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	No
50023599	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	No
50022899	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	No
96381899	WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	Sí
96384999	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	Sí
96385699	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	Sí
96386399	WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN	Sí

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)
50024299	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	4.100 lm 6.800 lm	146 lm/W 135 lm/W
96382599	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	2.400 lm	109 lm/W
96383299	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	4.800 lm	109 lm/W
51510999	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 ELR BN	4.800 lm	109 lm/W 109 lm/W
95818099	WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500	9.800 lm	163 lm/W
50021199	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	2.900 lm 4.800 lm	126 lm/W 114 lm/W
50023599	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	2.900 lm 4.800 lm	126 lm/W 114 lm/W
50022899	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	4.100 lm 6.800 lm	146 lm/W 135 lm/W
96381899	WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	1.800 lm	112 lm/W
96384999	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	3.500 lm	113 lm/W
96385699	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	6.800 lm	128 lm/W
96386399	WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN	7.400 lm	137 lm/W

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
50024299	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	53 W 30 W
96382599	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	22 W
96383299	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	44 W
51510999	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 ELR BN	44 W
95818099	WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500	60 W
50021199	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	42 W 23 W
50023599	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	42 W 23 W
50022899	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	53 W 30 W
96381899	WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	16 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
96384999	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	31 W
96385699	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	53 W
96386399	WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN	54 W

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
50024299	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	(0.38,0.38) SDCM≤5
96382599	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	(0.38,0.38) SDCM≤5
96383299	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	(0.38,0.38) SDCM≤5
51510999	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 ELR BN	(0.38,0.38)SDCM≤5
95818099	WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500	(0.38,0.38) SDCM≤5
50021199	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	(0.38,0.38) SDCM≤5
50023599	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	(0.38,0.38) SDCM≤5
50022899	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	(0.38,0.38) SDCM≤5
96381899	WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	(0.38,0.38) SDCM≤5
96384999	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38) SDCM≤5
96385699	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38) SDCM≤5
96386399	WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38) SDCM≤5

