



Tehokas, edullinen ja valmis valaisemaan

Ledinaire Waterproof WT065C

Ledinaire Waterproof -tuotevalikoima tarjoaa erinomaista suorituskykyä ja kestävyyttä huokeaan hintaan. Heti saatavilla olevat ledivalaisinratkaisut soveltuvat kaikkiin arjen tarpeisiin ja voidaan asentaa moniin eri kohteisiin.

Hyödyt

- Vankka ja vesitiivis valaisin
- Testattua Philips-laatua
- Entistäkin helpompi asentaa

Ominaisuudet

- Saatavilla useita pituuksia ja valotasoja (jopa 8 400 lm)
- Kattokiinnikkeitä ja ripustuskoukkuja on saatavana lisävarusteina
- Saatavilla integroituja turvamalleja
- Läpijohtotusta varten on saatavilla helposti asennettavia metallikiinnikkeitä, pidempiä liukusäätimiä ja tiivisteitä

Käyttökohteet

- Varastot
- Pysäköintihallit
- Teollisuus

Ledinaire Waterproof WT065C

Versions

PH All In Ledinaire SPP e cat HR
911401815485



PH All In Ledinaire SPP e cat HR
911401815185




PH All In Ledinaire SPP e cat HR
911401815385




PH All In Ledinaire SPP e cat HR
911401815285





Mittapiirros



WT065C G2 L1200



WT065C G2 L1500



Ledinaire Waterproof WT065C

Tuotetiedot




Ledinaire waterproof WT065C, side view




Ledinaire waterproof WT065C All-in, through-wiring



Ledinaire waterproof All in L1200



Ledinaire waterproof All in, WT065C, easy connection



Ledinaire waterproof All in, WT065C, through wiring




Ledinaire waterproof WT065C, side view



Ledinaire waterproof All in L1500



Ledinaire waterproof WT065C All-in, through-wiring



Ledinaire waterproof All in, WT065C, easy lumen switch

Ledinaire Waterproof WT065C

Yleistä tietoa	
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Ei
Valaistuksen tekniset tiedot	
All-in-ominaisuus	All-in, Multi Lumen
Väriämpötila (nim.)	4000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Optiikan tyyppi	Symmetrinen
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 or 60 Hz
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon väri	Harmaa
Iskunkestävyysluokka	IK08
Suojausluokan koodi	IP65
Hätätilakäyttö	
Keskusakustollinen turvalaistus	Ei
Merkinnät ja luokitukset	
Käyttölämpötila-alue	–20...+40 °C
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	–
Syttyvyysluokka	Soveltuu asennettavaksi helposti syttyville pinnoille
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppi-ilmiön arvo (SVM)	0,4
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Kromaattisuus alussa	(0.38,0.38) SDCM≤5
Valovirran toleranssi	+/-10%

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
911401815485	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	146 lm/W	4 100 lm
911401815185	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	126 lm/W	2 900 lm
911401815385	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	126 lm/W	2 900 lm
911401815285	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	146 lm/W	4 100 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
911401815485	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	53 W
911401815185	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	42 W

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
911401815385	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	42 W
911401815285	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	53 W

Ledinaire Waterproof WT065C

