

Ledinaire Waterdicht WT065C

7966507



Vetrouwde kwaliteit. Installatiegemak. Elke keer. Betrouwbaar en betaalbaar.

De Ledinaire Waterproof serie biedt maximale prestaties en duurzaamheid tegen een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Als een kant-en-klare LED-armatuuroplossing voor al uw dagelijkse behoeften kan het op veel verschillende locaties worden toegepast.

Voordelen

- Robuuste en watervaste armatuur
- Geteste Philips-kwaliteit
- Verbeterde eenvoud in de installatie

Applications

- Magazijnen
- Parkeergarages
- Productie


Kenmerken

- Verkrijgbaar in meerdere lengtes en lichtniveaus (tot 8400 lm, 1,82 m)
- Inclusief plafondmontagebeugel en ophanghaken inbegrepen als accessoires
- Integrale noodverlichtingsuitvoeringen verkrijgbaar
- Eenvoudig te installeren metalen klemmen, langere schuifregelaars en kwartels verkrijgbaar via doorvoerbedrading

Versions


	PH All In Ledinaire SPP e cat HR 911401815485	PH All In Ledinaire SPP e cat HR 911401815185
	PH All In Ledinaire SPP e cat HR 911401815385	PH All In Ledinaire SPP e cat HR 911401815285
	Ledinaire waterproof, WT065C	

Maatschets

	
---	--


WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN

WT065C G2 LED29_48S/840 PSU L1200



WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1

WT065C LED41_68S/840 PSU L1500



WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1

Productgegevens




Ledinaire waterproof
WT065C, side view



Ledinaire waterproof WT065C
All-in, through-wiring




Ledinaire waterproof All in
L1200



Ledinaire waterproof All in,
WT065C, easy connection



Ledinaire waterproof
WT065C, side view



Ledinaire waterproof All in,
WT065C, through wiring




Ledinaire waterproof
WT065C, side view



Ledinaire waterproof All in
L1500



Ledinaire waterproof WT065C
All-in, through-wiring



Ledinaire waterproof All in,
WT065C, easy lumen switch

Algemene informatie

Aantal VSA's	1 unit
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Servicetag	Nee

Gegevens lichttechniek

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Kleurweergave-index (CRI)	>80
Optiektype	Symmetrisch
Alles-in-één type	All-in, Multi Lumen

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz
Geschikt voor willekeurige schakeling	Nee
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Kleur behuizing	Grijs
Beschermingsklasse	IP 65 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]

Werking op noodstroom

Centrale noodpost	Nee
-------------------	-----

Keurmerken en classificaties

Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken
CE-markering	Ja
ENEC-markering	-
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +40 °C

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.38,0.38) SDCM≤5

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Lichtbron vervangbaar
8720169500242	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	Nee
8720169500211	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	Nee
8720169500235	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	Nee
8720169500228	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	Nee
8719514963818	WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	Ja

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Lichtrendement (gespec.) (nom.)
8720169500242	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	4.100 lm 6.800 lm	146 lm/W 135 lm/W
8720169500211	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	2.900 lm 4.800 lm	126 lm/W 114 lm/W
8720169500235	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	2.900 lm 4.800 lm	126 lm/W 114 lm/W
8720169500228	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	4.100 lm 6.800 lm	146 lm/W 135 lm/W
8719514963818	WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	1.800 lm	112 lm/W

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169500242	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	53 W 30 W
8720169500211	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	42 W 23 W
8720169500235	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	42 W 23 W
8720169500228	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	53 W 30 W
8719514963818	WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	16 W