



Sprawdzona jakość. Bezproblemowa instalacja. Za każdym razem. Twoje niezawodne i przystępne cenowo rozwiązanie do każdego zadania.

Seria Ledinaire Waterproof oferuje najwyższą wydajność i trwałość w atrakcyjnej cenie. Jako gotowe do użycia oprawy LED dostępne od ręki na wszystkie codzienne potrzeby, mogą być instalowane w szerokiej gamie lokalizacji.

Korzyści

- Solidna i wodoodporna oprawa oświetleniowa
- Potwierdzona jakość Philips
- Jeszcze większa łatwość montażu

Applications

- Magazyny
- Garaże
- Zakłady produkcyjne


Cechy

- Dostępne w wersjach o różnych długościach i wartościach strumienia świetlnego (do 9800 lm, 1,5 m)
- Uchwyty montażowe w komplecie
- Łatwy montaż na metalowe zatrzaski, dostępne dławnice do zamontowania okablowania przelotowego

Wersje

	PH All In Ledinaire SPP e cat HR 911401815485	 Ledinaire waterproof, WT065C
	Ledinaire waterproof WT065C G2	 PH All In Ledinaire SPP e cat HR 911401815185
	PH All In Ledinaire SPP e cat HR 911401815385	 PH All In Ledinaire SPP e cat HR 911401815285
	Ledinaire waterproof, WT065C	 Ledinaire waterproof, WT065C


Rysunki techniczne



PCO

WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500

WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN




WT065C G2 L1200

WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN


WT065C LED29_48S/840 PSU L1200




WT065C LED41_68S/840 PSU L1500



WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN



WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1



WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1

Więcej o produkcie



Ledinaire waterproof
WT065C, side view




Ledinaire waterproof WT065C
All-in, through-wiring




Ledinaire waterproof All in
L1200



Ledinaire waterproof WT065C
G2, mounting



Ledinaire waterproof,
WT065C, wiring



Ledinaire waterproof All in,
WT065C, easy connection



Ledinaire waterproof
WT065C, side view



Ledinaire waterproof All in,
WT065C, through wiring




Ledinaire waterproof
WT065C, side view



Ledinaire waterproof All in
L1500



Ledinaire waterproof WT065C
All-in, through-wiring



Ledinaire waterproof All in,
WT065C, easy lumen switch

Informacje ogólne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
W zestawie sterownik	Tak
Service Tag	Nie

Dane techniczne oświetlenia

Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80
Kąt rozsyłu źródła światła	110 °
Typ optyki	Symetryczna
Typ „Wszystko w jednym”	All-in, Multi Lumen

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Nadaje się do losowego przełączania	Nie
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
Maksymalny poziom przyciemnienia	Nie dotyczy

Mechanika i korpus

Kolor Korpusu	Szary
Kod stopnia ochrony	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08 [5 J ochrona przed wandalami]

Praca w trybie awaryjnym

Centralne oświetlenie awaryjne	Nie
--------------------------------	-----

Certyfikaty i zastosowania

Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 30 s
Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach łatwopalnych
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	-
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +40°C

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromatyczność	(0.38,0.38) SDCM≤5

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Wymienne źródło światła
50024299	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	Nie
96382599	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	Tak
96383299	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	Tak
95818099	WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500	Tak
50021199	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	Nie

Order Code	Full Product Name	Wymienne źródło światła
50023599	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	Nie
50022899	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	Nie
96381899	WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	Tak
96384999	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	Tak
96385699	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	Tak
96386399	WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN	Tak

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)
50024299	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	4 100 lm 6 800 lm	146 lm/W 135 lm/W
96382599	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	2 400 lm	109 lm/W
96383299	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	4 800 lm	109 lm/W
95818099	WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500	9 800 lm	163 lm/W
50021199	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	2 900 lm 4 800 lm	126 lm/W 114 lm/W
50023599	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	2 900 lm 4 800 lm	126 lm/W 114 lm/W
50022899	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	4 100 lm 6 800 lm	146 lm/W 135 lm/W
96381899	WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	1 800 lm	112 lm/W
96384999	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	3 500 lm	113 lm/W
96385699	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	6 800 lm	128 lm/W
96386399	WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN	7 400 lm	137 lm/W

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
50024299	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	53 W 30 W
96382599	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	22 W
96383299	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	44 W
95818099	WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500	60 W
50021199	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	42 W 23 W
50023599	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	42 W 23 W
50022899	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	53 W 30 W
96381899	WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	16 W
96384999	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	31 W
96385699	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	53 W
96386399	WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN	54 W