

**PHILIPS**

**Lighting**



# **Eficiência, excelente valor e rendimento**

## **Ledinaire estanque WT065C**

A gama Ledinaire estanque oferece o máximo desempenho e durabilidade com uma excelente relação qualidade-preço. Enquanto solução de luminária LED pronta a aplicar para todas as necessidades diárias, pode ser utilizada numa grande variedade de locais.

### **Benefícios**

- Luminária robusta e estanque
- Qualidade Philips comprovada
- Facilidade de instalação melhorada

### **Características**

- Vários comprimentos e níveis de luz disponíveis (até 8400 lm, 182 cm)
- Suportes para montagem no teto e ganchos para suspensão incluídos como acessórios
- Versões completas de emergência disponíveis
- Clipes metálicos fáceis de instalar e guias e bucins mais longos disponíveis para cablagem de passagem

### **Aplicação**

- Armazéns de mercadorias
- Garagens
- Fábricas

# Ledinaire estanque WT065C

## Versões

PH All In Ledinaire SPP e cat HR  
911401815485



PH All In Ledinaire SPP e cat HR  
911401815185





PH All In Ledinaire SPP e cat HR  
911401815385




PH All In Ledinaire SPP e cat HR  
911401815285




## Desenho dimensional



WT065C G2 L1200





WT065C G2 L1500



# Ledinaire estanque WT065C

## Desenho dimensional



## Detalhes do produto




Ledinaire waterproof WT065C,  
side view




Ledinaire waterproof WT065C All-in,  
through-wiring



Ledinaire waterproof All in L1200



Ledinaire waterproof, WT065C,  
wiring



Ledinaire waterproof All in,  
WT065C, easy connection



Ledinaire waterproof All in,  
WT065C, through wiring



Ledinaire waterproof WT065C,  
side view



Ledinaire waterproof All in L1500



Ledinaire waterproof WT065C All-in,  
through-wiring

## Ledinaire estanque WT065C

### Detalhes do produto



Ledinaire waterproof All in,  
WT065C, easy lumen switch

# Ledinaire estanque WT065C

Informações gerais	
Driver incluído	Sim
Número de unidades de equipamento	1 unidade
Service tag	Não
Características técnicas da luz	
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K
Índice de Restituição Cromática (IRC)	>80
Tipo de ótica	Simétrica
Funcionamento e características elétricas	
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 or 60 Hz
Adequado para uma comutação aleatória	Não
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Características mecânicas e comportamento	
Cor do compartimento	Cinza
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08
Código de proteção de entrada	IP65
Funcionamento de emergência	
Central de emergência	Não
Aprovação e aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-20 a +40 °C
Marca CE	Sim
Marca ENEC	-
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis
Teste de resistência do cabo	Temperatura 850 °C, duração 30 s
Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3	1
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)	0,4
Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)	
Cromaticidade inicial	(0.38,0.38) SDCM≤5
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%

## Características técnicas da luz

Order Code	Full Product Name	Fonte de luz substituível
50024299	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	Não
96382599	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	Sim
96383299	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	Sim
50021199	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	Não
50023599	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	Não
50022899	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	Não
96384999	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	Sim
96385699	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	Sim

## Ledinaire estanque WT065C

Order Code	Full Product Name	Eficácia luminosa		
		Tipo "All-in"	(nominal) (Nom.)	Fluxo Luminoso
50024299	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	All-in, Multi	146 lm/W Lumen	4.100 lm
96382599	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	-	109 lm/W	2.400 lm
96383299	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	-	109 lm/W	4.800 lm
50021199	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	All-in, Multi	126 lm/W Lumen	2.900 lm

Order Code	Full Product Name	Eficácia luminosa		
		Tipo "All-in"	(nominal) (Nom.)	Fluxo Luminoso
50023599	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	All-in, Multi	126 lm/W Lumen	2.900 lm
50022899	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	All-in, Multi	146 lm/W Lumen	4.100 lm
96384999	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	-	113 lm/W	3.500 lm
96385699	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	-	128 lm/W	6.800 lm

### Funcionamento e características elétricas

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
50024299	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	53 W
96382599	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	22 W
96383299	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	44 W
50021199	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	42 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
50023599	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	42 W
50022899	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	53 W
96384999	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	31 W
96385699	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	53 W

