



Eficient, de mare valoare și pregătit de performanță

Ledinaire Waterproof WT065C

Gama Ledinaire Waterproof oferă performanță maximă și durabilitate la un preț excelent. Fiind o soluție de iluminat cu LED disponibilă pentru toate nevoile dumneavoastră de zi cu zi, acesta poate fi implementată într-o mare varietate de locații.

Beneficii

- Aparat de iluminat robust și etanș la apă
- Calitate Philips testată
- Ușurință îmbunătățită de instalare

Caracteristici

- Mai multe lungimi și niveluri de lumină disponibile (până la 8400 lm, 6 ft)
- Suporturile montate pe tavan și cârligele de suspendare sunt incluse ca accesorii
- Variante integrale de urgență disponibile
- Cleme metalice ușor de instalat, glisoare mai lungi și garnituri disponibile pentru cablaj continuu

Cerere

- Depozite
- Structuri de parcare
- Producție

Ledinaire Waterproof WT065C

Versions

PH All In Ledinaire SPP e cat HR
911401815485



Ledinaire waterproof, WT065C



Ledinaire waterproof WT065C G2



PH All In Ledinaire SPP e cat HR
911401815185



PH All In Ledinaire SPP e cat HR
911401815385





PH All In Ledinaire SPP e cat HR
911401815285



Ledinaire waterproof, WT065C





Cote




WT065C G2 LED865/840 PSU L1500
WT065C G2 LED865/840 PSU L1500 PCO

Ledinaire Waterproof WT065C




Cote



WT065C G2 L1200



WT065C G2 L1500



Detalii produs



Ledinaire waterproof WT065C,
side view



Ledinaire waterproof WT065C All-
in, through-wiring




Ledinaire waterproof All in L1200

Ledinaire Waterproof WT065C


Detalii produs



Ledinaire waterproof WT065C G2,
mounting




Ledinaire waterproof, WT065C,
wiring



Ledinaire waterproof All in,
WT065C, easy connection



Ledinaire waterproof WT065C,
side view



Ledinaire waterproof All in,
WT065C, through wiring




Ledinaire waterproof WT065C,
side view



Ledinaire waterproof All in L1500



Ledinaire waterproof WT065C All-
in, through-wiring



Ledinaire waterproof All in,
WT065C, easy lumen switch

Ledinaire Waterproof WT065C

Informații generale

Balast inclus	Da
Număr de unități de echipament	1 unitate
Etichetă de service	Nu

Date tehnice lumină

Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Indice de redare a culorilor (IRC)	>80
Tip de sistem optic	Simetric

Funcționare și sistem electric

Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 or 60 Hz
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Sistem mecanic și carcasă

Culoare carcasă	Gri
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP65

Funcționare de urgență

Central de urgență	Nu
--------------------	----

Aprobare și aplicație

Interval temperatură ambientală	De la -20 până la +40 °C
Marcaj CE	Da
Marcaj ENEC	-
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile cu ușurință
Test de incandescență	Temperatură 850 °C, durată 30 s
Valoare pălpăire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4

Performanță inițială (conformitate IEC)

Cromatică inițială	(0.38,0.38) SDCM≤5
Toleranță flux luminos	+/-10%

Informații generale

Order Code	Full Product Name	Sursă de lumină înlocuibilă
50024299	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	Nu
96382599	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	Da
96383299	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	Da
95818099	WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500	Da
50021199	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	Nu
50023599	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	Nu
50022899	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	Nu
96381899	WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	Da
96384999	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	Da
96385699	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	Da
96386399	WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN	Da

Date tehnice lumină

Ledinaire Waterproof WT065C

Order Code	Full Product Name	Tip universal	Unghi de distribu ie sursă de lumină	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos
50024299	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	All-in, Multi Lumen	-	146 lm/W	4.100 lm
96382599	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	-	-	109 lm/W	2.400 lm
96383299	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	-	-	109 lm/W	4.800 lm
95818099	WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500	-	110 °	163 lm/W	9.800 lm
50021199	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	All-in, Multi Lumen	-	126 lm/W	2.900 lm
50023599	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	All-in, Multi Lumen	-	126 lm/W	2.900 lm

Order Code	Full Product Name	Tip universal	Unghi de distribu ie sursă de lumină	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos
50022899	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	All-in, Multi Lumen	-	146 lm/W	4.100 lm
96381899	WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	-	-	112 lm/W	1.800 lm
96384999	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	-	-	113 lm/W	3.500 lm
96385699	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	-	-	128 lm/W	6.800 lm
96386399	WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN	-	-	137 lm/W	7.400 lm

Func ionare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
50024299	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	53 W
96382599	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	22 W
96383299	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	44 W
95818099	WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500	60 W
50021199	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	42 W
50023599	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	42 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
50022899	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	53 W
96381899	WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	16 W
96384999	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	31 W
96385699	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	53 W
96386399	WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN	54 W

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Order Code	Full Product Name	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
50024299	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	-
96382599	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	-
96383299	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	-
95818099	WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500	Nu se aplică
50021199	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	-
50023599	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	-

Order Code	Full Product Name	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
50022899	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	-
96381899	WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	-
96384999	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	-
96385699	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	-
96386399	WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN	-

Ledinaire Waterproof WT065C

