



Ефективні, вигідні і ГОТОВІ ДО ВИКОРИСТАННЯ

Ledinaire Waterproof WT065C

Лінійка водонепроникних світильників Ledinaire забезпечує максимальну продуктивність та довговічність за доступною ціною. Як готовий світлодіодний світильник для всіх ваших повсякденних потреб, його можна використовувати в різних місцях.

Переваги

- Міцний і водонепроникний світильник
- Перевірена якість Philips
- Покращена простота встановлення

Характеристики

- Доступні різні довжини та рівні освітлення (до 8400 лм, 1,8 м)
- Стельові кронштейни та гаки для підвіски входять як аксесуари
- Доступні вбудовані аварійні версії
- Просте встановлення металевих затискачів, довші повзунки та сальники для наскрізної проводки

Застосування

- Склади
- Криті автостоянки
- Виробництво

Ledinaire Waterproof WT065C

Версії

PH All In Ledinaire SPP e cat HR
911401815485



PH All In Ledinaire SPP e cat HR
911401815185



PH All In Ledinaire SPP e cat HR
911401815385





PH All In Ledinaire SPP e cat HR
911401815285



Ledinaire waterproof, WT065C





Розміри




WT065C G2 LED985/840 PSU L1900
WT065C G2 LED985/840 PSU L1500 PCO

Ledinaire Waterproof WT065C




Розміри



WT065C G2 L1200



WT065C G2 L1500



Деталі по продукції



Ledinaire waterproof WT065C,
side view



Ledinaire waterproof WT065C All-
in, through-wiring




Ledinaire waterproof All in L1200

Ledinaire Waterproof WT065C


Деталі по продукції



Ledinaire waterproof WT065C G2, mounting




Ledinaire waterproof, WT065C, wiring



Ledinaire waterproof All in, WT065C, easy connection



Ledinaire waterproof WT065C, side view



Ledinaire waterproof All in, WT065C, through wiring




Ledinaire waterproof WT065C, side view



Ledinaire waterproof All in L1500



Ledinaire waterproof WT065C All-in, through-wiring



Ledinaire waterproof All in, WT065C, easy lumen switch

Ledinaire Waterproof WT065C

Загальна інформація

Драйвер входить у комплект	Так
Кількість розподільних коробок	1 шт.
Service tag	Hi

Світлотехнічні

Корельована кольрна температура (ном.)	4000 K
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	>80
Тип оптичного пристрою	Симетричний

Експлуатаційні й електричні

Клас захисту IEC	Клас безпеки I
Вхідна напруга	Від 220 до 240 V
Частота мережі	50 or 60 Hz
Підходить для довільного перемикання	Hi

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Hi
---------------------------	----

Механічні деталі й корпус

Колір корпусу	Сірий
Код захисту від механічного впливу	IK08
Код захисту від проникнення	IP65

Робота в аварійному режимі

Центральне аварійне освітлення	Hi
--------------------------------	----

Затвердження й застосування

Діапазон температури довкілля	від -20 °C до +40 °C
Знак CE	Так
Знак ENEC	-
Позначка займистості	Для монтажу на легкозаймисті поверхні
Випробування на займання	Температура 850 °C, тривалість 30 с
Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3	1
Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM)	0.4

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Початкова кольріньсть	(0.38,0.38) SDCM≤5
Допустиме відхилення світлового потоку	+/-10%

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Заміна джерела світла
911401815485	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	Hi
911401807585	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	Так
911401807685	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	Так
911401874084	WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500	Так
911401874184	WT065C G2 LED88S/840 PSU L1500 PCO	Так
911401815185	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	Hi
911401815385	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	Hi
911401815285	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	Hi
911401807485	WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	Так
911401807785	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	Так
911401807885	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	Так
911401807985	WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN	Так

Світлотехнічні

Ledinaire Waterproof WT065C

Order Code	Full Product Name	Тип «Входить усє»	Кут		Світловий потік
			променю джерела світла	Світловіддача (номіальна) (ном.)	
911401815485	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	All-in, Multi Lumen	-	146 lm/W	4 100 lm
911401807585	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	-	-	109 lm/W	2 400 lm
911401807685	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	-	-	109 lm/W	4 800 lm
911401874084	WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500	-	110 °	163 lm/W	9 800 lm
911401874184	WT065C G2 LED88S/840 PSU L1500 PCO	-	110 °	147 lm/W	8 800 lm
911401815185	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	All-in, Multi Lumen	-	126 lm/W	2 900 lm

Order Code	Full Product Name	Тип «Входить усє»	Кут		Світловий потік
			променю джерела світла	Світловіддача (номіальна) (ном.)	
911401815385	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	All-in, Multi Lumen	-	126 lm/W	2 900 lm
911401815285	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	All-in, Multi Lumen	-	146 lm/W	4 100 lm
911401807485	WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	-	-	112 lm/W	1 800 lm
911401807785	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	-	-	113 lm/W	3 500 lm
911401807885	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	-	-	128 lm/W	6 800 lm
911401807985	WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN	-	-	137 lm/W	7 400 lm

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401815485	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	53 W
911401807585	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	22 W
911401807685	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	44 W
911401874084	WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500	60 W
911401874184	WT065C G2 LED88S/840 PSU L1500 PCO	60 W
911401815185	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	42 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401815385	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	42 W
911401815285	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	53 W
911401807485	WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	16 W
911401807785	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	31 W
911401807885	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	53 W
911401807985	WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN	54 W

Елементи керування й затемнення

Order Code	Full Product Name	Максимальний рівень затемнення яскравості
911401815485	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	-
911401807585	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	-
911401807685	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	-
911401874084	WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500	Не застосовується
911401874184	WT065C G2 LED88S/840 PSU L1500 PCO	Не застосовується
911401815185	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	-

Order Code	Full Product Name	Максимальний рівень затемнення яскравості
911401815385	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	-
911401815285	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	-
911401807485	WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	-
911401807785	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	-
911401807885	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	-
911401807985	WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN	-

Ledinaire Waterproof WT065C

