



Robustní propojitelné svítidlo které se vyznačuje vynikajícím výkonem.

Pacific LED gen5 je inovativní špičkové LED svítidlo do vlhka, které sklízí obdiv za svůj optimální výkon. Splňuje vysoké požadavky současných a náročných průmyslových odvětví. Toto velmi robustní, kompaktní a spolehlivé svítidlo přináší vynikající kvalitu světla. Díky vysoké úrovni mechanické ochrany (IK08), ochrany proti vodě a prachu (IP66) a ověřené chemické odolnosti si Pacific LED gen5 dokonale poradí s náročnými podmínkami v automobilovém, potravinářském a těžkém průmyslu. Velmi dobrých výsledků ale dosahuje i v parkovacích garážích a skladech. Svítidla Pacific LED gen5 vyzařují vynikající homogenní světlo bez artefaktů, nabízí různé optiky a širokou škálu hodnot světelného toku (až 15 000 lm). Tím zvyšuje flexibilitu při plánování optimalizovaných schémat osvětlení. Protože byl při navrhování využit cirkulární přístup, je možné tato plně servisovatelná svítidla modernizovat, a prodloužit tak jejich celkovou životnost. Tato svítidla vynikají rychlou a snadnou instalací, která zahrnuje prodrátování a různé možnosti připojení a montáže. Zaujmou také atraktivní výši celkových nákladů, energetickou účinností a snadnou údržbou s minimálním narušením výrobních procesů. Komplettnost řešení Pacific LED gen5 zvyšuje integrace do systému Interact Industry, která přináší další příležitosti k optimalizaci účinnosti, úspoře energie, lepšímu ovládání osvětlení, produktivitě a bezpečnosti. Je

připraveno na budoucí vývoj v každém ohledu. Objevte Pacific LED gen5. Optimální výkon v náročných prostředích.

Výhody

- Díky dlouhé provozní životnosti si se systémem osvětlení nebudete muset dělat starosti.
- Je pro vás vhodným řešením, protože nabízí široké použití od výroben potravin přes provozy těžkého, chemického a automobilového průmyslu po parkovací garáže a sklady.
- Modulární přístup snižuje náklady na údržbu, protože usnadňuje servis a výměnu dílů.
- Je možné jej integrovat do systému propojeného osvětlení Interact, což vám pomůže optimalizovat provoz, maximalizovat úsporu energie a získávat podrobné přehledy.

Applications

- Zpracování potravin
- Parkovací garáže
- Výroba
- Sklady / distribuční centra

Versions



Pacific LED gen5, L1800



Pacific LED gen5, L1200



Pacific LED gen5, ATEX 2/22,
Wieland connector



Pacific LED gen5,, L1600

Vlastnosti

- Vysoký měrný výkon a dlouhá životnost: až 160 lm/W a 100 000 hodin při L80.
- Vhodné pro široké použití díky rozsáhlému výběru světelných toků (až 15 000 lumen) a nabídce optiky, které doplňují vysoce kvalitní chemicky odolné materiály.
- Robustní a kompaktní architektura výrobku, která kombinuje účinnou ochranu proti vodě a prachu (IP66) s vysokou úrovní mechanické ochrany (IK08).
- Vysoce rovnoměrné vyzařování světla bez artefaktů a s omezením oslnění.
- Bezproblémová instalace a údržba.
- UV záření poškozuje v průběhu času materiál, což má za následek, že svítidlo již nesplňuje stupeň krytí IP66.
- Neinstalujte svítidlo na místa, kde bude vystavené přímému slunečnímu světlu.


Pacific LED gen5, L700




Pacific LED gen5, Wieland connector




Rozměrové výkresy




WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200




WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800




WT490C 64S/840 PSD HE WB W5 L1200




WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800




WT490C 235/840 PSU HE WB PI5 L700



WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800



WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5 L1200



WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1600

Detaily o výrobku



Pacific LED gen5, looping connection, 2 entry on one side



Pacific LED gen5 with push in 7-pole (PI7) connector



Pacific LED gen5, Wieland connector



Pacific LED gen5 with WAGO connector



Pacific LED gen5 connection through WAGO connector side view



Pacific LED gen5 with push in 5-pole (P15) connector



Pacific LED gen5 with Wieland connector



Pacific LED gen5 connection through WAGO connector

Obecné informace

Vyměnitelný světelný zdroj	Ano
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Včetně předřadníku	Ano
Servisní štítek	Ano

Světelně technické

Index podání barev (CRI)	>80
--------------------------	-----

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vhodné pro náhodné spínání	Ne
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I

Řízení a stmívání

Vestavěné ovládání	Senzor InterAct SC100
--------------------	-----------------------

Mechanické a materiály

Barva těla	Bílá
Kód ochrany proti vniknutí	IP66 [Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [5 J odolná proti vandalismu]
Třída nebezpečí výbušnosti	Zóna 2 a 22

Nouzové osvětlení

Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)	3 h
Centrální nouzový provoz	Ne

Certifikace a použití

Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 30 s
Značka hořlavosti	Pro montáž na snadno hořlavé povrchy
Značka CE	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC plus
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-7%
---------------------------	-------

Světelné technické

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Typ optiky
10986500	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	8 000 lm	4000 K	165 lm/W	Úzký paprsek – optika s vysokým rámem
10987200	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	8 000 lm	4000 K	165 lm/W	Úzký paprsek – optika s vysokým rámem
10988900	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	8 000 lm	4000 K	165 lm/W	Široké vyzařování
10989600	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	8 000 lm	4000 K	154 lm/W	Široké vyzařování
10990200	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	8 000 lm	4000 K	165 lm/W	Široké vyzařování
10991900	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	8 000 lm	4000 K	165 lm/W	Široké vyzařování
10992600	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	8 000 lm	4000 K	154 lm/W	Široké vyzařování
10993300	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	8 000 lm	4000 K	165 lm/W	Velmi široký paprsek
10994000	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	8 000 lm	4000 K	165 lm/W	Velmi široký paprsek
10995700	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	10 000 lm	4000 K	161 lm/W	Široké vyzařování
10996400	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	12 000 lm	4000 K	158 lm/W	Široké vyzařování
62357600	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	8 000 lm	4000 K	165 lm/W	Široké vyzařování
62358300	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	10 000 lm	4000 K	161 lm/W	Široké vyzařování
62359000	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	12 000 lm	4000 K	158 lm/W	Široké vyzařování
62578500	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	8 000 lm	4000 K	165 lm/W	Široké vyzařování
62759800	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	6 600 lm	4000 K	136 lm/W	Opálové provedení
62761100	WT495C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Široké vyzařování
62763500	WT495C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Široké vyzařování
77195600	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L180	8 000 lm	4000 K	165 lm/W	Široké vyzařování

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Typ optiky
77196300	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3x2.5PI7 L180	8 000 lm	4000 K	165 lm/W	Široké vyzařování
77395000	WT490C 150S/840 PSD HE WB PI5 L1800	15 000 lm	4000 K	155 lm/W	Velmi široký paprsek
77399800	WT490C 150S/840 PSU HE WB PI5 L1800	15 000 lm	4000 K	155 lm/W	Velmi široký paprsek
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	6 400 lm	4000 K	160 lm/W	Široké vyzařování
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	8 000 lm	4000 K	165 lm/W	Široké vyzařování
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	6 400 lm	4000 K	162 lm/W	Široké vyzařování
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	8 000 lm	4000 K	165 lm/W	Široké vyzařování
73290200	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	4 200 lm	3000 K	157 lm/W	Široké vyzařování
10959900	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	4 200 lm	4000 K	162 lm/W	Široké vyzařování
10960500	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	6 400 lm	4000 K	160 lm/W	Úzký paprsek – optika s vysokým rámem
10961200	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	6 400 lm	4000 K	162 lm/W	Úzký paprsek – optika s vysokým rámem
10962900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	6 400 lm	4000 K	160 lm/W	Široké vyzařování
10963600	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	6 400 lm	4000 K	160 lm/W	Široké vyzařování
10964300	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	6 400 lm	4000 K	160 lm/W	Široké vyzařování
10965000	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	6 400 lm	4000 K	146 lm/W	Široké vyzařování
10966700	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	6 400 lm	4000 K	146 lm/W	Široké vyzařování
10967400	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	6 400 lm	4000 K	162 lm/W	Široké vyzařování
10968100	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	6 400 lm	4000 K	162 lm/W	Široké vyzařování
10969800	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	6 400 lm	4000 K	162 lm/W	Široké vyzařování
10970400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	6 400 lm	4000 K	147 lm/W	Široké vyzařování
10971100	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	6 400 lm	4000 K	147 lm/W	Široké vyzařování
10972800	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	6 400 lm	4000 K	160 lm/W	Velmi široký paprsek
10973500	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	6 400 lm	4000 K	162 lm/W	Velmi široký paprsek
10974200	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Úzký paprsek – optika s vysokým rámem
10975900	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Úzký paprsek – optika s vysokým rámem
10976600	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Široké vyzařování
10977300	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Široké vyzařování
10978000	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	8 000 lm	4000 K	146 lm/W	Široké vyzařování
10979700	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Široké vyzařování
10980300	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Široké vyzařování
10981000	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Široké vyzařování
10982700	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	8 000 lm	4000 K	146 lm/W	Široké vyzařování
10983400	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Velmi široký paprsek
10984100	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Velmi široký paprsek
10998800	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	6 400 lm	4000 K	160 lm/W	Úzký paprsek – optika s vysokým rámem
10999500	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	6 400 lm	4000 K	162 lm/W	Úzký paprsek – optika s vysokým rámem
62312500	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	6 400 lm	4000 K	160 lm/W	Široké vyzařování
62314900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	6 400 lm	4000 K	160 lm/W	Široké vyzařování

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Typ optiky
62316300	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	6 400 lm	4000 K	146 lm/W	Široké vyzařování
62317000	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	6 400 lm	4000 K	162 lm/W	Široké vyzařování
62318700	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	6 400 lm	4000 K	162 lm/W	Široké vyzařování
62319400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	6 400 lm	4000 K	147 lm/W	Široké vyzařování
62320000	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	6 400 lm	4000 K	160 lm/W	Velmi široký paprsek
62321700	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	6 400 lm	4000 K	162 lm/W	Velmi široký paprsek
62322400	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Úzký paprsek – optika s vysokým rámem
62323100	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Úzký paprsek – optika s vysokým rámem
62324800	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Široké vyzařování
62325500	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Široké vyzařování
62326200	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	8 000 lm	4000 K	146 lm/W	Široké vyzařování
62327900	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Široké vyzařování
62328600	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Široké vyzařování
62329300	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	8 000 lm	4000 K	146 lm/W	Široké vyzařování
62330900	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Velmi široký paprsek
62331600	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Velmi široký paprsek
62353800	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	4 200 lm	4000 K	165 lm/W	Široké vyzařování
62354500	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	6 400 lm	4000 K	160 lm/W	Široké vyzařování
62355200	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Široké vyzařování
62571600	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	4 200 lm	4000 K	162 lm/W	Velmi široký paprsek
62752900	WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1200	3 500 lm	4000 K	159 lm/W	Široké vyzařování
62756700	WT490C 64S/840 PSU HE O PI5 L1200	6 200 lm	4000 K	155 lm/W	Opálové provedení
62757400	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	5 300 lm	4000 K	133 lm/W	Opálové provedení
62760400	WT495C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	6 400 lm	4000 K	158 lm/W	Široké vyzařování
62762800	WT495C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	6 400 lm	4000 K	158 lm/W	Široké vyzařování
77191800	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	6 400 lm	4000 K	160 lm/W	Široké vyzařování
77200700	WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	4 200 lm	4000 K	165 lm/W	Široké vyzařování
77394300	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1200	10 000 lm	4000 K	152 lm/W	Velmi široký paprsek
77398100	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1200	10 000 lm	4000 K	154 lm/W	Velmi široký paprsek
62477100	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1600	6 400 lm	4000 K	160 lm/W	Široké vyzařování
62478800	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Široké vyzařování
10958200	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	2 300 lm	4000 K	160 lm/W	Široké vyzařování
62352100	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	2 300 lm	4000 K	151 lm/W	Široké vyzařování
62315600	WT490C 64S/840 PSU HE WB TCW5 L1200	6 400 lm	4000 K	160 lm/W	Široké vyzařování
62572300	WT490C 64S/840 PSU HE WB W5 L1200	6 400 lm	4000 K	160 lm/W	Široké vyzařování
62573000	WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Široké vyzařování
62574700	WT490C 64S/840 PSD HE WB W5 L1200	6 400 lm	4000 K	162 lm/W	Široké vyzařování
62575400	WT490C 80S/840 PSD HE WB W5 L1200	8 000 lm	4000 K	157 lm/W	Široké vyzařování

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
10986500	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	48,5 W
10987200	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	48,5 W
10988900	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	48,5 W
10989600	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	52 W
10990200	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	48,5 W
10991900	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	48,5 W
10992600	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	52 W
10993300	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	48,5 W
10994000	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	48,5 W
10995700	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	62 W
10996400	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	76 W
62357600	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	48,5 W
62358300	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	62 W
62359000	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	76 W
62578500	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	48,5 W
62759800	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	48,5 W
62761100	WT495C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	49 W
62763500	WT495C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	48,5 W
77195600	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L180	48,5 W
77196300	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3x2.5PI7 L180	48,5 W
77395000	WT490C 150S/840 PSD HE WB PI5 L1800	97 W
77399800	WT490C 150S/840 PSU HE WB PI5 L1800	97 W
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	40 W
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	49 W
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	39,5 W
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	48,5 W
73290200	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	25,5 W
10959900	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	26 W
10960500	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	40 W
10961200	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	39,5 W
10962900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	40 W
10963600	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	40 W
10964300	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	40 W
10965000	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	44 W
10966700	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	44 W
10967400	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	39,5 W
10968100	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	39,5 W
10969800	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	39,5 W
10970400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	43,5 W
10971100	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	43,5 W
10972800	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	40 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
10973500	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	39,5 W
10974200	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	51 W
10975900	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	51 W
10976600	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	51 W
10977300	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	51 W
10978000	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	55 W
10979700	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	51 W
10980300	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	51 W
10981000	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	51 W
10982700	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	55 W
10983400	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	51 W
10984100	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	51 W
10998800	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	40 W
10999500	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	39,5 W
62312500	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	40 W
62314900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	40 W
62316300	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	44 W
62317000	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	39,5 W
62318700	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	39,5 W
62319400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	43,5 W
62320000	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	40 W
62321700	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	39,5 W
62322400	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	51 W
62323100	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	51 W
62324800	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	51 W
62325500	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	51 W
62326200	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	55 W
62327900	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	51 W
62328600	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	51 W
62329300	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	55 W
62330900	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	51 W
62331600	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	51 W
62353800	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	25,5 W
62354500	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	40 W
62355200	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	51 W
62571600	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	26 W
62752900	WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1200	22 W
62756700	WT490C 64S/840 PSU HE O PI5 L1200	40 W
62757400	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	40 W
62760400	WT495C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	40,5 W
62762800	WT495C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	40,5 W
77191800	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	40 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
77200700	WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	25,5 W
77394300	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1200	66 W
77398100	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1200	65 W
62477100	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1600	40 W
62478800	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	51 W
10958200	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	14,4 W
62352100	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	15,2 W
62315600	WT490C 64S/840 PSU HE WB TCW5 L1200	40 W
62572300	WT490C 64S/840 PSU HE WB W5 L1200	40 W
62573000	WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200	51 W
62574700	WT490C 64S/840 PSD HE WB W5 L1200	39,5 W
62575400	WT490C 80S/840 PSD HE WB W5 L1200	51 W

Řízení a stmívání

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
10986500	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	Ne
10987200	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	Ano
10988900	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	Ne
10989600	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	Ne
10990200	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	Ano
10991900	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	Ano
10992600	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	Ano
10993300	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	Ne
10994000	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	Ano
10995700	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	Ano
10996400	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	Ano
62357600	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	Ne
62358300	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	Ne
62359000	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	Ne
62578500	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	Ano
62759800	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	Ne
62761100	WT495C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	Ne
62763500	WT495C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	Ano
77195600	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L180	Ne
77196300	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3x2.5PI7 L180	Ano
77395000	WT490C 150S/840 PSD HE WB PI5 L1800	Ano
77399800	WT490C 150S/840 PSU HE WB PI5 L1800	Ne
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Ne
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	Ne
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Ano
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	Ano
73290200	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	Ne

Order Code	Full Product Name	Strmívatelné
10959900	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	Ano
10960500	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	Ne
10961200	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	Ano
10962900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	Ne
10963600	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	Ne
10964300	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	Ne
10965000	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	Ne
10966700	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	Ne
10967400	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	Ano
10968100	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	Ano
10969800	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	Ano
10970400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	Ano
10971100	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	Ano
10972800	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	Ne
10973500	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	Ano
10974200	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	Ne
10975900	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	Ano
10976600	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	Ne
10977300	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	Ne
10978000	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	Ne
10979700	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	Ano
10980300	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	Ano
10981000	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	Ano
10982700	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	Ano
10983400	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	Ne
10984100	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	Ano
10998800	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	Ne
10999500	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	Ano
62312500	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	Ne
62314900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	Ne
62316300	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	Ne
62317000	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	Ano
62318700	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	Ano
62319400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	Ano
62320000	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	Ne
62321700	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	Ano
62322400	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	Ne
62323100	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	Ano
62324800	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	Ne
62325500	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	Ne
62326200	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	Ne
62327900	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	Ano

Order Code	Full Product Name	Strmívatelné
62328600	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	Ano
62329300	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	Ano
62330900	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	Ne
62331600	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	Ano
62353800	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	Ne
62354500	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	Ne
62355200	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	Ne
62571600	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	Ano
62752900	WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1200	Ne
62756700	WT490C 64S/840 PSU HE O PI5 L1200	Ne
62757400	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	Ne
62760400	WT495C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	Ne
62762800	WT495C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	Ano
77191800	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	Ne
77200700	WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	Ne
77394300	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1200	Ano
77398100	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1200	Ne
62477100	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1600	Ne
62478800	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	Ne
10958200	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	Ano
62352100	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	Ne
62315600	WT490C 64S/840 PSU HE WB TCW5 L1200	Ne
62572300	WT490C 64S/840 PSU HE WB W5 L1200	Ne
62573000	WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200	Ne
62574700	WT490C 64S/840 PSD HE WB W5 L1200	Ano
62575400	WT490C 80S/840 PSD HE WB W5 L1200	Ano

Nouzové osvětlení

Order Code	Full Product Name	Nouzové osvětlení
10986500	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	-
10987200	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	-
10988900	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	-
10989600	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro
10990200	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-
10991900	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	-
10992600	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, s rozhraním DALI
10993300	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	-
10994000	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	-
10995700	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-
10996400	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-
62357600	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-
62358300	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-

Order Code	Full Product Name	Nouzové osvětlení
62359000	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-
62578500	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	-
62759800	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	-
62761100	WT495C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-
62763500	WT495C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-
77195600	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L180	-
77196300	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3x2.5PI7 L180	-
77395000	WT490C 150S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-
77399800	WT490C 150S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	-
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	-
73290200	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	-
10959900	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-
10960500	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	-
10961200	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	-
10962900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	-
10963600	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	-
10964300	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	-
10965000	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro
10966700	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro
10967400	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-
10968100	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	-
10969800	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	-
10970400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, s rozhraním DALI
10971100	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, s rozhraním DALI
10972800	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	-
10973500	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	-
10974200	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	-
10975900	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	-
10976600	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	-
10977300	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	-
10978000	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro
10979700	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-
10980300	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	-
10981000	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	-
10982700	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, s rozhraním DALI
10983400	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	-
10984100	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	-
10998800	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	-
10999500	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	-

Order Code	Full Product Name	Nouzové osvětlení
62312500	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	-
62314900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	-
62316300	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro
62317000	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	-
62318700	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	-
62319400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, s rozhraním DALI
62320000	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	-
62321700	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	-
62322400	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	-
62323100	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	-
62324800	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	-
62325500	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	-
62326200	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro
62327900	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	-
62328600	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	-
62329300	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, s rozhraním DALI
62330900	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	-
62331600	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	-
62353800	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-
62354500	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-
62355200	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-
62571600	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	-
62752900	WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-
62756700	WT490C 64S/840 PSU HE O PI5 L1200	-
62757400	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	-
62760400	WT495C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-
62762800	WT495C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-
77191800	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	-
77200700	WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	-
77394300	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-
77398100	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-
62477100	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1600	-
62478800	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	-
10958200	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	-
62352100	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	-
62315600	WT490C 64S/840 PSU HE WB TCW5 L1200	-
62572300	WT490C 64S/840 PSU HE WB W5 L1200	-
62573000	WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200	-
62574700	WT490C 64S/840 PSD HE WB W5 L1200	-
62575400	WT490C 80S/840 PSD HE WB W5 L1200	-

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolní teploty
10986500	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	-25 až +45 °C
10987200	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	-25 až +45 °C
10988900	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	-25 až +45 °C
10989600	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	0 až +30 °C
10990200	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-25 až +45 °C
10991900	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	-25 až +45 °C
10992600	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	0 až +30 °C
10993300	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	-25 až +45 °C
10994000	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	-25 až +45 °C
10995700	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-25 až +45 °C
10996400	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-25 až +45 °C
62357600	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-25 až +45 °C
62358300	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-25 až +45 °C
62359000	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-25 až +45 °C
62578500	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	-25 až +45 °C
62759800	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	-25 až +45 °C
62761100	WT495C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-35 až +60 °C
62763500	WT495C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-35 až +60 °C
77195600	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L180	-25 až +45 °C
77196300	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3x2.5PI7 L180	-25 až +45 °C
77395000	WT490C 150S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-25 až +25 °C
77399800	WT490C 150S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-25 až +25 °C
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-25 až +45 °C
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	-25 až +45 °C
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-25 až +45 °C
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	-25 až +45 °C
73290200	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	-25 až +45 °C
10959900	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-25 až +45 °C
10960500	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	-25 až +45 °C
10961200	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	-25 až +45 °C
10962900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	-25 až +45 °C
10963600	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	-25 až +45 °C
10964300	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	-25 až +45 °C
10965000	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	0 až +40 °C
10966700	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	0 až +40 °C
10967400	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-25 až +45 °C
10968100	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	-25 až +45 °C
10969800	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	-25 až +45 °C
10970400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	0 až +40 °C
10971100	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	0 až +40 °C
10972800	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	-25 až +45 °C

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolní teploty
10973500	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	-25 až +45 °C
10974200	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	-25 až +45 °C
10975900	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	-25 až +45 °C
10976600	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	-25 až +45 °C
10977300	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	-25 až +45 °C
10978000	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	0 až +30 °C
10979700	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-25 až +45 °C
10980300	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	-25 až +45 °C
10981000	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	-25 až +45 °C
10982700	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	0 až +30 °C
10983400	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	-25 až +45 °C
10984100	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	-25 až +45 °C
10998800	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	-25 až +45 °C
10999500	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	-25 až +45 °C
62312500	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	-25 až +45 °C
62314900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	-25 až +45 °C
62316300	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	0 až +40 °C
62317000	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	-25 až +45 °C
62318700	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	-25 až +45 °C
62319400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	0 až +40 °C
62320000	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	-25 až +45 °C
62321700	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	-25 až +45 °C
62322400	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	-25 až +45 °C
62323100	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	-25 až +45 °C
62324800	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	-25 až +45 °C
62325500	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	-25 až +45 °C
62326200	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	0 až +30 °C
62327900	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	-25 až +45 °C
62328600	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	-25 až +45 °C
62329300	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	0 až +30 °C
62330900	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	-25 až +45 °C
62331600	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	-25 až +45 °C
62353800	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-25 až +45 °C
62354500	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-25 až +45 °C
62355200	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-25 až +45 °C
62571600	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	-25 až +45 °C
62752900	WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-25 až +45 °C
62756700	WT490C 64S/840 PSU HE O PI5 L1200	-25 až +45 °C
62757400	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	-25 až +45 °C
62760400	WT495C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-35 až +60 °C
62762800	WT495C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-35 až +60 °C
77191800	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	-25 až +45 °C

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolní teploty
77200700	WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	-25 až +45 °C
77394300	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-25 až +25 °C
77398100	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-25 až +25 °C
62477100	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1600	-25 až +45 °C
62478800	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	-25 až +45 °C
10958200	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	-25 až +45 °C
62352100	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	-25 až +45 °C
62315600	WT490C 64S/840 PSU HE WB TCW5 L1200	-25 až +45 °C
62572300	WT490C 64S/840 PSU HE WB W5 L1200	-25 až +45 °C
62573000	WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200	-25 až +45 °C
62574700	WT490C 64S/840 PSD HE WB W5 L1200	-25 až +45 °C
62575400	WT490C 80S/840 PSD HE WB W5 L1200	-25 až +45 °C

Počáteční parametry (podle IEC)

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
10986500	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10987200	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10988900	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10989600	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10990200	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10991900	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10992600	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10993300	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10994000	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10995700	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10996400	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62357600	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62358300	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62359000	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62578500	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62759800	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62761100	WT495C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62763500	WT495C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
77195600	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L180	(0.38, 0.38) SDCM <3
77196300	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3x2.5PI7 L180	(0.38, 0.38) SDCM <3
77395000	WT490C 150S/840 PSD HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
77399800	WT490C 150S/840 PSU HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
73290200	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	(0.43, 0.40) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
10959900	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10960500	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10961200	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10962900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10963600	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10964300	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10965000	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10966700	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	(0.38, 0.38) SDCM <3
10967400	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10968100	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10969800	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10970400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10971100	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	(0.38, 0.38) SDCM <3
10972800	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10973500	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10974200	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10975900	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10976600	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10977300	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10978000	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10979700	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10980300	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10981000	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10982700	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10983400	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10984100	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10998800	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10999500	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62312500	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62314900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62316300	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62317000	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62318700	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62319400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62320000	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62321700	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62322400	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62323100	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62324800	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62325500	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62326200	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62327900	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
62328600	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62329300	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62330900	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62331600	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62353800	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62354500	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62355200	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62571600	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62752900	WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62756700	WT490C 64S/840 PSU HE O PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62757400	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62760400	WT495C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62762800	WT495C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
77191800	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	(0.38, 0.38) SDCM <3
77200700	WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	(0.38, 0.38) SDCM <3
77394300	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
77398100	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62477100	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
62478800	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
10958200	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	(0.38, 0.38) SDCM <3
62352100	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	(0.38, 0.38) SDCM <3
62315600	WT490C 64S/840 PSU HE WB TCW5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62572300	WT490C 64S/840 PSU HE WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62573000	WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62574700	WT490C 64S/840 PSD HE WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62575400	WT490C 80S/840 PSD HE WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3


Označení a balení

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
10986500	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	WT490C
10987200	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	WT490C
10988900	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	WT490C
10989600	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	WT490C
10990200	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	WT490C
10991900	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	WT490C
10992600	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	WT490C
10993300	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	WT490C
10994000	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	WT490C
10995700	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	WT490C
10996400	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	WT490C
62357600	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	WT490C
62358300	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	WT490C


Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
62359000	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	WT490C
62578500	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	WT490C
62759800	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	WT490C
62761100	WT495C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	WT495C
62763500	WT495C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	WT495C
77195600	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L180	WT490C
77196300	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3x2.5PI7 L180	WT490C
77395000	WT490C 150S/840 PSD HE WB PI5 L1800	WT490C
77399800	WT490C 150S/840 PSU HE WB PI5 L1800	WT490C
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	WT492C
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	WT492C
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	WT492C
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	WT492C
73290200	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	WT490C
10959900	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	WT490C
10960500	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	WT490C
10961200	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	WT490C
10962900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	WT490C
10963600	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	WT490C
10964300	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	WT490C
10965000	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	WT490C
10966700	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	WT490C
10967400	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	WT490C
10968100	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	WT490C
10969800	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	WT490C
10970400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	WT490C
10971100	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	WT490C
10972800	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	WT490C
10973500	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	WT490C
10974200	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	WT490C
10975900	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	WT490C
10976600	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	WT490C
10977300	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	WT490C
10978000	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	WT490C
10979700	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	WT490C
10980300	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	WT490C
10981000	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	WT490C
10982700	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	WT490C
10983400	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	WT490C
10984100	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	WT490C
10998800	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	WT490C
10999500	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	WT490C

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
62312500	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	WT490C
62314900	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	WT490C
62316300	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	WT490C
62317000	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	WT490C
62318700	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	WT490C
62319400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	WT490C
62320000	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	WT490C
62321700	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	WT490C
62322400	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	WT490C
62323100	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	WT490C
62324800	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	WT490C
62325500	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	WT490C
62326200	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	WT490C
62327900	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	WT490C
62328600	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	WT490C
62329300	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	WT490C
62330900	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	WT490C
62331600	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	WT490C
62353800	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	WT490C
62354500	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	WT490C
62355200	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	WT490C
62571600	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	WT490C
62752900	WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1200	WT490C
62756700	WT490C 64S/840 PSU HE O PI5 L1200	WT490C
62757400	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	WT490C
62760400	WT495C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	WT495C
62762800	WT495C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	WT495C
77191800	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	WT490C
77200700	WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	WT490C
77394300	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1200	WT490C
77398100	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1200	WT490C
62477100	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1600	WT490C
62478800	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	WT490C
10958200	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	WT490C
62352100	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	WT490C
62315600	WT490C 64S/840 PSU HE WB TCW5 L1200	WT490C
62572300	WT490C 64S/840 PSU HE WB W5 L1200	WT490C
62573000	WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200	WT490C
62574700	WT490C 64S/840 PSD HE WB W5 L1200	WT490C
62575400	WT490C 80S/840 PSD HE WB W5 L1200	WT490C


Polar normal diagrams




WT490CI - 910770229590




WT490CI - 910925868249




WT490CI - 910925868292




WT490CI - 910925868698




WT490CI - 910925868259




WT490CI - 910925868702




WT490CI - 910925868261




WT490CI - 910925868699




WT490CI - 910925868706




WT490CI - 910925868288




WT490CI - 910925868414




WT490CI - 910925868513




WT490CI - 910925868705




WT490CI - 910925868511




WT490CI - 910925868516




WT490CI - 910925868701




WT490CI - 910925868703




WT490CI - 910925868509




WT490CI - 910925867704




WT490CI - 910925867723




WT490CI - 910925867732




WT490CI - 910925867735




WT490CI - 910925867706




WT490CI - 910925867712




WT490CI - 910925867711




WT490CI - 910925867724




WT490CI - 910925867726




WT490CI - 910925867727




WT490CI - 910925867720




WT490CI - 910925867738




WT490CI - 910925867713




WT490CI - 910925867717




WT490CI - 910925867714




WT490CI - 910925867715




WT490CI - 910925867716




WT490CI - 910925867739




WT490CI - 910925867708




WT490CI - 910925867719




WT490CI - 910925867725




WT490CI - 910925867737




WT490CI - 910925867718




WT490CI - 910925867734




WT490CI - 910925867721




WT490CI - 910925867729




WT490CI - 910925868253




WT490CI - 910925868266




WT490CI - 910925868287




WT490CI - 910925868289




WT490CI - 910925868290




WT490CI - 910925868256




WT490CI - 910925868264




WT490CI - 910925868252




WT490CI - 910925868262




WT490CI - 910925868265




WT490CI - 910925868510




WT490CI - 910925867703




WT490CI - 910925867705




WT490CI - 910925867707




WT490CI - 910925867709




WT490CI - 910925867710




WT490CI - 910925867722




WT490CI - 910925867728




WT490CI - 910925867731




WT490CI - 910925867733




WT490CI - 910925867736




WT490CI - 910925867743




WT490CI - 910925867741




WT490CI - 910925867740




WT490CI - 910925867744




WT490CI - 910925868247




WT490CI - 910925868251




WT490CI - 910925868255




WT490CI - 910925868254




WT490CI - 910925868258




WT490CI - 910925868263




WT490CI - 910925868260




WT490CI - 910925868257




WT490CI - 910925868294




WT490CI - 910925868293




WT490CI - 910925868415




WT490CI - 910925868512




WT490CI - 910925868691




WT490CI - 910925868695




WT490CI - 910925868696




WT490CI - 910925868704




WT490CI - 910925868707




WT490CI - 910925869401




WT490CI - 910925869405




WT490CI - 910925869406




WT490CI - 910925869410




WT490CI - 910925868250




WT490CI - 910925869610



WT490CI - 910925869611



WT490CI - 910925869606



WT490CI - 910925869607