



Robustní propojitelné svítidlo které se vyznačuje vynikajícím výkonem.

Pacific LED Gen5

Pacific LED gen5 je inovativní špičkové LED svítidlo do vlhka, které sklízí obdiv za svůj optimální výkon. Splňuje vysoké požadavky současných a náročných průmyslových odvětví. Toto velmi robustní, kompaktní a spolehlivé svítidlo přináší vynikající kvalitu světla. Díky vysoké úrovni mechanické ochrany (IK08), ochrany proti vodě a prachu (IP66) a ověřené chemické odolnosti si Pacific LED gen5 dokonale poradí s náročnými podmínkami v automobilovém, potravinářském a těžkém průmyslu. Velmi dobrých výsledků ale dosahuje i v parkovacích garážích a skladech. Svítidla Pacific LED gen5 vyzařují vynikající homogenní světlo bez artefaktů, nabízí různé optiky a širokou škálu hodnot světelného toku (až 15 000 lm). Tím zvyšuje flexibilitu při plánování optimalizovaných schémat osvětlení. Protože byl při navrhování využit cirkulární přístup, je možné tato plně servisovatelná svítidla modernizovat, a prodloužit tak jejich celkovou životnost. Tato svítidla vynikají rychlou a snadnou instalací, která zahrnuje prodrátování a různé možnosti připojení a montáže. Zaujmu také atraktivní výši celkových nákladů, energetickou účinností a snadnou údržbou s minimálním narušením výrobních procesů. Komplettnost řešení Pacific LED gen5 zvyšuje integrace do systému Interact Industry, která přináší další příležitosti k optimalizaci účinnosti, úspoře energie, lepšímu ovládní osvětlení, produktivitě a bezpečnosti. Je připraveno na budoucí vývoj v každém ohledu. Objevte Pacific LED gen5. Optimální výkon v náročných prostředích.

Pacific LED Gen5

Výhody

- Díky dlouhé provozní životnosti si se systémem osvětlení nebudete muset dělat starosti.
- Je pro vás vhodným řešením, protože nabízí široké použití od výroben potravin přes provozy těžkého, chemického a automobilového průmyslu po parkovací garáže a sklady.
- Modulární přístup snižuje náklady na údržbu, protože usnadňuje servis a výměnu dílů.
- Je možné jej integrovat do systému propojeného osvětlení Interact, což vám pomůže optimalizovat provoz, maximalizovat úsporu energie a získávat podrobné přehledy.

Vlastnosti

- Vysoký měrný výkon a dlouhá životnost: až 160 lm/W a 100 000 hodin při L80.
- Vhodné pro široké použití díky rozsáhlému výběru světelných toků (až 15 000 lumen) a nabídce optiky, které doplňují vysoce kvalitní chemicky odolné materiály.
- Robustní a kompaktní architektura výrobku, která kombinuje účinnou ochranu proti vodě a prachu (IP66) s vysokou úrovní mechanické ochrany (IK08).
- Vysoce rovnoměrné vyzařování světla bez artefaktů a s omezením oslnění.
- Bezproblémová instalace a údržba.

Aplikace

- Zpracování potravin
- Parkovací garáže
- Výroba
- Sklady / distribuční centra

Varování a bezpečnost









- UV záření poškozuje v průběhu času materiál, což má za následek, že svítidlo již nesplňuje stupeň krytí IP66.
- Neinstalujte svítidlo na místa, kde bude vystavené přímému slunečnímu světlu.

Versions





Pacific LED gen5., L1600

Rozměrové výkresy



Pacific LED Gen5

Rozměrové výkresy



Detaily o výrobku



Pacific LED gen5, looping connection, 2 entry on one side



Pacific LED gen5 with push in 7-pole (PI7) connector



Pacific LED gen5, Wieland connector



Pacific LED gen5 with WAGO connector



Pacific LED gen5 connection through WAGO connector side view



Pacific LED gen5 with push in 5-pole (PI5) connecto



Pacific LED gen5 with Wieland connector

Detaily o výrobku



Pacific LED gen5 connection
through WAGO connector

Obecné informace

Včetně předřadníku	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ano
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Servisní štítek	Ano

Světelně technické

Index podání barev (CRI)	>80
--------------------------	-----

Provozní a elektrické

Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vhodné pro náhodné spínání	Ne

Mechanické a materiály

Barva těla	Bílá
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08
Kód ochrany proti vniknutí	IP66

Certifikace a použití

Značka CE	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC plus
Značka hořlavosti	Pro montáž na snadno hořlavé povrchy
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 30 s

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-7%
---------------------------	-------

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok	Typ optiky
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Úzký paprsek – optika s vysokým rámem
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Úzký paprsek – optika s vysokým rámem
10988900	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Široké vyzařování
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	4000 K	154 lm/W	8 000 lm	Široké vyzařování
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Široké vyzařování
10991900	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Široké vyzařování
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	4000 K	154 lm/W	8 000 lm	Široké vyzařování
10993300	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Velmi široký paprsek
10994000	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Velmi široký paprsek
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	4000 K	161 lm/W	10 000 lm	Široké vyzařování
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	4000 K	158 lm/W	12 000 lm	Široké vyzařování
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Široké vyzařování
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	4000 K	161 lm/W	10 000 lm	Široké vyzařování
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	4000 K	158 lm/W	12 000 lm	Široké vyzařování
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Široké vyzařování
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	4000 K	136 lm/W	6 600 lm	Opálové provedení

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota	Měrný výkon		Typ optiky
		chromatičnosti (jmen.)	(jmen.) (nom.)	Světelný tok	
62761100	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Široké vyzařování
62763500	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Široké vyzařování
77195600	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Široké vyzařování
77196300	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Široké vyzařování
77395000	WT490C 150S/840 PSD WB PI5 L1800	4000 K	155 lm/W	15 000 lm	Velmi široký paprsek
77399800	WT490C 150S/840 PSU WB PI5 L1800	4000 K	155 lm/W	15 000 lm	Velmi široký paprsek
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Široké vyzařování
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Široké vyzařování
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Široké vyzařování
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Široké vyzařování
73290200	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	3000 K	157 lm/W	4 200 lm	Široké vyzařování
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	4000 K	162 lm/W	4 200 lm	Široké vyzařování
10960500	WT490C 64S/840 PSU NB- HRO PI5L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Úzký paprsek – optika s vysokým rámem
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB- HRO PI5L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Úzký paprsek – optika s vysokým rámem
10962900	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Široké vyzařování
10963600	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Široké vyzařování
10964300	WT490C 64S/840 PSU WB TCS L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Široké vyzařování
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	4000 K	146 lm/W	6 400 lm	Široké vyzařování
10966700	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	4000 K	146 lm/W	6 400 lm	Široké vyzařování
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Široké vyzařování
10968100	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Široké vyzařování
10969800	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Široké vyzařování
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	4000 K	147 lm/W	6 400 lm	Široké vyzařování

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota	Měrný výkon		Typ optiky
		chromatičnosti (jmen.)	(jmen.)	(nom.)	
10971100	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	4000 K	147 lm/W	6 400 lm	Široké vyzařování
10972800	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Velmi široký paprsek
10973500	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Velmi široký paprsek
10974200	WT490C 80S/840 PSU NB- HRO PI5L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Úzký paprsek – optika s vysokým ránem
10975900	WT490C 80S/840 PSD NB- HRO PI5L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Úzký paprsek – optika s vysokým ránem
10976600	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Široké vyzařování
10977300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Široké vyzařování
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	4000 K	146 lm/W	8 000 lm	Široké vyzařování
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Široké vyzařování
10980300	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Široké vyzařování
10981000	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Široké vyzařování
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	4000 K	146 lm/W	8 000 lm	Široké vyzařování
10983400	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Velmi široký paprsek
10984100	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Velmi široký paprsek
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB- HRO WA7L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Úzký paprsek – optika s vysokým ránem
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB- HRO WA7L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Úzký paprsek – optika s vysokým ránem
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Široké vyzařování
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Široké vyzařování
62316300	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	4000 K	146 lm/W	6 400 lm	Široké vyzařování
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Široké vyzařování
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Široké vyzařování

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon		Typ optiky
			(jmen.)	(nom.)	
62319400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	4000 K	147 lm/W	6 400 lm	Široké vyzařování
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Velmi široký paprsek
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Velmi široký paprsek
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB- HRO WA7L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Úzký paprsek – optika s vysokým ránem
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB- HRO WA7L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Úzký paprsek – optika s vysokým ránem
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Široké vyzařování
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Široké vyzařování
62326200	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	4000 K	146 lm/W	8 000 lm	Široké vyzařování
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Široké vyzařování
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Široké vyzařování
62329300	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	4000 K	146 lm/W	8 000 lm	Široké vyzařování
62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Velmi široký paprsek
62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Velmi široký paprsek
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	4000 K	165 lm/W	4 200 lm	Široké vyzařování
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Široké vyzařování
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Široké vyzařování
62571600	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	4000 K	162 lm/W	4 200 lm	Velmi široký paprsek
62752900	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	4000 K	159 lm/W	3 500 lm	Široké vyzařování
62756700	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	4000 K	155 lm/W	6 200 lm	Opálové provedení
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	4000 K	133 lm/W	5 300 lm	Opálové provedení
62760400	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	4000 K	158 lm/W	6 400 lm	Široké vyzařování
62762800	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	4000 K	158 lm/W	6 400 lm	Široké vyzařování
77191800	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Široké vyzařování

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota	Měrný výkon		Typ optiky
		chromatičnosti (jmen.)	(jmen.) (nom.)	Světelný tok	
77200700	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	4000 K	165 lm/W	4 200 lm	Široké vyzařování
77394300	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1200	4000 K	152 lm/W	10 000 lm	Velmi široký paprsek
77398100	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1200	4000 K	154 lm/W	10 000 lm	Velmi široký paprsek
62477100	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Široké vyzařování
62478800	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Široké vyzařování
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	4000 K	160 lm/W	2 300 lm	Široké vyzařování
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	4000 K	151 lm/W	2 300 lm	Široké vyzařování
62315600	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Široké vyzařování
62572300	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Široké vyzařování
62573000	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Široké vyzařování
62574700	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Široké vyzařování
62575400	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Široké vyzařování

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	48,5 W	62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	40 W
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	48,5 W	62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	49 W
10988900	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	48,5 W	62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	39,5 W
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	52 W	62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	48,5 W
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	48,5 W	73290200	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	25,5 W
10991900	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	48,5 W	10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	26 W
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	52 W	10960500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	40 W
10993300	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	48,5 W	10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	39,5 W
10994000	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	48,5 W	10962900	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	40 W
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	62 W	10963600	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	40 W
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	76 W	10964300	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	40 W
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	48,5 W	10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	44 W
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	62 W	10966700	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	44 W
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	76 W	10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	39,5 W
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	48,5 W	10968100	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	39,5 W
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	48,5 W	10969800	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	39,5 W
62761100	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	49 W	10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	43,5 W
62763500	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	48,5 W	10971100	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	43,5 W
77195600	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1800	48,5 W	10972800	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	40 W
77196300	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1800	48,5 W	10973500	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	39,5 W
77395000	WT490C 150S/840 PSD WB PI5 L1800	97 W	10974200	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	51 W
77399800	WT490C 150S/840 PSU WB PI5 L1800	97 W	10975900	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	51 W

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
10976600	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	51 W
10977300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	51 W
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	55 W
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	51 W
10980300	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	51 W
10981000	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	51 W
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	55 W
10983400	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	51 W
10984100	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	51 W
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	40 W
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	39,5 W
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	40 W
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	40 W
62316300	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	44 W
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	39,5 W
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	39,5 W
62319400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	43,5 W
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	40 W
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	39,5 W
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	51 W
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	51 W
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	51 W
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	51 W
62326200	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	55 W
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	51 W
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	51 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
62329300	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	55 W
62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	51 W
62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	51 W
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	25,5 W
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	40 W
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	51 W
62571600	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	26 W
62752900	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	22 W
62756700	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	40 W
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	40 W
62760400	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	40,5 W
62762800	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	40,5 W
77191800	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	40 W
77200700	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	25,5 W
77394300	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1200	66 W
77398100	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1200	65 W
62477100	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	40 W
62478800	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	51 W
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	14,4 W
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	15,2 W
62315600	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	40 W
62572300	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	40 W
62573000	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	51 W
62574700	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	39,5 W
62575400	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	51 W

Řízení a stmívání

Order Code	Full Product Name	Vestavěné	
		Stmívatelné	ovládání
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	Ne	-
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	Ano	-
10988900	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	Ne	-
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	Ne	-
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	Ano	-
10991900	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	Ano	-
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	Ano	-
10993300	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	Ne	-
10994000	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	Ano	-
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	Ano	-
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	Ano	-
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	Ne	-
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	Ne	-
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	Ne	-
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	Ano	Anténa InterAct SNS410
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	Ne	-
62761100	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	Ne	-
62763500	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	Ano	-

Order Code	Full Product Name	Vestavěné	
		Stmívatelné	ovládání
77195600	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1800	Ne	-
77196300	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1800	Ano	-
77395000	WT490C 150S/840 PSD WB PI5 L1800	Ano	-
77399800	WT490C 150S/840 PSU WB PI5 L1800	Ne	-
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Ne	-
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	Ne	-
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Ano	-
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	Ano	-
73290200	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	Ne	-
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	Ano	-
10960500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	Ne	-
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	Ano	-
10962900	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	Ne	-
10963600	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	Ne	-
10964300	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	Ne	-
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Ne	-
10966700	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	Ne	-
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	Ano	-

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Vestavěné	
		Stmívatelné	ovládání
10968100	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	Ano	-
10969800	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	Ano	-
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Ano	-
10971100	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	Ano	-
10972800	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	Ne	-
10973500	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	Ano	-
10974200	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	Ne	-
10975900	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	Ano	-
10976600	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	Ne	-
10977300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	Ne	-
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Ne	-
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	Ano	-
10980300	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	Ano	-
10981000	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	Ano	-
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Ano	-
10983400	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	Ne	-
10984100	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	Ano	-
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	Ne	-
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	Ano	-
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	Ne	-
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	Ne	-
62316300	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Ne	-
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	Ano	-
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Ano	-
62319400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Ano	-
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	Ne	-
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	Ano	-
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	Ne	-
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	Ano	-
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	Ne	-
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	Ne	-

Order Code	Full Product Name	Vestavěné	
		Stmívatelné	ovládání
62326200	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Ne	-
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	Ano	-
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Ano	-
62329300	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Ano	-
62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	Ne	-
62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	Ano	-
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	Ne	-
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	Ne	-
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	Ne	-
62571600	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	Ano	-
62752900	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	Ne	-
62756700	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	Ne	-
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	Ne	-
62760400	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	Ne	-
62762800	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	Ano	-
77191800	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	Ne	-
77200700	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	Ne	-
77394300	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1200	Ano	-
77398100	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1200	Ne	-
62477100	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	Ne	-
62478800	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	Ne	-
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	Ano	-
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	Ne	-
62315600	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	Ne	-
62572300	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Ne	-
62573000	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	Ne	-
62574700	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Ano	-
62575400	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	Ano	-

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Třída nebezpečí
		výbušnosti
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	-
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	-
10988900	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	-
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	-
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-
10991900	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	-
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	-
10993300	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	-
10994000	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	-
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	-
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	-
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	-
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	-

Order Code	Full Product Name	Třída nebezpečí
		výbušnosti
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	-
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	-
62761100	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-
62763500	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-
77195600	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1800	-
77196300	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1800	-
77395000	WT490C 150S/840 PSD WB PI5 L1800	-
77399800	WT490C 150S/840 PSU WB PI5 L1800	-
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Zóna 2 a 22
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	Zóna 2 a 22
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Zóna 2 a 22
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	Zóna 2 a 22
73290200	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	-
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	-

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Třída nebezpečí výbušnosti
10960500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-
10962900	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-
10963600	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-
10964300	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	-
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	-
10966700	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	-
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-
10968100	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-
10969800	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	-
10971100	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	-
10972800	WT490C 64S/840 PSU VVB PI5 L1200	-
10973500	WT490C 64S/840 PSD VVB PI5 L1200	-
10974200	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-
10975900	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-
10976600	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-
10977300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	-
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	-
10980300	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-
10981000	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	-
10983400	WT490C 80S/840 PSU VVB PI5 L1200	-
10984100	WT490C 80S/840 PSD VVB PI5 L1200	-
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	-
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-
62316300	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	-
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	-
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-
62319400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	-
62320000	WT490C 64S/840 PSU VVB WA7 L1200	-

Order Code	Full Product Name	Třída nebezpečí výbušnosti
62321700	WT490C 64S/840 PSD VVB WA7 L1200	-
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	-
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-
62326200	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	-
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	-
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-
62329300	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	-
62330900	WT490C 80S/840 PSU VVB WA7 L1200	-
62331600	WT490C 80S/840 PSD VVB WA7 L1200	-
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	-
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	-
62571600	WT490C 42S/840 PSD VVB PI5 L1200	-
62752900	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	-
62756700	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	-
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	-
62760400	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-
62762800	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-
77191800	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	-
77200700	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	-
77394300	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1200	-
77398100	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1200	-
62477100	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	-
62478800	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	-
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	-
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	-
62315600	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	-
62572300	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-
62573000	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	-
62574700	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-
62575400	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	-

Nouzové osvětlení

Order Code	Full Product Name	Centrální nouzový provoz	Nouzové osvětlení	Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	-	-	-
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	-	-	-
10988900	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	-	-	-
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	Ne	Nouzové osvětlení, doba	3 h

Order Code	Full Product Name	Centrální nouzový provoz	Nouzové osvětlení	Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-	-
10991900	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	-	-	-
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny,	3 h

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Centrální nouzový provoz	Nouzové osvětlení	Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)
			s rozhraním DALI	
10993300	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	-	-	-
10994000	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	-	-	-
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-	-
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-	-
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-	-
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-	-
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-	-
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	-	-	-
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	-	-	-
62761100	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-	-
62763500	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-	-
77195600	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1800	-	-	-
77196300	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1800	-	-	-
77395000	WT490C 150S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-	-
77399800	WT490C 150S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-	-
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-	-	-
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	-	-	-
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-	-	-
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	-	-	-
73290200	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	-	-	-
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-	-
10960500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-	-	-
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Centrální nouzový provoz	Nouzové osvětlení	Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)
10962900	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-	-	-
10963600	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-	-	-
10964300	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	-	-	-
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro	3 h
10966700	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro	3 h
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-	-
10968100	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-	-	-
10969800	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-	-	-
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, s rozhraním DALI	3 h
10971100	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, s rozhraním DALI	3 h
10972800	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	-	-	-
10973500	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	-	-	-
10974200	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-	-	-
10975900	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-	-	-
10976600	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-	-	-
10977300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-	-	-
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro	3 h
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-	-

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Centrální nouzový provoz	Nouzové osvětlení	Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)
10980300	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-	-	-
10981000	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-	-	-
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, s rozhraním DALI	3 h
10983400	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	-	-	-
10984100	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	-	-	-
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB- HRO WA7L1200	-	-	-
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB- HRO WA7L1200	-	-	-
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	-	-	-
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-	-	-
62316300	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro	3 h
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	-	-	-
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-	-	-
62319400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, s rozhraním DALI	3 h
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	-	-	-
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	-	-	-
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB- HRO WA7L1200	-	-	-
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB- HRO WA7L1200	-	-	-
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	-	-	-
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-	-	-
62326200	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Ne	Nouzové osvětlení, doba	3 h

Order Code	Full Product Name	Centrální nouzový provoz	Nouzové osvětlení	Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	-	-	3 hodiny, verze Pro
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-	-	-
62329300	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, s rozhraním DALI	3 h
62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	-	-	-
62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	-	-	-
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-	-
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-	-
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-	-
62571600	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	-	-	-
62752900	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-	-
62756700	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	-	-	-
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	-	-	-
62760400	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-	-
62762800	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-	-
77191800	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	-	-	-
77200700	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	-	-	-
77394300	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-	-
77398100	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-	-
62477100	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	-	-	-
62478800	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	-	-	-
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	-	-	-

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Centrální nouzový provoz	Nouzové osvětlení	Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	-	-	-
62315600	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	-	-	-
62572300	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Centrální nouzový provoz	Nouzové osvětlení	Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)
62573000	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	-	-	-
62574700	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-	-	-
62575400	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	-	-	-

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolní teploty	Hodnota blikání (PstLM)	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	-25 až +45 °C	1	0,4
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	-25 až +45 °C	1	0,4
10988900	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	-25 až +45 °C	1	0,4
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	0 až +30 °C	1	0,4
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-25 až +45 °C	1	0,4
10991900	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	-25 až +45 °C	1	0,4
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	0 až +30 °C	1	0,4
10993300	WT490C 80S/840 PSU VVB PI5 L1800	-25 až +45 °C	1	0,4
10994000	WT490C 80S/840 PSD VVB PI5 L1800	-25 až +45 °C	1	0,4
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	-25 až +45 °C	1	0,4
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	-25 až +45 °C	1	0,4
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-25 až +45 °C	1	0,4
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	-25 až +45 °C	1	0,4
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	-25 až +45 °C	1	0,4
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	-25 až +45 °C	1	0,4
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	-25 až +45 °C	1	0,4
62761100	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-35 až +60 °C	1	0,4
62763500	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-35 až +60 °C	1	0,4

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolní teploty	Hodnota blikání (PstLM)	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)
77195600	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1800	-25 až +45 °C	1	0,4
77196300	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1800	-25 až +45 °C	1	0,4
77395000	WT490C 150S/840 PSD WB PI5 L1800	-25 až +25 °C	-	-
77399800	WT490C 150S/840 PSU WB PI5 L1800	-25 až +25 °C	-	-
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-25 až +45 °C	1	0,4
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	-25 až +45 °C	1	0,4
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-25 až +45 °C	1	0,4
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	-25 až +45 °C	1	0,4
73290200	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	-25 až +45 °C	1	0,4
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	-25 až +45 °C	1	0,4
10960500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-25 až +45 °C	1	0,4
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-25 až +45 °C	1	0,4
10962900	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-25 až +45 °C	1	0,4
10963600	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-25 až +45 °C	1	0,4
10964300	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	-25 až +45 °C	1	0,4
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	0 až +40 °C	1	0,4
10966700	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	0 až +40 °C	1	0,4
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-25 až +45 °C	1	0,4

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolní teploty	Hodnota blikání (PstLM)	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)
10968100	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-25 až +45 °C	1	0,4
10969800	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-25 až +45 °C	1	0,4
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	0 až +40 °C	1	0,4
10971100	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	0 až +40 °C	1	0,4
10972800	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	-25 až +45 °C	1	0,4
10973500	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	-25 až +45 °C	1	0,4
10974200	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-25 až +45 °C	1	0,4
10975900	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-25 až +45 °C	1	0,4
10976600	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-25 až +45 °C	1	0,4
10977300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-25 až +45 °C	1	0,4
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	0 až +30 °C	1	0,4
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	-25 až +45 °C	1	0,4
10980300	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-25 až +45 °C	1	0,4
10981000	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-25 až +45 °C	1	0,4
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	0 až +30 °C	1	0,4
10983400	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	-25 až +45 °C	1	0,4
10984100	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	-25 až +45 °C	1	0,4
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-25 až +45 °C	1	0,4
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-25 až +45 °C	1	0,4
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	-25 až +45 °C	1	0,4
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-25 až +45 °C	1	0,4
62316300	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	0 až +40 °C	1	0,4
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	-25 až +45 °C	1	0,4
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-25 až +45 °C	1	0,4
62319400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	0 až +40 °C	1	0,4

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolní teploty	Hodnota blikání (PstLM)	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	-25 až +45 °C	1	0,4
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	-25 až +45 °C	1	0,4
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-25 až +45 °C	1	0,4
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-25 až +45 °C	1	0,4
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	-25 až +45 °C	1	0,4
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-25 až +45 °C	1	0,4
62326200	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	0 až +30 °C	1	0,4
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	-25 až +45 °C	1	0,4
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-25 až +45 °C	1	0,4
62329300	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	0 až +30 °C	1	0,4
62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	-25 až +45 °C	1	0,4
62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	-25 až +45 °C	1	0,4
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	-25 až +45 °C	1	0,4
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-25 až +45 °C	1	0,4
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	-25 až +45 °C	1	0,4
62571600	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	-25 až +45 °C	1	0,4
62752900	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	-25 až +45 °C	1	0,4
62756700	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	-25 až +45 °C	1	0,4
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	-25 až +45 °C	1	0,4
62760400	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-35 až +60 °C	1	0,4
62762800	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-35 až +60 °C	1	0,4
77191800	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	-25 až +45 °C	1	0,4
77200700	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	-25 až +45 °C	1	0,4
77394300	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1200	-25 až +25 °C	-	-
77398100	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1200	-25 až +25 °C	-	-

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolní teploty	Hodnota blikání (PstLM)	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)
62477100	WT490C 64S/840 PSU WB P15 L1600	-25 až +45 °C	1	0,4
62478800	WT490C 80S/840 PSU WB P15 L1600	-25 až +45 °C	1	0,4
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB P15 L700	-25 až +45 °C	1	0,4
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB P15 L700	-25 až +45 °C	1	0,4
62315600	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	-25 až +45 °C	1	0,4

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolní teploty	Hodnota blikání (PstLM)	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)
62572300	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-25 až +45 °C	1	0,4
62573000	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	-25 až +45 °C	1	0,4
62574700	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-25 až +45 °C	1	0,4
62575400	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	-25 až +45 °C	1	0,4

Počáteční parametry (podle IEC)

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO P15L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO P15L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10988900	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 P15L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 P15 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB P15 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10991900	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 P17L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 P17 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10993300	WT490C 80S/840 PSU VWB P15 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10994000	WT490C 80S/840 PSD VWB P15 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB P15 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB P15 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB P15 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB P15 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB P15 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 P15L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO P15 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62761100	WT495C 80S/840 PSU WB P15 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62763500	WT495C 80S/840 PSD WB P15 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
77195600	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5P15 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
77196300	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5P17 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
77395000	WT490C 150S/840 PSD WB P15 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
77399800	WT490C 150S/840 PSU WB P15 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
73290200	WT490C 42S/830 PSU WB P15 L1200	(0.43, 0.40) SDCM <3
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB P15 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10960500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO P15L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO P15L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10962900	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 P15L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10963600	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 P15L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10964300	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 P15 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10966700	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 P15 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB P15 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
10968100	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 P15L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10969800	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 P17L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 P17 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10971100	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 P17 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10972800	WT490C 64S/840 PSU VWB P15 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10973500	WT490C 64S/840 PSD VWB P15 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10974200	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO P15L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10975900	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO P15L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10976600	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 P15L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10977300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 P15L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 P15 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB P15 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10980300	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 P15L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10981000	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 P17L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 P17 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10983400	WT490C 80S/840 PSU VWB P15 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10984100	WT490C 80S/840 PSD VWB P15 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62316300	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62319400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62326200	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62329300	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62571600	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62752900	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62756700	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62760400	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62762800	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
77191800	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
77200700	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
77394300	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
77398100	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62477100	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
62478800	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	(0.38, 0.38) SDCM <3
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	(0.38, 0.38) SDCM <3
62315600	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62572300	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62573000	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62574700	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62575400	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3

Označení a balení

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	WT490C
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	WT490C
10988900	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	WT490C
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	WT490C
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	WT490C
10991900	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	WT490C
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	WT490C
10993300	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	WT490C
10994000	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	WT490C
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	WT490C
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	WT490C
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	WT490C
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	WT490C
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	WT490C
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	WT490C
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	WT490C
62761100	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	WT495C
62763500	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	WT495C
77195600	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1800	WT490C
77196300	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1800	WT490C
77395000	WT490C 150S/840 PSD WB PI5 L1800	WT490C
77399800	WT490C 150S/840 PSU WB PI5 L1800	WT490C
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	WT492C
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	WT492C
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	WT492C
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	WT492C
73290200	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	WT490C
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	WT490C
10960500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	WT490C
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	WT490C
10962900	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	WT490C
10963600	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	WT490C
10964300	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	WT490C
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	WT490C
10966700	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	WT490C
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	WT490C




Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
10968100	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	WT490C
10969800	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	WT490C
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	WT490C
10971100	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	WT490C
10972800	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	WT490C
10973500	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	WT490C
10974200	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	WT490C
10975900	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	WT490C
10976600	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	WT490C
10977300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	WT490C
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	WT490C
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	WT490C
10980300	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	WT490C
10981000	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	WT490C
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	WT490C
10983400	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	WT490C
10984100	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	WT490C
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	WT490C
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	WT490C
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	WT490C
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	WT490C
62316300	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	WT490C
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	WT490C
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	WT490C
62319400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	WT490C
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	WT490C
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	WT490C
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	WT490C
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	WT490C
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	WT490C
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	WT490C
62326200	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	WT490C
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	WT490C
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	WT490C
62329300	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	WT490C
62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	WT490C

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	WT490C
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
62571600	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	WT490C
62752900	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
62756700	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	WT490C
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	WT490C
62760400	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	WT495C
62762800	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	WT495C
77191800	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	WT490C
77200700	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	WT490C

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
77394300	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1200	WT490C
77398100	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
62477100	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	WT490C
62478800	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	WT490C
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	WT490C
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	WT490C
62315600	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	WT490C
62572300	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	WT490C
62573000	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	WT490C
62574700	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	WT490C
62575400	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	WT490C




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910770229590

Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868249

Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868292




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868698


Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868259

Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868702


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868261




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868699




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868706




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868288




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868414




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868513



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868705




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868511




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868516


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868701




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868703




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868509




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867704




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867723




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867732



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867735




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867706




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867712


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867711




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867724




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867726




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867727




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867720




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867738



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867713




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867717




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867714


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867715




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867716




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867739




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867708




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867719




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867725



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867737




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867718




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867734


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867721




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867729




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868253




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868266




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868287




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868289



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868290




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868256




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868264


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868252




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868262




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868265




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868510




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867703




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867705



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867707




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867709




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867710


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867722




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867728




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867731




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867733




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867736




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867743



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867741




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867740




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867744


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868247




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868251




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868255




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868254




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868258




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868263



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868260




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868257




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868294


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868293




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868415




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868512




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868691




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868695




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868696



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868704




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868707




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925869401


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925869405




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925869406




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925869410




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868250




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925869610



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925869611



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925869606



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925869607

