



Robust, tilslutningsbart armatur med enestående ydeevne.

Det vandtætte Pacific Industriarmatur er et innovativt, markedsførende armatur, der roses for sin optimale ydeevne. Armaturet opfylder de store krav fra moderne og barske industrier. Det er et robust, kompakt og pålideligt med fremragende lyskvalitet, har en høj grad af mekanisk (IK08), vand- og støvbeskyttelse (IP66), kombineret med dokumenteret kemisk resistens. Dermed er Pacific LED gen5 perfekt rustet til at modstå de barske forhold i bilindustrien, fødevarerindustrien og den tunge industri. Men armaturet klarer sig også godt i parkeringshuse og varehuse. Pacific Industriarmaturer giver overlegen, artefaktfri lyskvalitet og homogent lys, der leveres med flere optikker og en bred vifte af lysudbytte (op til 15.000 lm). Det sikrer ekstra fleksibilitet for optimalt lysplanlægning. Armaturet er fremstillet med en cirkulær designstrategi, der sikrer fuldt servicebare armaturer, der kan opgraderes, så deres samlede levetid forlænges mest muligt. Armaturerne skiller sig ud på grund af deres hurtige og nemme installation, der lettes af de mange lednings-, tilslutnings- og monteringsmuligheder. Ydermere stråler de på grund af deres attraktive TCO, energieffektivitet og lette vedligeholdelse – med et minimum af afbrydelser af driften i krævende applikationer. For at gøre Pacific Industriarmatur endnu mere komplet åbner systemintegration med Interact Industry op for yderligere muligheder for optimeret

effektivitet, energibesparelser, forbedret lysstyring, produktivitet og sikkerhed – fremtidssikring for alle aspekter. Oplev Pacific Industriarmatur. Optimal ydeevne til krævende miljøer.

Fordele

- Lang levetid, der giver dig ro i sindet omkring din belysningsinstallation.
- Velegnet til industribrug på grund af den brede dækning, herunder fødevareproduktion, tunge og kemiske industrier, bilindustrien, parkeringshuse og lagerbygninger.
- Sikrer dig lavere vedligeholdelsesinvesteringer grundet en modultilgang med nem servicering og udskiftning af dele.
- Kan integreres med en Interact-forbundet belysningsinstallation, hvilket optimerer din drift og maksimerer dine energibesparelser og indblik.

Applications

- Fødevareforarbejdning
- Parkeringshuse
- Fremstilling
- Lagre/distributionscentre

Versions



Pacific LED gen5, L1800



Pacific LED gen5, ATEX 2/22, Wieland connector



Pacific LED gen5, L1200



Pacific LED gen5, L1600

Funktioner

- Meget energibesparende løsning med lang levetid: op til 160 lm/W og en levetid på 100.000 timer ved L80.
- Mange anvendelsesmuligheder med imponerende lysudbytte (op til 15.000 lumen) og mange optikmuligheder kombineret med kemisk resistente kvalitetsmaterialer.
- Robust og kompakt produktdesign med stærk beskyttelse mod vand og støv (IP66) kombineret med en høj grad af mekanisk beskyttelse (IK08).
- Høj ensartethed, blændingsreduktion og lysfordeling uden artefakter.
- Problemfri installation og vedligeholdelse.
- UV-stråling skader materialet over tid, hvilket resulterer i en forringelse af vandtæthed og IP66-kapslingsklassen.
- Installer ikke armaturet på steder, hvor det vil blive udsat for direkte sollys.


Pacific LED gen5, L700




Pacific LED gen5, Wieland connector




Målskitse




WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200




WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200




WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L160




WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800




WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800




WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700



WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800



WT490C 42S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200



WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1600

Oplysninger om produktet



Pacific LED gen5, looping connection, 2 entry on one side



Pacific LED gen5 with push in 7-pole (PI7) connector



Pacific LED gen5, Wieland connector



Pacific LED gen5 with WAGO connector



Pacific LED gen5 connection through WAGO connector side view



Pacific LED gen5 with push in 5-pole (PI5) connector



Pacific LED gen5 with Wieland connector



Pacific LED gen5 connection through WAGO connector

Generelle oplysninger

Udskiftelig lyskilde	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Service-kode	Ja

Lysteknisk

Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
------------------------------	-----

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Velegnet til tilfældigt skift	Nej

Lysstyringssystemer og dæmpning

Indbygget lysstyringssystem	Interact SC100 sensor
-----------------------------	-----------------------

Mekanik og armaturhus

Farve på armaturhus	Hvid
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænk-tæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08 [5 J, hærværksbeskyttet]
Eksplodingsfareklasse	Zone 2 og 22

Nøddrift

Forventet varighed af nødbelysningen (når den er fuldt opladet) 3 t

Centraliseret nødbelysning Nej

Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådtest	Temperatur 850 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	Til montering på letantændelige overflader
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC plus-mærke
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance +/-7%

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nomi-nel) (nom.)	Optiktype
910925867731	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	8.000 lm	4000 K	165 lm/W	Smal stråle – optik til høje realsystemer
910925867732	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	8.000 lm	4000 K	165 lm/W	Smal stråle – optik til høje realsystemer
910925867733	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	8.000 lm	4000 K	165 lm/W	Bred strålevinkel
910925867734	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	8.000 lm	4000 K	154 lm/W	Bred strålevinkel
910925867735	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	8.000 lm	4000 K	165 lm/W	Bred strålevinkel
910925867736	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	8.000 lm	4000 K	165 lm/W	Bred strålevinkel
910925867737	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	8.000 lm	4000 K	154 lm/W	Bred strålevinkel
910925867738	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	8.000 lm	4000 K	165 lm/W	Meget bred stråle
910925867739	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	8.000 lm	4000 K	165 lm/W	Meget bred stråle
910925867740	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	10.000 lm	4000 K	161 lm/W	Bred strålevinkel
910925867741	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	12.000 lm	4000 K	158 lm/W	Bred strålevinkel
910925868292	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	8.000 lm	4000 K	165 lm/W	Bred strålevinkel
910925868293	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	10.000 lm	4000 K	161 lm/W	Bred strålevinkel

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nomi- nel) (nom.)	Optiktype
910925868294	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	12.000 lm	4000 K	158 lm/W	Bred strålevinkel
910925868516	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	8.000 lm	4000 K	165 lm/W	Bred strålevinkel
910925868697	WT490C 80S/840 PSU HE O PI5 L1800	7.600 lm	4000 K	157 lm/W	Opal
910925868698	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	6.600 lm	4000 K	136 lm/W	Opal
910925868701	WT495C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Bred strålevinkel
910925868703	WT495C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Bred strålevinkel
910925868709	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 CLII L1800	8.000 lm	4000 K	165 lm/W	Bred strålevinkel
910925869405	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L180	8.000 lm	4000 K	165 lm/W	Bred strålevinkel
910925869406	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3x2.5PI7 L180	8.000 lm	4000 K	165 lm/W	Bred strålevinkel
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	6.400 lm	4000 K	160 lm/W	Bred strålevinkel
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	8.000 lm	4000 K	165 lm/W	Bred strålevinkel
910925868706	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	6.400 lm	4000 K	162 lm/W	Bred strålevinkel
910925868707	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	8.000 lm	4000 K	165 lm/W	Bred strålevinkel
910770229590	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	4.200 lm	3000 K	157 lm/W	Bred strålevinkel
910925867704	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	4.200 lm	4000 K	162 lm/W	Bred strålevinkel
910925867705	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	6.400 lm	4000 K	160 lm/W	Smal stråle – optik til høje reolsystemer
910925867706	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	6.400 lm	4000 K	162 lm/W	Smal stråle – optik til høje reolsystemer
910925867707	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	6.400 lm	4000 K	160 lm/W	Bred strålevinkel
910925867708	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	6.400 lm	4000 K	160 lm/W	Bred strålevinkel
910925867709	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	6.400 lm	4000 K	160 lm/W	Bred strålevinkel
910925867710	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	6.400 lm	4000 K	146 lm/W	Bred strålevinkel
910925867711	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	6.400 lm	4000 K	146 lm/W	Bred strålevinkel
910925867712	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	6.400 lm	4000 K	162 lm/W	Bred strålevinkel
910925867713	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	6.400 lm	4000 K	162 lm/W	Bred strålevinkel
910925867714	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	6.400 lm	4000 K	162 lm/W	Bred strålevinkel
910925867715	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	6.400 lm	4000 K	147 lm/W	Bred strålevinkel
910925867716	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	6.400 lm	4000 K	147 lm/W	Bred strålevinkel
910925867717	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	6.400 lm	4000 K	160 lm/W	Meget bred stråle
910925867718	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	6.400 lm	4000 K	162 lm/W	Meget bred stråle
910925867719	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Smal stråle – optik til høje reolsystemer
910925867720	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Smal stråle – optik til høje reolsystemer
910925867721	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Bred strålevinkel
910925867722	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Bred strålevinkel
910925867723	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	8.000 lm	4000 K	146 lm/W	Bred strålevinkel
910925867724	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Bred strålevinkel
910925867725	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Bred strålevinkel
910925867726	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Bred strålevinkel
910925867727	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	8.000 lm	4000 K	146 lm/W	Bred strålevinkel

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nomi- nel) (nom.)	Optiktype
910925867728	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Meget bred stråle
910925867729	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Meget bred stråle
910925867743	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	6.400 lm	4000 K	160 lm/W	Smal stråle – optik til høje reolsystemer
910925867744	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	6.400 lm	4000 K	162 lm/W	Smal stråle – optik til høje reolsystemer
910925868247	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	6.400 lm	4000 K	160 lm/W	Bred strålevinkel
910925868249	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	6.400 lm	4000 K	160 lm/W	Bred strålevinkel
910925868251	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	6.400 lm	4000 K	146 lm/W	Bred strålevinkel
910925868252	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	6.400 lm	4000 K	162 lm/W	Bred strålevinkel
910925868253	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	6.400 lm	4000 K	162 lm/W	Bred strålevinkel
910925868254	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	6.400 lm	4000 K	147 lm/W	Bred strålevinkel
910925868255	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	6.400 lm	4000 K	160 lm/W	Meget bred stråle
910925868256	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	6.400 lm	4000 K	162 lm/W	Meget bred stråle
910925868257	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Smal stråle – optik til høje reolsystemer
910925868258	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Smal stråle – optik til høje reolsystemer
910925868259	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Bred strålevinkel
910925868260	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Bred strålevinkel
910925868261	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	8.000 lm	4000 K	146 lm/W	Bred strålevinkel
910925868262	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Bred strålevinkel
910925868263	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Bred strålevinkel
910925868264	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	8.000 lm	4000 K	146 lm/W	Bred strålevinkel
910925868265	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Meget bred stråle
910925868266	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Meget bred stråle
910925868288	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	4.200 lm	4000 K	165 lm/W	Bred strålevinkel
910925868289	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	6.400 lm	4000 K	160 lm/W	Bred strålevinkel
910925868290	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Bred strålevinkel
910925868509	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	4.200 lm	4000 K	162 lm/W	Meget bred stråle
910925868611	WT490C 42S/840 PSU HE WB WA7 L1200	4.200 lm	4000 K	165 lm/W	Bred strålevinkel
910925868612	WT490C 42S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	4.200 lm	4000 K	165 lm/W	Meget bred stråle
910925868613	WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	4.200 lm	4000 K	165 lm/W	Bred strålevinkel
910925868614	WT490C 42S/840 PSU HE VWB TW3 WA7 L1200	4.200 lm	4000 K	162 lm/W	Bred strålevinkel
910925868615	WT490C 42S/840 PSD HE WB WA7 L1200	4.200 lm	4000 K	162 lm/W	Bred strålevinkel
910925868616	WT490C 42S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	4.200 lm	4000 K	162 lm/W	Meget bred stråle
910925868617	WT490C 42S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	4.200 lm	4000 K	162 lm/W	Bred strålevinkel
910925868618	WT490C 42S/840 PSD HE VWB TW3 WA7 L1200	4.200 lm	4000 K	162 lm/W	Meget bred stråle
910925868619	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO TW3WA7 L120	6.400 lm	4000 K	160 lm/W	Smal stråle – optik til høje reolsystemer
910925868620	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO TW3WA7 L120	6.400 lm	4000 K	162 lm/W	Smal stråle – optik til høje reolsystemer

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nomi- nel) (nom.)	Optiktype
910925868621	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO TW3WA7 L120	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Smal stråle – optik til høje reolsystemer
910925868622	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO TW3WA7 L120	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Smal stråle – optik til høje reolsystemer
910925868691	WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1200	3.500 lm	4000 K	159 lm/W	Bred strålevinkel
910925868693	WT490C 35S/840 PSU HE WB WA7 L1200	3.500 lm	4000 K	159 lm/W	Bred strålevinkel
910925868695	WT490C 64S/840 PSU HE O PI5 L1200	6.200 lm	4000 K	155 lm/W	Opal
910925868696	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	5.300 lm	4000 K	133 lm/W	Opal
910925868699	WT495C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	6.400 lm	4000 K	158 lm/W	Bred strålevinkel
910925868702	WT495C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	6.400 lm	4000 K	158 lm/W	Bred strålevinkel
910925868708	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 CLII L1200	6.400 lm	4000 K	160 lm/W	Bred strålevinkel
910925869401	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	6.400 lm	4000 K	160 lm/W	Bred strålevinkel
910925869402	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1x2.5 PI	6.400 lm	4000 K	146 lm/W	Bred strålevinkel
910925869403	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Bred strålevinkel
910925869404	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3x2.5PI7 L120	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Bred strålevinkel
910925869410	WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	4.200 lm	4000 K	165 lm/W	Bred strålevinkel
910925868412	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600	6.400 lm	4000 K	162 lm/W	Bred strålevinkel
910925868413	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	6.400 lm	4000 K	160 lm/W	Bred strålevinkel
910925868414	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1600	6.400 lm	4000 K	160 lm/W	Bred strålevinkel
910925868415	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Bred strålevinkel
910925868416	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1600	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Bred strålevinkel
910925868417	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Bred strålevinkel
910925868418	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1600	6.400 lm	4000 K	162 lm/W	Bred strålevinkel
910925868419	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600	6.400 lm	4000 K	160 lm/W	Bred strålevinkel
910925868420	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1600	6.400 lm	4000 K	160 lm/W	Bred strålevinkel
910925868421	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1600	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Bred strålevinkel
910925868422	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1600	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Bred strålevinkel
910925868423	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Bred strålevinkel
910925868692	WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1600	3.500 lm	4000 K	159 lm/W	Bred strålevinkel
910925868694	WT490C 35S/840 PSU HE WB WA7 L1600	3.500 lm	4000 K	159 lm/W	Bred strålevinkel
910925869407	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L160	6.400 lm	4000 K	160 lm/W	Bred strålevinkel
910925869408	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L160	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Bred strålevinkel
910925867703	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	2.300 lm	4000 K	160 lm/W	Bred strålevinkel
910925868287	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	2.300 lm	4000 K	151 lm/W	Bred strålevinkel
910925868250	WT490C 64S/840 PSU HE WB TCW5 L1200	6.400 lm	4000 K	160 lm/W	Bred strålevinkel
910925868510	WT490C 64S/840 PSU HE WB W5 L1200	6.400 lm	4000 K	160 lm/W	Bred strålevinkel
910925868511	WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Bred strålevinkel
910925868512	WT490C 64S/840 PSD HE WB W5 L1200	6.400 lm	4000 K	162 lm/W	Bred strålevinkel
910925868513	WT490C 80S/840 PSD HE WB W5 L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Bred strålevinkel

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Beskyttelsesklasse IEC
910925867731	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	48,5 W	Sikkerhedsklasse I
910925867732	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	48,5 W	Sikkerhedsklasse I
910925867733	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	48,5 W	Sikkerhedsklasse I
910925867734	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	52 W	Sikkerhedsklasse I
910925867735	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	48,5 W	Sikkerhedsklasse I
910925867736	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	48,5 W	Sikkerhedsklasse I
910925867737	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	52 W	Sikkerhedsklasse I
910925867738	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	48,5 W	Sikkerhedsklasse I
910925867739	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	48,5 W	Sikkerhedsklasse I
910925867740	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	62 W	Sikkerhedsklasse I
910925867741	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	76 W	Sikkerhedsklasse I
910925868292	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	48,5 W	Sikkerhedsklasse I
910925868293	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	62 W	Sikkerhedsklasse I
910925868294	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	76 W	Sikkerhedsklasse I
910925868516	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	48,5 W	Sikkerhedsklasse I
910925868697	WT490C 80S/840 PSU HE O PI5 L1800	51 W	Sikkerhedsklasse I
910925868698	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	48,5 W	Sikkerhedsklasse I
910925868701	WT495C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	49 W	Sikkerhedsklasse I
910925868703	WT495C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	48,5 W	Sikkerhedsklasse I
910925868709	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 CLII L1800	51 W	Sikkerhedsklasse II
910925869405	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L180	48,5 W	Sikkerhedsklasse I
910925869406	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3x2.5PI7 L180	48,5 W	Sikkerhedsklasse I
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	40 W	Sikkerhedsklasse I
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	49 W	Sikkerhedsklasse I
910925868706	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	39,5 W	Sikkerhedsklasse I
910925868707	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	48,5 W	Sikkerhedsklasse I
910770229590	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	25,5 W	Sikkerhedsklasse I
910925867704	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	26 W	Sikkerhedsklasse I
910925867705	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	40 W	Sikkerhedsklasse I
910925867706	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	39,5 W	Sikkerhedsklasse I
910925867707	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	40 W	Sikkerhedsklasse I
910925867708	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	40 W	Sikkerhedsklasse I
910925867709	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	40 W	Sikkerhedsklasse I
910925867710	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	44 W	Sikkerhedsklasse I
910925867711	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	44 W	Sikkerhedsklasse I
910925867712	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	39,5 W	Sikkerhedsklasse I
910925867713	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	39,5 W	Sikkerhedsklasse I
910925867714	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	39,5 W	Sikkerhedsklasse I
910925867715	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	43,5 W	Sikkerhedsklasse I
910925867716	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	43,5 W	Sikkerhedsklasse I
910925867717	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	40 W	Sikkerhedsklasse I

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Beskyttelsesklasse IEC
910925867718	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	39,5 W	Sikkerhedsklasse I
910925867719	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	51 W	Sikkerhedsklasse I
910925867720	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	51 W	Sikkerhedsklasse I
910925867721	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	51 W	Sikkerhedsklasse I
910925867722	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	51 W	Sikkerhedsklasse I
910925867723	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	55 W	Sikkerhedsklasse I
910925867724	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	51 W	Sikkerhedsklasse I
910925867725	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	51 W	Sikkerhedsklasse I
910925867726	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	51 W	Sikkerhedsklasse I
910925867727	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	55 W	Sikkerhedsklasse I
910925867728	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	51 W	Sikkerhedsklasse I
910925867729	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	51 W	Sikkerhedsklasse I
910925867743	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	40 W	Sikkerhedsklasse I
910925867744	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	39,5 W	Sikkerhedsklasse I
910925868247	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	40 W	Sikkerhedsklasse I
910925868249	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	40 W	Sikkerhedsklasse I
910925868251	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	44 W	Sikkerhedsklasse I
910925868252	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	39,5 W	Sikkerhedsklasse I
910925868253	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	39,5 W	Sikkerhedsklasse I
910925868254	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	43,5 W	Sikkerhedsklasse I
910925868255	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	40 W	Sikkerhedsklasse I
910925868256	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	39,5 W	Sikkerhedsklasse I
910925868257	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	51 W	Sikkerhedsklasse I
910925868258	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	51 W	Sikkerhedsklasse I
910925868259	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	51 W	Sikkerhedsklasse I
910925868260	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	51 W	Sikkerhedsklasse I
910925868261	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	55 W	Sikkerhedsklasse I
910925868262	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	51 W	Sikkerhedsklasse I
910925868263	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	51 W	Sikkerhedsklasse I
910925868264	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	55 W	Sikkerhedsklasse I
910925868265	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	51 W	Sikkerhedsklasse I
910925868266	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	51 W	Sikkerhedsklasse I
910925868288	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	25,5 W	Sikkerhedsklasse I
910925868289	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	40 W	Sikkerhedsklasse I
910925868290	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	51 W	Sikkerhedsklasse I
910925868509	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	26 W	Sikkerhedsklasse I
910925868611	WT490C 42S/840 PSU HE WB WA7 L1200	25,5 W	Sikkerhedsklasse I
910925868612	WT490C 42S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	25,5 W	Sikkerhedsklasse I
910925868613	WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	25,5 W	Sikkerhedsklasse I
910925868614	WT490C 42S/840 PSU HE VWB TW3 WA7 L1200	26 W	Sikkerhedsklasse I
910925868615	WT490C 42S/840 PSD HE WB WA7 L1200	26 W	Sikkerhedsklasse I
910925868616	WT490C 42S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	26 W	Sikkerhedsklasse I

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Beskyttelsesklasse IEC
910925868617	WT490C 42S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	26 W	Sikkerhedsklasse I
910925868618	WT490C 42S/840 PSD HE VWB TW3 WA7 L1200	26 W	Sikkerhedsklasse I
910925868619	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO TW3WA7 L120	40 W	Sikkerhedsklasse I
910925868620	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO TW3WA7 L120	39,5 W	Sikkerhedsklasse I
910925868621	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO TW3WA7 L120	51 W	Sikkerhedsklasse I
910925868622	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO TW3WA7 L120	51 W	Sikkerhedsklasse I
910925868691	WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1200	22 W	Sikkerhedsklasse I
910925868693	WT490C 35S/840 PSU HE WB WA7 L1200	22 W	Sikkerhedsklasse I
910925868695	WT490C 64S/840 PSU HE O PI5 L1200	40 W	Sikkerhedsklasse I
910925868696	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	40 W	Sikkerhedsklasse I
910925868699	WT495C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	40,5 W	Sikkerhedsklasse I
910925868702	WT495C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	40,5 W	Sikkerhedsklasse I
910925868708	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 CLII L1200	40 W	Sikkerhedsklasse II
910925869401	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	40 W	Sikkerhedsklasse I
910925869402	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1x2.5 PI	44 W	Sikkerhedsklasse I
910925869403	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	51 W	Sikkerhedsklasse I
910925869404	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3x2.5PI7 L120	51 W	Sikkerhedsklasse I
910925869410	WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	25,5 W	Sikkerhedsklasse I
910925868412	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600	39,5 W	Sikkerhedsklasse I
910925868413	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	40 W	Sikkerhedsklasse I
910925868414	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1600	40 W	Sikkerhedsklasse I
910925868415	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	51 W	Sikkerhedsklasse I
910925868416	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1600	51 W	Sikkerhedsklasse I
910925868417	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	51 W	Sikkerhedsklasse I
910925868418	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1600	39,5 W	Sikkerhedsklasse I
910925868419	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600	40 W	Sikkerhedsklasse I
910925868420	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1600	40 W	Sikkerhedsklasse I
910925868421	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1600	51 W	Sikkerhedsklasse I
910925868422	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1600	51 W	Sikkerhedsklasse I
910925868423	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600	51 W	Sikkerhedsklasse I
910925868692	WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1600	22 W	Sikkerhedsklasse I
910925868694	WT490C 35S/840 PSU HE WB WA7 L1600	22 W	Sikkerhedsklasse I
910925869407	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L160	40 W	Sikkerhedsklasse I
910925869408	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L160	51 W	Sikkerhedsklasse I
910925867703	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	14,4 W	Sikkerhedsklasse I
910925868287	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	15,2 W	Sikkerhedsklasse I
910925868250	WT490C 64S/840 PSU HE WB TCW5 L1200	40 W	Sikkerhedsklasse I
910925868510	WT490C 64S/840 PSU HE WB W5 L1200	40 W	Sikkerhedsklasse I
910925868511	WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200	51 W	Sikkerhedsklasse I
910925868512	WT490C 64S/840 PSD HE WB W5 L1200	39,5 W	Sikkerhedsklasse I
910925868513	WT490C 80S/840 PSD HE WB W5 L1200	51 W	Sikkerhedsklasse I

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
910925867731	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	Nej
910925867732	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	Ja
910925867733	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	Nej
910925867734	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	Nej
910925867735	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	Ja
910925867736	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	Ja
910925867737	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	Ja
910925867738	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	Nej
910925867739	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	Ja
910925867740	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	Ja
910925867741	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	Ja
910925868292	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	Nej
910925868293	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	Nej
910925868294	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	Nej
910925868516	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	Ja
910925868697	WT490C 80S/840 PSU HE O PI5 L1800	Nej
910925868698	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	Nej
910925868701	WT495C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	Nej
910925868703	WT495C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	Ja
910925868709	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 CLII L1800	Nej
910925869405	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L180	Nej
910925869406	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3x2.5PI7 L180	Ja
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Nej
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	Nej
910925868706	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Ja
910925868707	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	Ja
910770229590	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	Nej
910925867704	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	Ja
910925867705	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	Nej
910925867706	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	Ja
910925867707	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	Nej
910925867708	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	Nej
910925867709	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	Nej
910925867710	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	Nej
910925867711	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	Nej
910925867712	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	Ja
910925867713	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	Ja
910925867714	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	Ja
910925867715	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	Ja
910925867716	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	Ja
910925867717	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	Nej

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
910925867718	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	Ja
910925867719	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	Nej
910925867720	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	Ja
910925867721	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	Nej
910925867722	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	Nej
910925867723	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	Nej
910925867724	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	Ja
910925867725	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	Ja
910925867726	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	Ja
910925867727	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	Ja
910925867728	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	Nej
910925867729	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	Ja
910925867743	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	Nej
910925867744	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	Ja
910925868247	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	Nej
910925868249	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	Nej
910925868251	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	Nej
910925868252	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	Ja
910925868253	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	Ja
910925868254	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	Ja
910925868255	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	Nej
910925868256	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	Ja
910925868257	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	Nej
910925868258	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	Ja
910925868259	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	Nej
910925868260	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	Nej
910925868261	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	Nej
910925868262	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	Ja
910925868263	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	Ja
910925868264	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	Ja
910925868265	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	Nej
910925868266	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	Ja
910925868288	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	Nej
910925868289	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	Nej
910925868290	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	Nej
910925868509	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	Ja
910925868611	WT490C 42S/840 PSU HE WB WA7 L1200	Nej
910925868612	WT490C 42S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	Nej
910925868613	WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	Nej
910925868614	WT490C 42S/840 PSU HE VWB TW3 WA7 L1200	Nej
910925868615	WT490C 42S/840 PSD HE WB WA7 L1200	Ja
910925868616	WT490C 42S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	Ja

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
910925868617	WT490C 42S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	Ja
910925868618	WT490C 42S/840 PSD HE VWB TW3 WA7 L1200	Ja
910925868619	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO TW3WA7 L120	Nej
910925868620	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO TW3WA7 L120	Ja
910925868621	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO TW3WA7 L120	Nej
910925868622	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO TW3WA7 L120	Ja
910925868691	WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1200	Nej
910925868693	WT490C 35S/840 PSU HE WB WA7 L1200	Nej
910925868695	WT490C 64S/840 PSU HE O PI5 L1200	Nej
910925868696	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	Nej
910925868699	WT495C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	Nej
910925868702	WT495C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	Ja
910925868708	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 CLII L1200	Nej
910925869401	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	Nej
910925869402	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1x2.5 PI	Nej
910925869403	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	Nej
910925869404	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3x2.5PI7 L120	Ja
910925869410	WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	Nej
910925868412	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600	Ja
910925868413	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	Nej
910925868414	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1600	Nej
910925868415	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	Nej
910925868416	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1600	Ja
910925868417	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	Nej
910925868418	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1600	Ja
910925868419	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600	Nej
910925868420	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1600	Nej
910925868421	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1600	Nej
910925868422	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1600	Ja
910925868423	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600	Nej
910925868692	WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1600	Nej
910925868694	WT490C 35S/840 PSU HE WB WA7 L1600	Nej
910925869407	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L160	Nej
910925869408	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L160	Nej
910925867703	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	Ja
910925868287	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	Nej
910925868250	WT490C 64S/840 PSU HE WB TCW5 L1200	Nej
910925868510	WT490C 64S/840 PSU HE WB W5 L1200	Nej
910925868511	WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200	Nej
910925868512	WT490C 64S/840 PSD HE WB W5 L1200	Ja
910925868513	WT490C 80S/840 PSD HE WB W5 L1200	Ja

Nøddrift

Order Code	Full Product Name	Nødbelysning
910925867731	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	-
910925867732	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	-
910925867733	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	-
910925867734	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	Nødbelysning, 3 timers varighed, Pro-version
910925867735	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-
910925867736	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	-
910925867737	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	Nødbelysning, 3 timers varighed, med DALI-grænseflade
910925867738	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	-
910925867739	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	-
910925867740	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-
910925867741	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-
910925868292	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-
910925868293	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-
910925868294	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-
910925868516	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	-
910925868697	WT490C 80S/840 PSU HE O PI5 L1800	-
910925868698	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	-
910925868701	WT495C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-
910925868703	WT495C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-
910925868709	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 CLII L1800	-
910925869405	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L180	-
910925869406	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3x2.5PI7 L180	-
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	-
910925868706	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-
910925868707	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	-
910770229590	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	-
910925867704	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-
910925867705	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	-
910925867706	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	-
910925867707	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	-
910925867708	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	-
910925867709	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	-
910925867710	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	Nødbelysning, 3 timers varighed, Pro-version
910925867711	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	Nødbelysning, 3 timers varighed, Pro-version
910925867712	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-
910925867713	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	-
910925867714	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	-
910925867715	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	Nødbelysning, 3 timers varighed, med DALI-grænseflade
910925867716	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	Nødbelysning, 3 timers varighed, med DALI-grænseflade
910925867717	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	-

Order Code	Full Product Name	Nødbelysning
910925867718	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	-
910925867719	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	-
910925867720	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	-
910925867721	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	-
910925867722	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	-
910925867723	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	Nødbelysning, 3 timers varighed, Pro-version
910925867724	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-
910925867725	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	-
910925867726	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	-
910925867727	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	Nødbelysning, 3 timers varighed, med DALI-grænseflade
910925867728	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	-
910925867729	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	-
910925867743	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	-
910925867744	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	-
910925868247	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	-
910925868249	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	-
910925868251	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	Nødbelysning, 3 timers varighed, Pro-version
910925868252	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	-
910925868253	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	-
910925868254	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	Nødbelysning, 3 timers varighed, med DALI-grænseflade
910925868255	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	-
910925868256	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	-
910925868257	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	-
910925868258	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	-
910925868259	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	-
910925868260	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	-
910925868261	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	Nødbelysning, 3 timers varighed, Pro-version
910925868262	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	-
910925868263	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	-
910925868264	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	Nødbelysning, 3 timers varighed, med DALI-grænseflade
910925868265	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	-
910925868266	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	-
910925868288	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-
910925868289	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-
910925868290	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-
910925868509	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	-
910925868611	WT490C 42S/840 PSU HE WB WA7 L1200	-
910925868612	WT490C 42S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	-
910925868613	WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	-
910925868614	WT490C 42S/840 PSU HE VWB TW3 WA7 L1200	-
910925868615	WT490C 42S/840 PSD HE WB WA7 L1200	-
910925868616	WT490C 42S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	-

Order Code	Full Product Name	Nødbelysning
910925868617	WT490C 42S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	-
910925868618	WT490C 42S/840 PSD HE VWB TW3 WA7 L1200	-
910925868619	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO TW3WA7 L120	-
910925868620	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO TW3WA7 L120	-
910925868621	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO TW3WA7 L120	-
910925868622	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO TW3WA7 L120	-
910925868691	WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-
910925868693	WT490C 35S/840 PSU HE WB WA7 L1200	-
910925868695	WT490C 64S/840 PSU HE O PI5 L1200	-
910925868696	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	-
910925868699	WT495C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-
910925868702	WT495C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-
910925868708	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 CLII L1200	-
910925869401	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	-
910925869402	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1x2.5 PI	Nødbelysning, 3 timers varighed, Pro-version
910925869403	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	-
910925869404	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3x2.5PI7 L120	-
910925869410	WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	-
910925868412	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600	-
910925868413	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	-
910925868414	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1600	-
910925868415	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	-
910925868416	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1600	-
910925868417	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	-
910925868418	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1600	-
910925868419	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600	-
910925868420	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1600	-
910925868421	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1600	-
910925868422	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1600	-
910925868423	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600	-
910925868692	WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1600	-
910925868694	WT490C 35S/840 PSU HE WB WA7 L1600	-
910925869407	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L160	-
910925869408	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L160	-
910925867703	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	-
910925868287	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	-
910925868250	WT490C 64S/840 PSU HE WB TCW5 L1200	-
910925868510	WT490C 64S/840 PSU HE WB W5 L1200	-
910925868511	WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200	-
910925868512	WT490C 64S/840 PSD HE WB W5 L1200	-
910925868513	WT490C 80S/840 PSD HE WB W5 L1200	-

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde
910925867731	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	-25 til +45 °C
910925867732	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	-25 til +45 °C
910925867733	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	-25 til +45 °C
910925867734	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	0 til +30 °C
910925867735	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-25 til +45 °C
910925867736	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	-25 til +45 °C
910925867737	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	0 til +30 °C
910925867738	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	-25 til +45 °C
910925867739	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	-25 til +45 °C
910925867740	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-25 til +45 °C
910925867741	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-25 til +45 °C
910925868292	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-25 til +45 °C
910925868293	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-25 til +45 °C
910925868294	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-25 til +45 °C
910925868516	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	-25 til +45 °C
910925868697	WT490C 80S/840 PSU HE O PI5 L1800	-25 til +45 °C
910925868698	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	-25 til +45 °C
910925868701	WT495C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-35 til +60 °C
910925868703	WT495C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-35 til +60 °C
910925868709	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 CLII L1800	-25 til +45 °C
910925869405	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L180	-25 til +45 °C
910925869406	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3x2.5PI7 L180	-25 til +45 °C
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-25 til +45 °C
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	-25 til +45 °C
910925868706	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-25 til +45 °C
910925868707	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	-25 til +45 °C
910770229590	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	-25 til +45 °C
910925867704	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-25 til +45 °C
910925867705	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	-25 til +45 °C
910925867706	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	-25 til +45 °C
910925867707	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	-25 til +45 °C
910925867708	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	-25 til +45 °C
910925867709	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	-25 til +45 °C
910925867710	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	0 til +40 °C
910925867711	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	0 til +40 °C
910925867712	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-25 til +45 °C
910925867713	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	-25 til +45 °C
910925867714	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	-25 til +45 °C
910925867715	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	0 til +40 °C
910925867716	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	0 til +40 °C
910925867717	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	-25 til +45 °C

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde
910925867718	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	-25 til +45 °C
910925867719	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	-25 til +45 °C
910925867720	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	-25 til +45 °C
910925867721	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	-25 til +45 °C
910925867722	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	-25 til +45 °C
910925867723	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	0 til +30 °C
910925867724	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-25 til +45 °C
910925867725	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	-25 til +45 °C
910925867726	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	-25 til +45 °C
910925867727	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	0 til +30 °C
910925867728	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	-25 til +45 °C
910925867729	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	-25 til +45 °C
910925867743	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	-25 til +45 °C
910925867744	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	-25 til +45 °C
910925868247	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	-25 til +45 °C
910925868249	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	-25 til +45 °C
910925868251	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	0 til +40 °C
910925868252	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	-25 til +45 °C
910925868253	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	-25 til +45 °C
910925868254	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	0 til +40 °C
910925868255	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	-25 til +45 °C
910925868256	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	-25 til +45 °C
910925868257	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	-25 til +45 °C
910925868258	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	-25 til +45 °C
910925868259	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	-25 til +45 °C
910925868260	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	-25 til +45 °C
910925868261	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	0 til +30 °C
910925868262	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	-25 til +45 °C
910925868263	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	-25 til +45 °C
910925868264	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	0 til +30 °C
910925868265	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	-25 til +45 °C
910925868266	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	-25 til +45 °C
910925868288	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-25 til +45 °C
910925868289	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-25 til +45 °C
910925868290	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-25 til +45 °C
910925868509	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	-25 til +45 °C
910925868611	WT490C 42S/840 PSU HE WB WA7 L1200	-25 til +45 °C
910925868612	WT490C 42S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	-25 til +45 °C
910925868613	WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	-25 til +45 °C
910925868614	WT490C 42S/840 PSU HE VWB TW3 WA7 L1200	-25 til +45 °C
910925868615	WT490C 42S/840 PSD HE WB WA7 L1200	-25 til +45 °C
910925868616	WT490C 42S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	-25 til +45 °C

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde
910925868617	WT490C 42S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	-25 til +45 °C
910925868618	WT490C 42S/840 PSD HE VWB TW3 WA7 L1200	-25 til +45 °C
910925868619	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO TW3WA7 L120	-25 til +45 °C
910925868620	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO TW3WA7 L120	-25 til +45 °C
910925868621	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO TW3WA7 L120	-25 til +45 °C
910925868622	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO TW3WA7 L120	-25 til +45 °C
910925868691	WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-25 til +45 °C
910925868693	WT490C 35S/840 PSU HE WB WA7 L1200	-25 til +45 °C
910925868695	WT490C 64S/840 PSU HE O PI5 L1200	-25 til +45 °C
910925868696	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	-25 til +45 °C
910925868699	WT495C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-35 til +60 °C
910925868702	WT495C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-35 til +60 °C
910925868708	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 CLII L1200	-25 til +45 °C
910925869401	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	-25 til +45 °C
910925869402	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1x2.5 PI	0 til +40 °C
910925869403	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	-25 til +45 °C
910925869404	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3x2.5PI7 L120	-25 til +45 °C
910925869410	WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	-25 til +45 °C
910925868412	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600	-25 til +45 °C
910925868413	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	-25 til +45 °C
910925868414	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1600	-25 til +45 °C
910925868415	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	-25 til +45 °C
910925868416	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1600	-25 til +45 °C
910925868417	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	-25 til +45 °C
910925868418	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1600	-25 til +45 °C
910925868419	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600	-25 til +45 °C
910925868420	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1600	-25 til +45 °C
910925868421	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1600	-25 til +45 °C
910925868422	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1600	-25 til +45 °C
910925868423	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600	-25 til +45 °C
910925868692	WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1600	-25 til +45 °C
910925868694	WT490C 35S/840 PSU HE WB WA7 L1600	-25 til +45 °C
910925869407	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L160	-25 til +45 °C
910925869408	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L160	-25 til +45 °C
910925867703	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	-25 til +45 °C
910925868287	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	-25 til +45 °C
910925868250	WT490C 64S/840 PSU HE WB TCW5 L1200	-25 til +45 °C
910925868510	WT490C 64S/840 PSU HE WB W5 L1200	-25 til +45 °C
910925868511	WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200	-25 til +45 °C
910925868512	WT490C 64S/840 PSD HE WB W5 L1200	-25 til +45 °C
910925868513	WT490C 80S/840 PSD HE WB W5 L1200	-25 til +45 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910925867731	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867732	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867733	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867734	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867735	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867736	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867737	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867738	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867739	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867740	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867741	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868292	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868293	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868294	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868516	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868697	WT490C 80S/840 PSU HE O PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868698	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868701	WT495C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868703	WT495C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868709	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 CLII L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925869405	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L180	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925869406	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3x2.5PI7 L180	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868706	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868707	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910770229590	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925867704	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867705	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867706	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867707	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867708	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867709	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867710	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867711	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867712	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867713	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867714	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867715	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867716	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867717	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910925867718	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867719	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867720	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867721	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867722	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867723	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867724	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867725	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867726	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867727	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867728	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867729	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867743	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867744	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868247	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868249	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868251	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868252	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868253	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868254	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868255	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868256	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868257	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868258	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868259	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868260	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868261	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868262	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868263	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868264	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868265	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868266	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868288	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868289	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868290	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868509	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868611	WT490C 42S/840 PSU HE WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868612	WT490C 42S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868613	WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868614	WT490C 42S/840 PSU HE VWB TW3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868615	WT490C 42S/840 PSD HE WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868616	WT490C 42S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910925868617	WT490C 42S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868618	WT490C 42S/840 PSD HE VWB TW3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868619	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO TW3WA7 L120	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868620	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO TW3WA7 L120	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868621	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO TW3WA7 L120	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868622	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO TW3WA7 L120	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868691	WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868693	WT490C 35S/840 PSU HE WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868695	WT490C 64S/840 PSU HE O PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868696	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868699	WT495C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868702	WT495C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868708	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 CLII L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925869401	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925869402	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1x2.5 PI	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925869403	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925869404	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3x2.5PI7 L120	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925869410	WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868412	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868413	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868414	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868415	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868416	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868417	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868418	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868419	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868420	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868421	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868422	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868423	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868692	WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868694	WT490C 35S/840 PSU HE WB WA7 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925869407	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L160	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925869408	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L160	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867703	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868287	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868250	WT490C 64S/840 PSU HE WB TCW5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868510	WT490C 64S/840 PSU HE WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868511	WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868512	WT490C 64S/840 PSD HE WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868513	WT490C 80S/840 PSD HE WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3


Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910925867731	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	WT490C
910925867732	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	WT490C
910925867733	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	WT490C
910925867734	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	WT490C
910925867735	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	WT490C
910925867736	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	WT490C
910925867737	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	WT490C
910925867738	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	WT490C
910925867739	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	WT490C
910925867740	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	WT490C
910925867741	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	WT490C
910925868292	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	WT490C
910925868293	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	WT490C
910925868294	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	WT490C
910925868516	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	WT490C
910925868697	WT490C 80S/840 PSU HE O PI5 L1800	WT490C
910925868698	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	WT490C
910925868701	WT495C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	WT495C
910925868703	WT495C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	WT495C
910925868709	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 CLII L1800	WT490C
910925869405	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L180	WT490C
910925869406	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3x2.5PI7 L180	WT490C
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	WT492C
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	WT492C
910925868706	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	WT492C
910925868707	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	WT492C
910770229590	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	WT490C
910925867704	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	WT490C
910925867705	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	WT490C
910925867706	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	WT490C
910925867707	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	WT490C
910925867708	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	WT490C
910925867709	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	WT490C
910925867710	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	WT490C
910925867711	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	WT490C
910925867712	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	WT490C
910925867713	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	WT490C
910925867714	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	WT490C
910925867715	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	WT490C
910925867716	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	WT490C
910925867717	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	WT490C

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910925867718	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	WT490C
910925867719	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	WT490C
910925867720	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	WT490C
910925867721	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	WT490C
910925867722	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	WT490C
910925867723	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	WT490C
910925867724	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	WT490C
910925867725	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	WT490C
910925867726	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	WT490C
910925867727	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	WT490C
910925867728	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	WT490C
910925867729	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	WT490C
910925867743	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	WT490C
910925867744	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	WT490C
910925868247	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	WT490C
910925868249	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	WT490C
910925868251	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	WT490C
910925868252	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	WT490C
910925868253	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	WT490C
910925868254	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	WT490C
910925868255	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	WT490C
910925868256	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	WT490C
910925868257	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	WT490C
910925868258	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	WT490C
910925868259	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	WT490C
910925868260	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	WT490C
910925868261	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	WT490C
910925868262	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	WT490C
910925868263	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	WT490C
910925868264	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	WT490C
910925868265	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	WT490C
910925868266	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	WT490C
910925868288	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	WT490C
910925868289	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	WT490C
910925868290	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	WT490C
910925868509	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	WT490C
910925868611	WT490C 42S/840 PSU HE WB WA7 L1200	WT490C
910925868612	WT490C 42S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	WT490C
910925868613	WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	WT490C
910925868614	WT490C 42S/840 PSU HE VWB TW3 WA7 L1200	WT490C
910925868615	WT490C 42S/840 PSD HE WB WA7 L1200	WT490C
910925868616	WT490C 42S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	WT490C

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910925868617	WT490C 42S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	WT490C
910925868618	WT490C 42S/840 PSD HE VWB TW3 WA7 L1200	WT490C
910925868619	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO TW3WA7 L120	WT490C
910925868620	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO TW3WA7 L120	WT490C
910925868621	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO TW3WA7 L120	WT490C
910925868622	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO TW3WA7 L120	WT490C
910925868691	WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1200	WT490C
910925868693	WT490C 35S/840 PSU HE WB WA7 L1200	WT490C
910925868695	WT490C 64S/840 PSU HE O PI5 L1200	WT490C
910925868696	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	WT490C
910925868699	WT495C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	WT495C
910925868702	WT495C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	WT495C
910925868708	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 CLII L1200	WT490C
910925869401	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	WT490C
910925869402	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1x2.5 PI	WT490C
910925869403	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	WT490C
910925869404	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3x2.5PI7 L120	WT490C
910925869410	WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L120	WT490C
910925868412	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600	WT490C
910925868413	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	WT490C
910925868414	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1600	WT490C
910925868415	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	WT490C
910925868416	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1600	WT490C
910925868417	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	WT490C
910925868418	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1600	WT490C
910925868419	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600	WT490C
910925868420	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1600	WT490C
910925868421	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1600	WT490C
910925868422	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1600	WT490C
910925868423	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600	WT490C
910925868692	WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1600	WT490C
910925868694	WT490C 35S/840 PSU HE WB WA7 L1600	WT490C
910925869407	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L160	WT490C
910925869408	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L160	WT490C
910925867703	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	WT490C
910925868287	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	WT490C
910925868250	WT490C 64S/840 PSU HE WB TCW5 L1200	WT490C
910925868510	WT490C 64S/840 PSU HE WB W5 L1200	WT490C
910925868511	WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200	WT490C
910925868512	WT490C 64S/840 PSD HE WB W5 L1200	WT490C
910925868513	WT490C 80S/840 PSD HE WB W5 L1200	WT490C


Polar normal diagrams



WT490CI - 910770229590

WT490CI - 910925868249


WT490CI - 910925868292



WT490CI - 910925868698

WT490CI - 910925868708


WT490CI - 910925868259




WT490CI - 910925868423

WT490CI - 910925868702


WT490CI - 910925868261




WT490CI - 910925868413




WT490CI - 910925868697




WT490CI - 910925868699




WT490CI - 910925868692




WT490CI - 910925868694




WT490CI - 910925868693




WT490CI - 910925868706




WT490CI - 910925868709




WT490CI - 910925868288




WT490CI - 910925868414




WT490CI - 910925868513




WT490CI - 910925868705




WT490CI - 910925868419




WT490CI - 910925868511




WT490CI - 910925868613




WT490CI - 910925868516




WT490CI - 910925868701




WT490CI - 910925868703




WT490CI - 910925868422




WT490CI - 910925868509




WT490CI - 910925867704




WT490CI - 910925867723




WT490CI - 910925867732




WT490CI - 910925867735




WT490CI - 910925867706




WT490CI - 910925867712




WT490CI - 910925867711




WT490CI - 910925867724




WT490CI - 910925867726




WT490CI - 910925867727




WT490CI - 910925867720




WT490CI - 910925867738




WT490CI - 910925867713




WT490CI - 910925867717




WT490CI - 910925867714




WT490CI - 910925867715




WT490CI - 910925867716




WT490CI - 910925867739




WT490CI - 910925867708




WT490CI - 910925867719




WT490CI - 910925867725




WT490CI - 910925867737




WT490CI - 910925867718




WT490CI - 910925867734




WT490CI - 910925867721




WT490CI - 910925867729




WT490CI - 910925868253




WT490CI - 910925868266




WT490CI - 910925868287




WT490CI - 910925868289




WT490CI - 910925868290




WT490CI - 910925868256




WT490CI - 910925868264




WT490CI - 910925868412




WT490CI - 910925868611




WT490CI - 910925868252




WT490CI - 910925868262




WT490CI - 910925868265




WT490CI - 910925868416




WT490CI - 910925868510




WT490CI - 910925867703




WT490CI - 910925867705




WT490CI - 910925867707




WT490CI - 910925867709




WT490CI - 910925867710




WT490CI - 910925867722




WT490CI - 910925867728




WT490CI - 910925867731




WT490CI - 910925867733




WT490CI - 910925867736




WT490CI - 910925867743




WT490CI - 910925867741




WT490CI - 910925867740




WT490CI - 910925867744




WT490CI - 910925868247




WT490CI - 910925868251




WT490CI - 910925868255




WT490CI - 910925868254




WT490CI - 910925868258




WT490CI - 910925868263




WT490CI - 910925868260




WT490CI - 910925868257




WT490CI - 910925868294




WT490CI - 910925868293




WT490CI - 910925868415




WT490CI - 910925868417




WT490CI - 910925868418




WT490CI - 910925868420




WT490CI - 910925868421




WT490CI - 910925868512




WT490CI - 910925868691




WT490CI - 910925868695




WT490CI - 910925868696




WT490CI - 910925868704




WT490CI - 910925868707




WT490CI - 910925869401




WT490CI - 910925869402




WT490CI - 910925869403




WT490CI - 910925869405




WT490CI - 910925869406




WT490CI - 910925869404




WT490CI - 910925869407




WT490CI - 910925869408




WT490CI - 910925869410




WT490CI - 910925868250




WT490CI - 910925868614




WT490CI - 910925868612




WT490CI - 910925868615




WT490CI - 910925868619




WT490CI - 910925868616




WT490CI - 910925868617




WT490CI - 910925868618



WT490CI - 910925868620



WT490CI - 910925868621



WT490CI - 910925868622