



# Robust, tilslutningsbart armatur med enestående ydeevne.

## Pacific Industriarmatur

Det vandtætte Pacific Industriarmatur er et innovativt, markedsførende armatur, der roses for sin optimale ydeevne. Armaturet opfylder de store krav fra moderne og barske industrier. Det er et robust, kompakt og pålideligt med fremragende lyskvalitet, har en høj grad af mekanisk (IK08), vand- og støvbeskyttelse (IP66), kombineret med dokumenteret kemisk resistens. Dermed er Pacific LED gen5 perfekt rustet til at modstå de barske forhold i bilindustrien, fødevareindustrien og den tunge industri. Men armaturet klarer sig også godt i parkeringshuse og varehuse. Pacific Industriarmaturer giver overlegen, artefaktfri lyskvalitet og homogent lys, der leveres med flere optikker og en bred vifte af lysudbytte (op til 15.000 lm). Det sikrer ekstra fleksibilitet for optimalt lysplanlægning. Armaturet er fremstillet med en cirkulær designstrategi, der sikrer fuldt servicebare armaturer, der kan opgraderes, så deres samlede levetid forlænges mest muligt. Armaturerne skiller sig ud på grund af deres hurtige og nemme installation, der lettes af de mange lednings-, tilslutnings- og monteringsmuligheder. Ydermere stråler de på grund af deres attraktive TCO, energieffektivitet og lette vedligeholdelse – med et minimum af afbrydelser af driften i krævende applikationer. For at gøre Pacific Industriarmatur endnu mere komplet åbner systemintegration med Interact Industry op for yderligere muligheder for optimeret effektivitet, energibesparelser, forbedret lysstyring, produktivitet og sikkerhed – fremtidssikring for alle aspekter. Oplev Pacific Industriarmatur. Optimal ydeevne til krævende miljøer.

## Fordele

- Lang levetid, der giver dig ro i sindet omkring din belysningsinstallation.
- Velegnet til industribrug på grund af den brede dækning, herunder fødevarerproduktion, tunge og kemiske industrier, bilindustrien, parkeringshuse og lagerbygninger.
- Sikrer dig lavere vedligeholdelsesinvesteringer grundet en modtilgang med nem servicering og udskiftning af dele.
- Kan integreres med en Interact-forbundet belysningsinstallation, hvilket optimerer din drift og maksimerer dine energibesparelser og indblik.

## Funktioner

- Meget energibesparende løsning med lang levetid: op til 160 lm/W og en levetid på 100.000 timer ved L80.
- Mange anvendelsesmuligheder med imponerende lysudbytte (op til 15.000 lumen) og mange optikmuligheder kombineret med kemisk resistente kvalitetsmaterialer.
- Robust og kompakt produkt design med stærk beskyttelse mod vand og støv (IP66) kombineret med en høj grad af mekanisk beskyttelse (IK08).
- Høj ensartethed, blændingsreduktion og lysfordeling uden artefakter.
- Problemfri installation og vedligeholdelse.

## Anvendelsesområder

- Fødevarerforarbejdning
- Parkeringshuse
- Fremstilling
- Lagre/distributionscentre








## Advarsler og sikkerhed

- UV-stråling skader materialet over tid, hvilket resulterer i en forringelse af vandtæthed og IP66-kapslingsklassen.
- Installer ikke armaturet på steder, hvor det vil blive udsat for direkte sollys.

## Målskitse



## Målskitse



## Målskitse



## Oplysninger om produktet



Pacific LED gen5, looping connection, 2 entry on one side



Pacific LED gen5 with push in 7-pole (PI7) connector



Pacific LED gen5, Wieland connector



Pacific LED gen5 with WAGO connector



Pacific LED gen5 connection through WAGO connector side view



Pacific LED gen5 with push in 5-pole (PI5) connecto



Pacific LED gen5 with Wieland connector

## Oplysninger om produktet



Pacific LED gen5 connection  
through WAGO connector

### Generelle oplysninger

Driver inkluderet	Ja
Udskiftelig lyskilde	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Service-kode	Ja

### Lysteknisk

Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
------------------------------	-----

### Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Velegnet til tilfældigt skift	Nej

### Mekanik og armaturhus

Farve på armaturhus	Hvid
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66

### Godkendelse og anvendelsesområde

CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC plus-mærke
Mærke for brændbarhed	Til montering på letantændelige overflader
Glødetrådstest	Temperatur 850 °C, varighed 30 s
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4

### Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-7%
-------------------	-------

### Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nom.)	Lysstrøm	Optiktype
910925867731	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	4000 K	165 lm/W	8.000 lm	Smal stråle – optik til høje reolystemer
910925867732	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	4000 K	165 lm/W	8.000 lm	Smal stråle – optik til høje reolystemer
910925867733	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	4000 K	165 lm/W	8.000 lm	Bred strålevinkel
910925867734	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	4000 K	154 lm/W	8.000 lm	Bred strålevinkel
910925867735	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8.000 lm	Bred strålevinkel
910925867736	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	4000 K	165 lm/W	8.000 lm	Bred strålevinkel
910925867737	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	4000 K	154 lm/W	8.000 lm	Bred strålevinkel
910925867738	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8.000 lm	Meget bred stråle
910925867739	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8.000 lm	Meget bred stråle
910925867740	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	4000 K	161 lm/W	10.000 lm	Bred strålevinkel
910925867741	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	4000 K	158 lm/W	12.000 lm	Bred strålevinkel
910925868292	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8.000 lm	Bred strålevinkel
910925868293	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	4000 K	161 lm/W	10.000 lm	Bred strålevinkel
910925868294	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	4000 K	158 lm/W	12.000 lm	Bred strålevinkel
910925868516	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	4000 K	165 lm/W	8.000 lm	Bred strålevinkel
910925868697	WT490C 80S/840 PSU O PI5 L1800	4000 K	157 lm/W	7.600 lm	Opal
910925868698	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	4000 K	136 lm/W	6.600 lm	Opal

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel)	Lysstrøm	Optiktype
910925868701	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Bred strålevinkel
910925868703	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Bred strålevinkel
910925868709	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 CLII L1800	4000 K	165 lm/W	8.000 lm	Bred strålevinkel
910925869405	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8.000 lm	Bred strålevinkel
910925869406	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1800	4000 K	165 lm/W	8.000 lm	Bred strålevinkel
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Bred strålevinkel
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	4000 K	165 lm/W	8.000 lm	Bred strålevinkel
910925868706	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	4000 K	162 lm/W	6.400 lm	Bred strålevinkel
910925868707	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	4000 K	165 lm/W	8.000 lm	Bred strålevinkel
910770229590	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	3000 K	157 lm/W	4.200 lm	Bred strålevinkel
910925867704	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	4000 K	162 lm/W	4.200 lm	Bred strålevinkel
910925867705	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Smal stråle – optik til høje realsystemer
910925867706	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	4000 K	162 lm/W	6.400 lm	Smal stråle – optik til høje realsystemer
910925867707	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Bred strålevinkel
910925867708	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Bred strålevinkel
910925867709	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Bred strålevinkel
910925867710	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	4000 K	146 lm/W	6.400 lm	Bred strålevinkel
910925867711	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	4000 K	146 lm/W	6.400 lm	Bred strålevinkel
910925867712	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	4000 K	162 lm/W	6.400 lm	Bred strålevinkel
910925867713	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	4000 K	162 lm/W	6.400 lm	Bred strålevinkel
910925867714	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	4000 K	162 lm/W	6.400 lm	Bred strålevinkel
910925867715	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	4000 K	147 lm/W	6.400 lm	Bred strålevinkel
910925867716	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	4000 K	147 lm/W	6.400 lm	Bred strålevinkel
910925867717	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Meget bred stråle

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nom.)	Lysstrøm	Optiktype
910925867718	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	4000 K	162 lm/W	6.400 lm	Meget bred stråle
910925867719	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Smal stråle – optik til høje reolystemer
910925867720	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Smal stråle – optik til høje reolystemer
910925867721	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Bred strålevinkel
910925867722	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Bred strålevinkel
910925867723	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	4000 K	146 lm/W	8.000 lm	Bred strålevinkel
910925867724	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Bred strålevinkel
910925867725	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Bred strålevinkel
910925867726	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Bred strålevinkel
910925867727	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	4000 K	146 lm/W	8.000 lm	Bred strålevinkel
910925867728	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Meget bred stråle
910925867729	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Meget bred stråle
910925867743	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Smal stråle – optik til høje reolystemer
910925867744	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	4000 K	162 lm/W	6.400 lm	Smal stråle – optik til høje reolystemer
910925868247	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Bred strålevinkel
910925868249	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Bred strålevinkel
910925868251	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	4000 K	146 lm/W	6.400 lm	Bred strålevinkel
910925868252	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	4000 K	162 lm/W	6.400 lm	Bred strålevinkel
910925868253	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	4000 K	162 lm/W	6.400 lm	Bred strålevinkel
910925868254	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	4000 K	147 lm/W	6.400 lm	Bred strålevinkel
910925868255	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Meget bred stråle
910925868256	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	4000 K	162 lm/W	6.400 lm	Meget bred stråle

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm	Optiktype
910925868257	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Smal stråle – optik til høje reolystemer
910925868258	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Smal stråle – optik til høje reolystemer
910925868259	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Bred strålevinkel
910925868260	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Bred strålevinkel
910925868261	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	4000 K	146 lm/W	8.000 lm	Bred strålevinkel
910925868262	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Bred strålevinkel
910925868263	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Bred strålevinkel
910925868264	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	4000 K	146 lm/W	8.000 lm	Bred strålevinkel
910925868265	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Meget bred stråle
910925868266	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Meget bred stråle
910925868288	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	4000 K	165 lm/W	4.200 lm	Bred strålevinkel
910925868289	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Bred strålevinkel
910925868290	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Bred strålevinkel
910925868509	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	4000 K	162 lm/W	4.200 lm	Meget bred stråle
910925868611	WT490C 42S/840 PSU WB WA7 L1200	4000 K	165 lm/W	4.200 lm	Bred strålevinkel
910925868612	WT490C 42S/840 PSU VWB WA7 L1200	4000 K	165 lm/W	4.200 lm	Meget bred stråle
910925868613	WT490C 42S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	4000 K	165 lm/W	4.200 lm	Bred strålevinkel
910925868614	WT490C 42S/840 PSU VWB TW3 WA7 L1200	4000 K	162 lm/W	4.200 lm	Bred strålevinkel
910925868615	WT490C 42S/840 PSD WB WA7 L1200	4000 K	162 lm/W	4.200 lm	Bred strålevinkel
910925868616	WT490C 42S/840 PSD VWB WA7 L1200	4000 K	162 lm/W	4.200 lm	Meget bred stråle
910925868617	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	4000 K	162 lm/W	4.200 lm	Bred strålevinkel
910925868618	WT490C 42S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200	4000 K	162 lm/W	4.200 lm	Meget bred stråle
910925868619	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Smal stråle – optik til høje reolystemer

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm	Optiktype
910925868620	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	4000 K	162 lm/W	6.400 lm	Smal stråle – optik til høje reolysystemer
910925868621	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Smal stråle – optik til høje reolysystemer
910925868622	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Smal stråle – optik til høje reolysystemer
910925868691	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	4000 K	159 lm/W	3.500 lm	Bred strålevinkel
910925868693	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1200	4000 K	159 lm/W	3.500 lm	Bred strålevinkel
910925868695	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	4000 K	155 lm/W	6.200 lm	Opal
910925868696	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	4000 K	133 lm/W	5.300 lm	Opal
910925868699	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	4000 K	158 lm/W	6.400 lm	Bred strålevinkel
910925868702	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	4000 K	158 lm/W	6.400 lm	Bred strålevinkel
910925868708	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 CLII L1200	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Bred strålevinkel
910925869401	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Bred strålevinkel
910925869402	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1x2.5 PI5 L	4000 K	146 lm/W	6.400 lm	Bred strålevinkel
910925869403	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Bred strålevinkel
910925869404	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Bred strålevinkel
910925869410	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	4000 K	165 lm/W	4.200 lm	Bred strålevinkel
910925868412	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	4000 K	162 lm/W	6.400 lm	Bred strålevinkel
910925868413	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Bred strålevinkel
910925868414	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Bred strålevinkel
910925868415	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Bred strålevinkel
910925868416	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Bred strålevinkel
910925868417	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Bred strålevinkel
910925868418	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	4000 K	162 lm/W	6.400 lm	Bred strålevinkel
910925868419	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Bred strålevinkel

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nom.)	Lysstrøm	Optiktype
910925868420	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Bred strålevinkel
910925868421	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Bred strålevinkel
910925868422	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Bred strålevinkel
910925868423	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Bred strålevinkel
910925868692	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1600	4000 K	159 lm/W	3.500 lm	Bred strålevinkel
910925868694	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1600	4000 K	159 lm/W	3.500 lm	Bred strålevinkel
910925869407	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Bred strålevinkel
910925869408	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Bred strålevinkel
910925867703	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	4000 K	160 lm/W	2.300 lm	Bred strålevinkel
910925868287	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	4000 K	151 lm/W	2.300 lm	Bred strålevinkel
910925868250	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Bred strålevinkel
910925868510	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Bred strålevinkel
910925868511	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Bred strålevinkel
910925868512	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	4000 K	162 lm/W	6.400 lm	Bred strålevinkel
910925868513	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Bred strålevinkel

**Drift og el**

Order Code	Full Product Name	Beskyttelsesklasse IEC	Strømforbrug	Order Code	Full Product Name	Beskyttelsesklasse IEC	Strømforbrug
910925867731	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	Sikkerhedsklasse I	48,5 W	910925867739	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	Sikkerhedsklasse I	48,5 W
910925867732	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	Sikkerhedsklasse I	48,5 W	910925867740	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	Sikkerhedsklasse I	62 W
910925867733	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	Sikkerhedsklasse I	48,5 W	910925867741	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	Sikkerhedsklasse I	76 W
910925867734	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	Sikkerhedsklasse I	52 W	910925868292	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	Sikkerhedsklasse I	48,5 W
910925867735	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	Sikkerhedsklasse I	48,5 W	910925868293	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	Sikkerhedsklasse I	62 W
910925867736	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	Sikkerhedsklasse I	48,5 W	910925868294	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	Sikkerhedsklasse I	76 W
910925867737	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	Sikkerhedsklasse I	52 W	910925868516	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	Sikkerhedsklasse I	48,5 W
910925867738	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	Sikkerhedsklasse I	48,5 W	910925868697	WT490C 80S/840 PSU O PI5 L1800	Sikkerhedsklasse I	51 W

## Pacific Industriarmatur

Order Code	Full Product Name	Beskyttelsesklasse IEC	Strømforgbrug	Order Code	Full Product Name	Beskyttelsesklasse IEC	Strømforgbrug
910925868698	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	Sikkerhedsklasse I	48,5 W	910925867719	WT490C 80S/840 PSU NB- HRO PI5L1200	Sikkerhedsklasse I	51 W
910925868701	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	Sikkerhedsklasse I	49 W	910925867720	WT490C 80S/840 PSD NB- HRO PI5L1200	Sikkerhedsklasse I	51 W
910925868703	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	Sikkerhedsklasse I	48,5 W	910925867721	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	Sikkerhedsklasse I	51 W
910925868709	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 CLII L1800	Sikkerhedsklasse II	51 W	910925867722	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	Sikkerhedsklasse I	51 W
910925869405	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1800	Sikkerhedsklasse I	48,5 W	910925867723	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Sikkerhedsklasse I	55 W
910925869406	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1800	Sikkerhedsklasse I	48,5 W	910925867724	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	Sikkerhedsklasse I	51 W
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Sikkerhedsklasse I	40 W	910925867725	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	Sikkerhedsklasse I	51 W
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	Sikkerhedsklasse I	49 W	910925867726	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	Sikkerhedsklasse I	51 W
910925868706	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Sikkerhedsklasse I	39,5 W	910925867727	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Sikkerhedsklasse I	55 W
910925868707	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	Sikkerhedsklasse I	48,5 W	910925867728	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	Sikkerhedsklasse I	51 W
910770229590	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	Sikkerhedsklasse I	25,5 W	910925867729	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	Sikkerhedsklasse I	51 W
910925867704	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	Sikkerhedsklasse I	26 W	910925867743	WT490C 64S/840 PSU NB- HRO WA7L1200	Sikkerhedsklasse I	40 W
910925867705	WT490C 64S/840 PSU NB- HRO PI5L1200	Sikkerhedsklasse I	40 W	910925867744	WT490C 64S/840 PSD NB- HRO WA7L1200	Sikkerhedsklasse I	39,5 W
910925867706	WT490C 64S/840 PSD NB- HRO PI5L1200	Sikkerhedsklasse I	39,5 W	910925868247	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	Sikkerhedsklasse I	40 W
910925867707	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	Sikkerhedsklasse I	40 W	910925868249	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	Sikkerhedsklasse I	40 W
910925867708	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	Sikkerhedsklasse I	40 W	910925868251	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Sikkerhedsklasse I	44 W
910925867709	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	Sikkerhedsklasse I	40 W	910925868252	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	Sikkerhedsklasse I	39,5 W
910925867710	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Sikkerhedsklasse I	44 W	910925868253	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Sikkerhedsklasse I	39,5 W
910925867711	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	Sikkerhedsklasse I	44 W	910925868254	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Sikkerhedsklasse I	43,5 W
910925867712	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	Sikkerhedsklasse I	39,5 W	910925868255	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	Sikkerhedsklasse I	40 W
910925867713	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	Sikkerhedsklasse I	39,5 W	910925868256	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	Sikkerhedsklasse I	39,5 W
910925867714	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	Sikkerhedsklasse I	39,5 W	910925868257	WT490C 80S/840 PSU NB- HRO WA7L1200	Sikkerhedsklasse I	51 W
910925867715	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Sikkerhedsklasse I	43,5 W	910925868258	WT490C 80S/840 PSD NB- HRO WA7L1200	Sikkerhedsklasse I	51 W
910925867716	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	Sikkerhedsklasse I	43,5 W	910925868259	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	Sikkerhedsklasse I	51 W
910925867717	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	Sikkerhedsklasse I	40 W	910925868260	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	Sikkerhedsklasse I	51 W
910925867718	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	Sikkerhedsklasse I	39,5 W	910925868261	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Sikkerhedsklasse I	55 W

Order Code	Full Product Name	Beskyttelsesklasse IEC	Strømforgbrug	Order Code	Full Product Name	Beskyttelsesklasse IEC	Strømforgbrug
910925868262	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	Sikkerhedsklasse I	51 W	910925868702	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	Sikkerhedsklasse I	40,5 W
910925868263	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Sikkerhedsklasse I	51 W	910925868708	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 CLII L1200	Sikkerhedsklasse II	40 W
910925868264	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Sikkerhedsklasse I	55 W	910925869401	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	Sikkerhedsklasse I	40 W
910925868265	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	Sikkerhedsklasse I	51 W	910925869402	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1x2.5 PI5 L	Sikkerhedsklasse I	44 W
910925868266	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	Sikkerhedsklasse I	51 W	910925869403	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	Sikkerhedsklasse I	51 W
910925868288	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	Sikkerhedsklasse I	25,5 W	910925869404	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1200	Sikkerhedsklasse I	51 W
910925868289	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	Sikkerhedsklasse I	40 W	910925869410	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	Sikkerhedsklasse I	25,5 W
910925868290	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	Sikkerhedsklasse I	51 W	910925868412	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	Sikkerhedsklasse I	39,5 W
910925868509	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	Sikkerhedsklasse I	26 W	910925868413	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	Sikkerhedsklasse I	40 W
910925868611	WT490C 42S/840 PSU WB WA7 L1200	Sikkerhedsklasse I	25,5 W	910925868414	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	Sikkerhedsklasse I	40 W
910925868612	WT490C 42S/840 PSU VWB WA7 L1200	Sikkerhedsklasse I	25,5 W	910925868415	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	Sikkerhedsklasse I	51 W
910925868613	WT490C 42S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	Sikkerhedsklasse I	25,5 W	910925868416	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	Sikkerhedsklasse I	51 W
910925868614	WT490C 42S/840 PSU VWB TW3 WA7 L1200	Sikkerhedsklasse I	26 W	910925868417	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	Sikkerhedsklasse I	51 W
910925868615	WT490C 42S/840 PSD WB WA7 L1200	Sikkerhedsklasse I	26 W	910925868418	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	Sikkerhedsklasse I	39,5 W
910925868616	WT490C 42S/840 PSD VWB WA7 L1200	Sikkerhedsklasse I	26 W	910925868419	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	Sikkerhedsklasse I	40 W
910925868617	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Sikkerhedsklasse I	26 W	910925868420	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	Sikkerhedsklasse I	40 W
910925868618	WT490C 42S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200	Sikkerhedsklasse I	26 W	910925868421	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	Sikkerhedsklasse I	51 W
910925868619	WT490C 64S/840 PSU NB- HRO TW3WA7 L1200	Sikkerhedsklasse I	40 W	910925868422	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	Sikkerhedsklasse I	51 W
910925868620	WT490C 64S/840 PSD NB- HRO TW3WA7 L1200	Sikkerhedsklasse I	39,5 W	910925868423	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	Sikkerhedsklasse I	51 W
910925868621	WT490C 80S/840 PSU NB- HRO TW3WA7 L1200	Sikkerhedsklasse I	51 W	910925868692	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1600	Sikkerhedsklasse I	22 W
910925868622	WT490C 80S/840 PSD NB- HRO TW3WA7 L1200	Sikkerhedsklasse I	51 W	910925868694	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1600	Sikkerhedsklasse I	22 W
910925868691	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	Sikkerhedsklasse I	22 W	910925869407	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	Sikkerhedsklasse I	40 W
910925868693	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1200	Sikkerhedsklasse I	22 W	910925869408	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	Sikkerhedsklasse I	51 W
910925868695	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	Sikkerhedsklasse I	40 W	910925867703	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	Sikkerhedsklasse I	14,4 W
910925868696	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	Sikkerhedsklasse I	40 W	910925868287	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	Sikkerhedsklasse I	15,2 W
910925868699	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	Sikkerhedsklasse I	40,5 W	910925868250	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	Sikkerhedsklasse I	40 W

Order Code	Full Product Name	Beskyttelsesklasse IEC	Strømforbrug
910925868510	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Sikkerhedsklasse I	40 W
910925868511	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	Sikkerhedsklasse I	51 W

Order Code	Full Product Name	Beskyttelsesklasse IEC	Strømforbrug
910925868512	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Sikkerhedsklasse I	39.5 W
910925868513	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	Sikkerhedsklasse I	51 W

## Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Indbygget	
		Dæmpbar	lysstyringssystem
910925867731	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	Nej	-
910925867732	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	Ja	-
910925867733	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	Nej	-
910925867734	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	Nej	-
910925867735	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	Ja	-
910925867736	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	Ja	-
910925867737	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	Ja	-
910925867738	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	Nej	-
910925867739	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	Ja	-
910925867740	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	Ja	-
910925867741	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	Ja	-
910925868292	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	Nej	-
910925868293	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	Nej	-
910925868294	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	Nej	-
910925868516	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	Ja	Interact SNS410- antenne
910925868697	WT490C 80S/840 PSU O PI5 L1800	Nej	-
910925868698	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	Nej	-
910925868701	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	Nej	-
910925868703	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	Ja	-
910925868709	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 CLII L1800	Nej	-
910925869405	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1800	Nej	-
910925869406	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1800	Ja	-

Order Code	Full Product Name	Indbygget	
		Dæmpbar	lysstyringssystem
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Nej	-
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	Nej	-
910925868706	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Ja	-
910925868707	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	Ja	-
910770229590	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	Nej	-
910925867704	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	Ja	-
910925867705	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	Nej	-
910925867706	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	Ja	-
910925867707	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	Nej	-
910925867708	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	Nej	-
910925867709	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	Nej	-
910925867710	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Nej	-
910925867711	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	Nej	-
910925867712	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	Ja	-
910925867713	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	Ja	-
910925867714	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	Ja	-
910925867715	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Ja	-
910925867716	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	Ja	-
910925867717	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	Nej	-
910925867718	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	Ja	-
910925867719	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	Nej	-

Order Code	Full Product Name	Indbygget	
		Dæmpbar	lysstyringssystem
910925867720	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	Ja	-
910925867721	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	Nej	-
910925867722	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	Nej	-
910925867723	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Nej	-
910925867724	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	Ja	-
910925867725	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	Ja	-
910925867726	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	Ja	-
910925867727	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Ja	-
910925867728	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	Nej	-
910925867729	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	Ja	-
910925867743	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	Nej	-
910925867744	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	Ja	-
910925868247	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	Nej	-
910925868249	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	Nej	-
910925868251	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Nej	-
910925868252	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	Ja	-
910925868253	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Ja	-
910925868254	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Ja	-
910925868255	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	Nej	-
910925868256	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	Ja	-
910925868257	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	Nej	-
910925868258	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	Ja	-
910925868259	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	Nej	-
910925868260	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	Nej	-
910925868261	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Nej	-

Order Code	Full Product Name	Indbygget	
		Dæmpbar	lysstyringssystem
910925868262	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	Ja	-
910925868263	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Ja	-
910925868264	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Ja	-
910925868265	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	Nej	-
910925868266	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	Ja	-
910925868288	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	Nej	-
910925868289	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	Nej	-
910925868290	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	Nej	-
910925868509	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	Ja	-
910925868611	WT490C 42S/840 PSU WB WA7 L1200	Nej	-
910925868612	WT490C 42S/840 PSU VWB WA7 L1200	Nej	-
910925868613	WT490C 42S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	Nej	-
910925868614	WT490C 42S/840 PSU VWB TW3 WA7 L1200	Nej	-
910925868615	WT490C 42S/840 PSD WB WA7 L1200	Ja	-
910925868616	WT490C 42S/840 PSD VWB WA7 L1200	Ja	-
910925868617	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Ja	-
910925868618	WT490C 42S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200	Ja	-
910925868619	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	Nej	-
910925868620	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	Ja	-
910925868621	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	Nej	-
910925868622	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	Ja	-
910925868691	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	Nej	-
910925868693	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1200	Nej	-
910925868695	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	Nej	-
910925868696	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	Nej	-
910925868699	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	Nej	-

## Pacific Industriarmatur

Order Code	Full Product Name	Indbygget	
		Dæmpbar	lysstyringssystem
910925868702	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	Ja	-
910925868708	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 CLII L1200	Nej	-
910925869401	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	Nej	-
910925869402	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1x2.5 PI5 L	Nej	-
910925869403	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	Nej	-
910925869404	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1200	Ja	-
910925869410	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	Nej	-
910925868412	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	Ja	-
910925868413	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	Nej	-
910925868414	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	Nej	-
910925868415	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	Nej	-
910925868416	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	Ja	-
910925868417	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	Nej	-
910925868418	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	Ja	-
910925868419	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	Nej	-

Order Code	Full Product Name	Indbygget	
		Dæmpbar	lysstyringssystem
910925868420	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	Nej	-
910925868421	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	Nej	-
910925868422	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	Ja	-
910925868423	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	Nej	-
910925868692	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1600	Nej	-
910925868694	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1600	Nej	-
910925869407	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	Nej	-
910925869408	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	Nej	-
910925867703	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	Ja	-
910925868287	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	Nej	-
910925868250	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	Nej	-
910925868510	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Nej	-
910925868511	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	Nej	-
910925868512	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Ja	-
910925868513	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	Ja	-

### Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Eksplisionsfareklasse
910925867731	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	-
910925867732	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	-
910925867733	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	-
910925867734	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	-
910925867735	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-
910925867736	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	-
910925867737	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	-
910925867738	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	-
910925867739	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	-
910925867740	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	-
910925867741	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	-
910925868292	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-
910925868293	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	-
910925868294	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	-
910925868516	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	-
910925868697	WT490C 80S/840 PSU O PI5 L1800	-
910925868698	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	-

Order Code	Full Product Name	Eksplisionsfareklasse
910925868701	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-
910925868703	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-
910925868709	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 CLII L1800	-
910925869405	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1800	-
910925869406	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1800	-
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Zone 2 og 22
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	Zone 2 og 22
910925868706	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Zone 2 og 22
910925868707	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	Zone 2 og 22
910770229590	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	-
910925867704	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	-
910925867705	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-
910925867706	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-
910925867707	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-
910925867708	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-
910925867709	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	-
910925867710	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	-

Order Code	Full Product Name	Eksplodingsfareklasse
910925867711	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	-
910925867712	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-
910925867713	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-
910925867714	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-
910925867715	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	-
910925867716	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	-
910925867717	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	-
910925867718	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	-
910925867719	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-
910925867720	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-
910925867721	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-
910925867722	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-
910925867723	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	-
910925867724	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	-
910925867725	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-
910925867726	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-
910925867727	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	-
910925867728	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	-
910925867729	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	-
910925867743	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-
910925867744	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-
910925868247	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	-
910925868249	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-
910925868251	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	-
910925868252	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	-
910925868253	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-
910925868254	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	-
910925868255	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	-
910925868256	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	-
910925868257	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-
910925868258	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-
910925868259	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	-
910925868260	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-
910925868261	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	-
910925868262	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	-
910925868263	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-
910925868264	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	-
910925868265	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	-
910925868266	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	-
910925868288	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	-
910925868289	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-
910925868290	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	-
910925868509	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	-
910925868611	WT490C 42S/840 PSU WB WA7 L1200	-
910925868612	WT490C 42S/840 PSU VWB WA7 L1200	-
910925868613	WT490C 42S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-

Order Code	Full Product Name	Eksplodingsfareklasse
910925868614	WT490C 42S/840 PSU VWB TW3 WA7 L1200	-
910925868615	WT490C 42S/840 PSD WB WA7 L1200	-
910925868616	WT490C 42S/840 PSD VWB WA7 L1200	-
910925868617	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-
910925868618	WT490C 42S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200	-
910925868619	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	-
910925868620	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	-
910925868621	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	-
910925868622	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	-
910925868691	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	-
910925868693	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1200	-
910925868695	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	-
910925868696	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	-
910925868699	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-
910925868702	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-
910925868708	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 CLII L1200	-
910925869401	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	-
910925869402	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1x2.5 PI5 L	-
910925869403	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	-
910925869404	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1200	-
910925869410	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	-
910925868412	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	-
910925868413	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	-
910925868414	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	-
910925868415	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	-
910925868416	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	-
910925868417	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	-
910925868418	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	-
910925868419	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	-
910925868420	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	-
910925868421	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	-
910925868422	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	-
910925868423	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	-
910925868692	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1600	-
910925868694	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1600	-
910925869407	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	-
910925869408	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	-
910925867703	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	-
910925868287	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	-
910925868250	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	-
910925868510	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-
910925868511	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	-
910925868512	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-
910925868513	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	-

## Nøddrift

Order Code	Full Product Name	Centraliseret nødbelysning	Nødbelysning	Forventet varighed af nødbelysningen (når den er fuldt opladet)
910925867731	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	-	-	-
910925867732	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	-	-	-
910925867733	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	-	-	-
910925867734	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	Nej	Nødbelysning, 3 timers varighed, Pro- version	3 t
910925867735	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-	-
910925867736	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	-	-	-
910925867737	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	Nej	Nødbelysning, 3 timers varighed, med DALI- grænseflade	3 t
910925867738	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	-	-	-
910925867739	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	-	-	-
910925867740	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-	-
910925867741	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-	-
910925868292	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-	-
910925868293	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-	-
910925868294	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-	-
910925868516	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	-	-	-
910925868697	WT490C 80S/840 PSU O PI5 L1800	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Centraliseret nødbelysning	Nødbelysning	Forventet varighed af nødbelysningen (når den er fuldt opladet)
910925868698	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	-	-	-
910925868701	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-	-
910925868703	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-	-
910925868709	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 CLII L1800	-	-	-
910925869405	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1800	-	-	-
910925869406	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1800	-	-	-
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-	-	-
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	-	-	-
910925868706	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-	-	-
910925868707	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	-	-	-
910770229590	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	-	-	-
910925867704	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-	-
910925867705	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-	-	-
910925867706	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-	-	-
910925867707	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-	-	-
910925867708	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-	-	-
910925867709	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	-	-	-
910925867710	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Nej	Nødbelysning, 3 timers varighed, Pro- version	3 t

Order Code	Full Product Name	Centraliseret nødbelysning	Nødbelysning	Forventet varighed af nødbelysningen (når den er fuldt opladet)
910925867711	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	Nej	Nødbelysning, 3 timers varighed, Pro- version	3 t
910925867712	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-	-
910925867713	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-	-	-
910925867714	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-	-	-
910925867715	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Nej	Nødbelysning, 3 timers varighed, med DALI- grænseflade	3 t
910925867716	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	Nej	Nødbelysning, 3 timers varighed, med DALI- grænseflade	3 t
910925867717	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	-	-	-
910925867718	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	-	-	-
910925867719	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-	-	-
910925867720	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-	-	-
910925867721	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-	-	-
910925867722	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-	-	-
910925867723	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Nej	Nødbelysning, 3 timers varighed, Pro- version	3 t
910925867724	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Centraliseret nødbelysning	Nødbelysning	Forventet varighed af nødbelysningen (når den er fuldt opladet)
910925867725	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-	-	-
910925867726	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-	-	-
910925867727	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Nej	Nødbelysning, 3 timers varighed, med DALI- grænseflade	3 t
910925867728	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	-	-	-
910925867729	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	-	-	-
910925867743	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-	-	-
910925867744	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-	-	-
910925868247	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	-	-	-
910925868249	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-	-	-
910925868251	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Nej	Nødbelysning, 3 timers varighed, Pro- version	3 t
910925868252	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	-	-	-
910925868253	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-	-	-
910925868254	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Nej	Nødbelysning, 3 timers varighed, med DALI- grænseflade	3 t
910925868255	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	-	-	-

## Pacific Industriarmatur

Order Code	Full Product Name	Centraliseret nødbelysning	Nødbelysning	Forventet varighed af nødbelysningen (når den er fuldt opladet)
910925868256	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	-	-	-
910925868257	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-	-	-
910925868258	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-	-	-
910925868259	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	-	-	-
910925868260	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-	-	-
910925868261	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Nej	Nødbelysning, 3 timers varighed, Pro- version	3 t
910925868262	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	-	-	-
910925868263	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-	-	-
910925868264	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Nej	Nødbelysning, 3 timers varighed, med DALI- grænseflade	3 t
910925868265	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	-	-	-
910925868266	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	-	-	-
910925868288	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-	-
910925868289	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-	-
910925868290	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-	-
910925868509	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	-	-	-
910925868611	WT490C 42S/840 PSU WB WA7 L1200	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Centraliseret nødbelysning	Nødbelysning	Forventet varighed af nødbelysningen (når den er fuldt opladet)
910925868612	WT490C 42S/840 PSU VWB WA7 L1200	-	-	-
910925868613	WT490C 42S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-	-	-
910925868614	WT490C 42S/840 PSU VWB TW3 WA7 L1200	-	-	-
910925868615	WT490C 42S/840 PSD WB WA7 L1200	-	-	-
910925868616	WT490C 42S/840 PSD VWB WA7 L1200	-	-	-
910925868617	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-	-	-
910925868618	WT490C 42S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200	-	-	-
910925868619	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	-	-	-
910925868620	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	-	-	-
910925868621	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	-	-	-
910925868622	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	-	-	-
910925868691	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-	-
910925868693	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1200	-	-	-
910925868695	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	-	-	-
910925868696	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	-	-	-
910925868699	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-	-
910925868702	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Centraliseret nødbelysning	Nødbelysning	Forventet varighed af nødbelysningen (når den er fuldt opladet)
910925868708	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 CLII L1200	-	-	-
910925869401	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	-	-	-
910925869402	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1x2.5 PI5 L	Nej	Nødbelysning, 3 timers varighed, Pro- version	3 t
910925869403	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	-	-	-
910925869404	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1200	-	-	-
910925869410	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	-	-	-
910925868412	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	-	-	-
910925868413	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	-	-	-
910925868414	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	-	-	-
910925868415	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	-	-	-
910925868416	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	-	-	-
910925868417	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	-	-	-
910925868418	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	-	-	-
910925868419	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Centraliseret nødbelysning	Nødbelysning	Forventet varighed af nødbelysningen (når den er fuldt opladet)
910925868420	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	-	-	-
910925868421	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	-	-	-
910925868422	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	-	-	-
910925868423	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	-	-	-
910925868692	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1600	-	-	-
910925868694	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1600	-	-	-
910925869407	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	-	-	-
910925869408	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	-	-	-
910925867703	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	-	-	-
910925868287	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	-	-	-
910925868250	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	-	-	-
910925868510	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-	-	-
910925868511	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	-	-	-
910925868512	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-	-	-
910925868513	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	-	-	-

## Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde
910925867731	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	-25 til +45 °C

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde
910925867732	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	-25 til +45 °C

## Pacific Industriarmatur

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde
910925867733	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	-25 til +45 °C	910925867715	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	0 til +40 °C
910925867734	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	0 til +30 °C	910925867716	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	0 til +40 °C
910925867735	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-25 til +45 °C	910925867717	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	-25 til +45 °C
910925867736	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	-25 til +45 °C	910925867718	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	-25 til +45 °C
910925867737	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	0 til +30 °C	910925867719	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-25 til +45 °C
910925867738	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	-25 til +45 °C	910925867720	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-25 til +45 °C
910925867739	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	-25 til +45 °C	910925867721	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-25 til +45 °C
910925867740	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	-25 til +45 °C	910925867722	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-25 til +45 °C
910925867741	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	-25 til +45 °C	910925867723	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	0 til +30 °C
910925868292	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-25 til +45 °C	910925867724	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	-25 til +45 °C
910925868293	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	-25 til +45 °C	910925867725	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-25 til +45 °C
910925868294	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	-25 til +45 °C	910925867726	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-25 til +45 °C
910925868516	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	-25 til +45 °C	910925867727	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	0 til +30 °C
910925868697	WT490C 80S/840 PSU O PI5 L1800	-25 til +45 °C	910925867728	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	-25 til +45 °C
910925868698	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	-25 til +45 °C	910925867729	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	-25 til +45 °C
910925868701	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-35 til +60 °C	910925867743	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-25 til +45 °C
910925868703	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-35 til +60 °C	910925867744	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-25 til +45 °C
910925868709	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 CLII L1800	-25 til +45 °C	910925868247	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	-25 til +45 °C
910925869405	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1800	-25 til +45 °C	910925868249	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-25 til +45 °C
910925869406	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1800	-25 til +45 °C	910925868251	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	0 til +40 °C
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-25 til +45 °C	910925868252	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	-25 til +45 °C
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	-25 til +45 °C	910925868253	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-25 til +45 °C
910925868706	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-25 til +45 °C	910925868254	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	0 til +40 °C
910925868707	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	-25 til +45 °C	910925868255	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	-25 til +45 °C
910770229590	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	-25 til +45 °C	910925868256	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	-25 til +45 °C
910925867704	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	-25 til +45 °C	910925868257	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-25 til +45 °C
910925867705	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-25 til +45 °C	910925868258	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-25 til +45 °C
910925867706	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-25 til +45 °C	910925868259	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	-25 til +45 °C
910925867707	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-25 til +45 °C	910925868260	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-25 til +45 °C
910925867708	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-25 til +45 °C	910925868261	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	0 til +30 °C
910925867709	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	-25 til +45 °C			
910925867710	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	0 til +40 °C			
910925867711	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	0 til +40 °C			
910925867712	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-25 til +45 °C			
910925867713	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-25 til +45 °C			
910925867714	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-25 til +45 °C			

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde
910925868262	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	-25 til +45 °C
910925868263	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-25 til +45 °C
910925868264	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	0 til +30 °C
910925868265	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	-25 til +45 °C
910925868266	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	-25 til +45 °C
910925868288	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	-25 til +45 °C
910925868289	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-25 til +45 °C
910925868290	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	-25 til +45 °C
910925868509	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	-25 til +45 °C
910925868611	WT490C 42S/840 PSU WB WA7 L1200	-25 til +45 °C
910925868612	WT490C 42S/840 PSU VWB WA7 L1200	-25 til +45 °C
910925868613	WT490C 42S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-25 til +45 °C
910925868614	WT490C 42S/840 PSU VWB TW3 WA7 L1200	-25 til +45 °C
910925868615	WT490C 42S/840 PSD WB WA7 L1200	-25 til +45 °C
910925868616	WT490C 42S/840 PSD VWB WA7 L1200	-25 til +45 °C
910925868617	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-25 til +45 °C
910925868618	WT490C 42S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200	-25 til +45 °C
910925868619	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	-25 til +45 °C
910925868620	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	-25 til +45 °C
910925868621	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	-25 til +45 °C
910925868622	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	-25 til +45 °C
910925868691	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	-25 til +45 °C
910925868693	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1200	-25 til +45 °C
910925868695	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	-25 til +45 °C
910925868696	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	-25 til +45 °C
910925868699	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-35 til +60 °C
910925868702	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-35 til +60 °C
910925868708	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 CLII L1200	-25 til +45 °C

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde
910925869401	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	-25 til +45 °C
910925869402	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1x2.5 PI5 L	0 til +40 °C
910925869403	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	-25 til +45 °C
910925869404	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1200	-25 til +45 °C
910925869410	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	-25 til +45 °C
910925868412	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	-25 til +45 °C
910925868413	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	-25 til +45 °C
910925868414	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	-25 til +45 °C
910925868415	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	-25 til +45 °C
910925868416	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	-25 til +45 °C
910925868417	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	-25 til +45 °C
910925868418	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	-25 til +45 °C
910925868419	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	-25 til +45 °C
910925868420	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	-25 til +45 °C
910925868421	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	-25 til +45 °C
910925868422	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	-25 til +45 °C
910925868423	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	-25 til +45 °C
910925868692	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1600	-25 til +45 °C
910925868694	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1600	-25 til +45 °C
910925869407	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	-25 til +45 °C
910925869408	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	-25 til +45 °C
910925867703	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	-25 til +45 °C
910925868287	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	-25 til +45 °C
910925868250	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	-25 til +45 °C
910925868510	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-25 til +45 °C
910925868511	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	-25 til +45 °C
910925868512	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-25 til +45 °C
910925868513	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	-25 til +45 °C

## Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910925867731	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867732	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867733	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867734	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867735	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910925867736	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867737	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867738	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867739	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867740	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet	Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910925867741	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3	910925868252	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868292	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3	910925868253	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868293	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3	910925868254	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868294	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3	910925868255	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868516	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3	910925868256	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868697	WT490C 80S/840 PSU O PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3	910925868257	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868698	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3	910925868258	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868701	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3	910925868259	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868703	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3	910925868260	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868709	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 CLII L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3	910925868261	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925869405	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3	910925868262	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925869406	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3	910925868263	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	910925868264	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3	910925868265	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868706	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	910925868266	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868707	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3	910925868288	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910770229590	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	(0.43, 0.40) SDCM <3	910925868289	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867704	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	910925868290	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867705	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	910925868509	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867706	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	910925868611	WT490C 42S/840 PSU WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867707	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	910925868612	WT490C 42S/840 PSU VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867708	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	910925868613	WT490C 42S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867709	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	910925868614	WT490C 42S/840 PSU VWB TW3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867710	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	910925868615	WT490C 42S/840 PSD WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867711	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	910925868616	WT490C 42S/840 PSD VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867712	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	910925868617	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867713	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	910925868618	WT490C 42S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867714	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	910925868619	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867715	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	910925868620	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867716	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	910925868621	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867717	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	910925868622	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867718	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	910925868691	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867719	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	910925868693	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867720	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	910925868695	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867721	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	910925868696	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867722	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	910925868699	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867723	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	910925868702	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867724	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	910925868708	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 CLII L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867725	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	910925869401	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867726	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	910925869402	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1x2.5 PI5 L	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867727	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	910925869403	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867728	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	910925869404	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867729	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	910925869410	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867743	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3			
910925867744	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3			
910925868247	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3			
910925868249	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3			
910925868251	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3			

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910925868412	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868413	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868414	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868415	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868416	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868417	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868418	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868419	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868420	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868421	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868422	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868423	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868692	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910925868694	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925869407	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925869408	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867703	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868287	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868250	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868510	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868511	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868512	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868513	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3

## Produktdata


Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910925867731	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	WT490C
910925867732	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	WT490C
910925867733	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	WT490C
910925867734	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	WT490C
910925867735	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	WT490C
910925867736	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	WT490C
910925867737	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	WT490C
910925867738	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	WT490C
910925867739	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	WT490C
910925867740	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	WT490C
910925867741	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	WT490C
910925868292	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	WT490C
910925868293	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	WT490C
910925868294	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	WT490C
910925868516	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	WT490C
910925868697	WT490C 80S/840 PSU O PI5 L1800	WT490C
910925868698	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	WT490C
910925868701	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	WT495C
910925868703	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	WT495C
910925868709	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 CLII L1800	WT490C
910925869405	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1800	WT490C
910925869406	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1800	WT490C
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	WT492C
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	WT492C
910925868706	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	WT492C
910925868707	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	WT492C
910770229590	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	WT490C
910925867704	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	WT490C
910925867705	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	WT490C
910925867706	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	WT490C
910925867707	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	WT490C
910925867708	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	WT490C
910925867709	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	WT490C
910925867710	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	WT490C
910925867711	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	WT490C

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910925867712	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	WT490C
910925867713	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	WT490C
910925867714	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	WT490C
910925867715	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	WT490C
910925867716	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	WT490C
910925867717	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	WT490C
910925867718	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	WT490C
910925867719	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	WT490C
910925867720	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	WT490C
910925867721	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	WT490C
910925867722	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	WT490C
910925867723	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	WT490C
910925867724	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	WT490C
910925867725	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	WT490C
910925867726	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	WT490C
910925867727	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	WT490C
910925867728	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	WT490C
910925867729	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	WT490C
910925867743	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	WT490C
910925867744	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	WT490C
910925868247	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	WT490C
910925868249	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	WT490C
910925868251	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	WT490C
910925868252	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	WT490C
910925868253	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	WT490C
910925868254	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	WT490C
910925868255	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	WT490C
910925868256	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	WT490C
910925868257	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	WT490C
910925868258	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	WT490C
910925868259	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	WT490C
910925868260	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	WT490C
910925868261	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	WT490C
910925868262	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	WT490C
910925868263	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	WT490C


Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910925868264	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	WT490C
910925868265	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	WT490C
910925868266	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	WT490C
910925868288	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
910925868289	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
910925868290	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
910925868509	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	WT490C
910925868611	WT490C 42S/840 PSU WB WA7 L1200	WT490C
910925868612	WT490C 42S/840 PSU VWB WA7 L1200	WT490C
910925868613	WT490C 42S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	WT490C
910925868614	WT490C 42S/840 PSU VWB TW3 WA7 L1200	WT490C
910925868615	WT490C 42S/840 PSD WB WA7 L1200	WT490C
910925868616	WT490C 42S/840 PSD VWB WA7 L1200	WT490C
910925868617	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	WT490C
910925868618	WT490C 42S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200	WT490C
910925868619	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	WT490C
910925868620	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	WT490C
910925868621	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	WT490C
910925868622	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	WT490C
910925868691	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
910925868693	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1200	WT490C
910925868695	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	WT490C
910925868696	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	WT490C
910925868699	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	WT495C
910925868702	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	WT495C
910925868708	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 CLII L1200	WT490C
910925869401	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	WT490C

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910925869402	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1x2.5 PI5 L	WT490C
910925869403	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	WT490C
910925869404	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1200	WT490C
910925869410	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	WT490C
910925868412	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	WT490C
910925868413	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	WT490C
910925868414	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	WT490C
910925868415	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	WT490C
910925868416	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	WT490C
910925868417	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	WT490C
910925868418	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	WT490C
910925868419	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	WT490C
910925868420	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	WT490C
910925868421	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	WT490C
910925868422	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	WT490C
910925868423	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	WT490C
910925868692	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1600	WT490C
910925868694	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1600	WT490C
910925869407	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	WT490C
910925869408	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	WT490C
910925867703	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	WT490C
910925868287	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	WT490C
910925868250	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	WT490C
910925868510	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	WT490C
910925868511	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	WT490C
910925868512	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	WT490C
910925868513	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	WT490C


## Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - WT490CI -  
910770229590




Polar Normal (separate) - WT490CI -  
910925868249




Polar Normal (separate) - WT490CI -  
910925868292


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868698




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868708




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868259




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868423




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868702




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868261



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868413




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868697




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868699


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868692




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868694




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868693




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868706




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868709




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868288



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868414




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868513




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868705


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868419




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868511




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868613




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868516




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868701




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868703



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868422




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868509




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867704


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867723




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867732




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867735




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867706




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867712




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867711



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867724




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867726




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867727


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867720




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867738




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867713




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867717




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867714




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867715



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867716




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867739




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867708


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867719




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867725




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867737




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867718




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867734




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867721



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867729




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868253




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868266


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868287




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868289




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868290




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868256




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868264




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868412



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868611




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868252




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868262


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868265




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868416




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868510




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867703




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867705




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867707



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867709




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867710




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867722


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 91092586728




Polar Normal (separate) - WT490CI - 91092586731




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867733




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867736




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867743




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867741



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867740




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867744




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868247


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868251




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868255




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868254




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868258




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868263




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868260



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868257




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868294




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868293


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868415




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868417




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868418




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868420




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868421




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868512



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868691




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868695




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868696


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868704




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868707




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925869401




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925869402




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925869403




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925869405



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925869406




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925869404




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925869407


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925869408




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925869410




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868250




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868614




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868612




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868615



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868619




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868616




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868617


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - WT490CI -  
910925868618**



**Polar Normal (separate) - WT490CI -  
910925868620**



**Polar Normal (separate) - WT490CI -  
910925868621**



**Polar Normal (separate) - WT490CI -  
910925868622**

