



Luminaire robuste, pouvant être connecté, et offrant d'excellentes performances.

Pacific LED Gen5

Pacific LED gen5 est un luminaire LED étanche innovant apprécié pour ses performances optimales. Il répond aux exigences strictes des secteurs industriels contemporains et difficiles. Il s'agit d'un luminaire très robuste, compact et fiable offrant une excellente qualité de lumière. Avec un haut degré de protection contre les chocs mécaniques (IK08), l'eau et la poussière (IP66), ainsi qu'une résistance éprouvée aux produits chimiques, le luminaire Pacific LED gen5 peut parfaitement résister aux conditions difficiles de l'industrie automobile, de l'industrie alimentaire et de l'industrie lourde. Il s'avère également très intéressant dans les parkings couverts et les entrepôts. Les luminaires Pacific LED gen5 offrent une qualité de lumière supérieure et sans artefact et un éclairage homogène ; ils sont proposés avec plusieurs optiques et une large gamme de flux lumineux (jusqu'à 15 000 lm). Cela permet une plus grande flexibilité dans la conception de plans d'éclairage optimisés. Les luminaires sont également conçus selon une approche circulaire, ce qui signifie qu'ils sont très faciles à entretenir et peuvent être modernisés de manière à prolonger leur cycle de vie complet. Ces luminaires se démarquent en raison de leur installation simple et rapide qui facilite le câblage traversant, des diverses options de raccordement et de montage qu'ils offrent, mais aussi en raison de leur coût total de possession exceptionnel, leur efficacité énergétique et leur maintenance aisée permettant de limiter au minimum les interruptions d'opérations dans les applications exigeantes. Pour que la solution Pacific LED gen5 soit encore plus complète, l'intégration système avec Interact Industry permet d'optimiser l'efficacité, de réaliser des économies d'énergie et d'améliorer la gestion de l'éclairage, la productivité et la sécurité, ce qui en fait une solution évolutive à tous

Pacific LED Gen5

les points de vue. Découvrez la solution Pacific LED gen5. Des performances optimales pour des environnements exigeants.

Avantages

- Une longue durée de vie qui procure une totale tranquillité d'esprit concernant vos installations d'éclairage.
- Convient pour une large gamme d'applications industrielles, notamment la production alimentaire, l'industrie chimique et l'industrie lourde, l'automobile, les parkings couverts et les entrepôts.
- Réduit vos coûts de maintenance grâce à un entretien et à un remplacement de pièces aisés et une approche modulaire.
- Peut être intégré dans une installation d'éclairage connecté Interact pour optimiser les opérations et maximiser les économies d'énergie et les informations recueillies.

Fonctions

- Haute efficacité énergétique, jusqu'à 160 lm/W, et longue durée de vie L80, jusqu'à 100 000 heures.
- Large gamme d'applications avec nombreux flux lumineux (jusqu'à 15 000 lm) et un grand choix d'optiques, ainsi que des matériaux de grande qualité résistants aux produits chimiques.
- Architecture produit robuste et compacte, avec une protection élevée contre l'eau et la poussière (IP66) et contre les chocs mécaniques (IK08).
- Excellente uniformité, contrôle de l'éblouissement et distributions de lumière sans artefact.
- Installation et maintenance très simples.

Application

- Transformation de produits alimentaires
- Parkings couverts
- Sites de production
- Entrepôts/centres de distribution

Mises en garde et sécurité

- Au fil du temps, les rayons UV risquent d'endommager le matériel, car l'étanchéité n'est plus parfaite et la protection IP66 perd de son efficacité.
- N'installez pas le luminaire à un endroit directement exposé au soleil.

Schéma dimensionnel






Schéma dimensionnel



Pacific LED Gen5

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



Pacific LED gen5, looping connection, 2 entry on one side



Pacific LED gen5 with push in 7-pole (PI7) connector



Pacific LED gen5, Wieland connector



Pacific LED gen5 with WAGO connector



Pacific LED gen5 connection through WAGO connector side view



Pacific LED gen5 with push in 5-pole (PI5) connecto



Pacific LED gen5 with Wieland connector

Détails sur le produit



Pacific LED gen5 connection
through WAGO connector

Informations générales

Driver inclus	Oui
Source lumineuse remplaçable	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Service Tag	Oui

Données techniques de l'éclairage

Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
----------------------------------	-----

Fonctionnement et électricité

Classe de protection CEI	Classe électrique I
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non

Mécanique et boîtier

Couleur du corps	Blanc
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
Indice de protection	IP66

Approbation et application

Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marque ENEC plus
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces aisément inflammables
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 30 s
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-7%
----------------------------	-------

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux	Type d'optique
8719514109865	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	4000 K	165 lm/W	8.000 lm	Faisceau intensif - Optique grande hauteur
8719514109872	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	4000 K	165 lm/W	8.000 lm	Faisceau intensif - Optique grande hauteur
8719514109889	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	4000 K	165 lm/W	8.000 lm	Faisceau extensif
8719514109896	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	4000 K	154 lm/W	8.000 lm	Faisceau extensif
8719514109902	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8.000 lm	Faisceau extensif
8719514109919	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	4000 K	165 lm/W	8.000 lm	Faisceau extensif
8719514109926	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	4000 K	154 lm/W	8.000 lm	Faisceau extensif
8719514109933	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8.000 lm	Faisceau ultra-extensif
8719514109940	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8.000 lm	Faisceau ultra-extensif
8719514109957	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	4000 K	161 lm/W	10.000 lm	Faisceau extensif
8719514109964	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	4000 K	158 lm/W	12.000 lm	Faisceau extensif
8719514623576	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8.000 lm	Faisceau extensif
8719514623583	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	4000 K	161 lm/W	10.000 lm	Faisceau extensif
8719514623590	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	4000 K	158 lm/W	12.000 lm	Faisceau extensif
8719514625785	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	4000 K	165 lm/W	8.000 lm	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux	Type d'optique
8719514627598	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	4000 K	136 lm/W	6.600 lm	Opale
8719514627642	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Faisceau extensif
8719514627659	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	4000 K	165 lm/W	8.000 lm	Faisceau extensif
8719514627666	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	4000 K	162 lm/W	6.400 lm	Faisceau extensif
8719514627673	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	4000 K	165 lm/W	8.000 lm	Faisceau extensif
8719514732902	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	3000 K	157 lm/W	4.200 lm	Faisceau extensif
8719514109599	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	4000 K	162 lm/W	4.200 lm	Faisceau extensif
8719514109605	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Faisceau intensif - Optique grande hauteur
8719514109612	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	4000 K	162 lm/W	6.400 lm	Faisceau intensif - Optique grande hauteur
8719514109629	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Faisceau extensif
8719514109636	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Faisceau extensif
8719514109643	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Faisceau extensif
8719514109650	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	4000 K	146 lm/W	6.400 lm	Faisceau extensif
8719514109667	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	4000 K	146 lm/W	6.400 lm	Faisceau extensif
8719514109674	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	4000 K	162 lm/W	6.400 lm	Faisceau extensif
8719514109681	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	4000 K	162 lm/W	6.400 lm	Faisceau extensif
8719514109698	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	4000 K	162 lm/W	6.400 lm	Faisceau extensif
8719514109704	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	4000 K	147 lm/W	6.400 lm	Faisceau extensif
8719514109711	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	4000 K	147 lm/W	6.400 lm	Faisceau extensif
8719514109728	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Faisceau ultra- extensif
8719514109735	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	4000 K	162 lm/W	6.400 lm	Faisceau ultra- extensif
8719514109742	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Faisceau intensif -

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux	Type d'optique
					Optique grande hauteur
8719514109759	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Faisceau intensif - Optique grande hauteur
8719514109766	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Faisceau extensif
8719514109773	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Faisceau extensif
8719514109780	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	4000 K	146 lm/W	8.000 lm	Faisceau extensif
8719514109797	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Faisceau extensif
8719514109803	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Faisceau extensif
8719514109810	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Faisceau extensif
8719514109827	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	4000 K	146 lm/W	8.000 lm	Faisceau extensif
8719514109834	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Faisceau ultra-extensif
8719514109841	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Faisceau ultra-extensif
8719514109988	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Faisceau intensif - Optique grande hauteur
8719514109995	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	4000 K	162 lm/W	6.400 lm	Faisceau intensif - Optique grande hauteur
8719514623125	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Faisceau extensif
8719514623149	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Faisceau extensif
8719514623163	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	4000 K	146 lm/W	6.400 lm	Faisceau extensif
8719514623170	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	4000 K	162 lm/W	6.400 lm	Faisceau extensif
8719514623187	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	4000 K	162 lm/W	6.400 lm	Faisceau extensif
8719514623194	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	4000 K	147 lm/W	6.400 lm	Faisceau extensif
8719514623200	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Faisceau ultra-extensif

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux	Type d'optique
8719514623217	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	4000 K	162 lm/W	6.400 lm	Faisceau ultra-extensif
8719514623224	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Faisceau intensif - Optique grande hauteur
8719514623231	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Faisceau intensif - Optique grande hauteur
8719514623248	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Faisceau extensif
8719514623255	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Faisceau extensif
8719514623262	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	4000 K	146 lm/W	8.000 lm	Faisceau extensif
8719514623279	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Faisceau extensif
8719514623286	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Faisceau extensif
8719514623293	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	4000 K	146 lm/W	8.000 lm	Faisceau extensif
8719514623309	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Faisceau ultra-extensif
8719514623316	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Faisceau ultra-extensif
8719514623538	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	4000 K	165 lm/W	4.200 lm	Faisceau extensif
8719514623545	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Faisceau extensif
8719514623552	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Faisceau extensif
8719514625716	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	4000 K	162 lm/W	4.200 lm	Faisceau ultra-extensif
8719514626782	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	4000 K	162 lm/W	4.200 lm	Faisceau extensif
8719514627574	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	4000 K	133 lm/W	5.300 lm	Opale
8719514624757	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	4000 K	162 lm/W	6.400 lm	Faisceau extensif
8719514624764	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Faisceau extensif
8719514624771	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Faisceau extensif
8719514624788	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Faisceau extensif
8719514624795	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux	Type d'optique
8719514624801	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Faisceau extensif
8719514624818	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	4000 K	162 lm/W	6.400 lm	Faisceau extensif
8719514624825	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Faisceau extensif
8719514624832	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Faisceau extensif
8719514624849	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Faisceau extensif
8719514624856	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Faisceau extensif
8719514624863	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Faisceau extensif
8719514109582	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	4000 K	160 lm/W	2.300 lm	Faisceau extensif
8719514623521	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	4000 K	151 lm/W	2.300 lm	Faisceau extensif
8719514623156	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Faisceau extensif
8719514625723	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Faisceau extensif
8719514625730	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Faisceau extensif
8719514625747	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	4000 K	162 lm/W	6.400 lm	Faisceau extensif
8719514625754	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Faisceau extensif

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8719514109865	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	48,5 W
8719514109872	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	48,5 W
8719514109889	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	48,5 W
8719514109896	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	52 W
8719514109902	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	48,5 W
8719514109919	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	48,5 W
8719514109926	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	52 W
8719514109933	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	48,5 W
8719514109940	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	48,5 W
8719514109957	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	62 W
8719514109964	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	76 W
8719514623576	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	48,5 W
8719514623583	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	62 W
8719514623590	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	76 W
8719514625785	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	48,5 W
8719514627598	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	48,5 W
8719514627642	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	40 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8719514627659	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	49 W
8719514627666	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	39,5 W
8719514627673	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	48,5 W
8719514732902	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	25,5 W
8719514109599	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	26 W
8719514109605	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	40 W
8719514109612	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	39,5 W
8719514109629	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	40 W
8719514109636	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	40 W
8719514109643	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	40 W
8719514109650	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	44 W
8719514109667	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	44 W
8719514109674	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	39,5 W
8719514109681	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	39,5 W
8719514109698	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	39,5 W
8719514109704	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	43,5 W

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8719514109711	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	43,5 W
8719514109728	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	40 W
8719514109735	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	39,5 W
8719514109742	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	51 W
8719514109759	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	51 W
8719514109766	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	51 W
8719514109773	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	51 W
8719514109780	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	55 W
8719514109797	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	51 W
8719514109803	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	51 W
8719514109810	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	51 W
8719514109827	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	55 W
8719514109834	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	51 W
8719514109841	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	51 W
8719514109988	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	40 W
8719514109995	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	39,5 W
8719514623125	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	40 W
8719514623149	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	40 W
8719514623163	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	44 W
8719514623170	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	39,5 W
8719514623187	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	39,5 W
8719514623194	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	43,5 W
8719514623200	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	40 W
8719514623217	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	39,5 W
8719514623224	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	51 W
8719514623231	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	51 W
8719514623248	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	51 W
8719514623255	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	51 W
8719514623262	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	55 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8719514623279	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	51 W
8719514623286	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	51 W
8719514623293	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	55 W
8719514623309	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	51 W
8719514623316	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	51 W
8719514623538	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	25,5 W
8719514623545	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	40 W
8719514623552	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	51 W
8719514625716	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	26 W
8719514626782	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	26 W
8719514627574	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	40 W
8719514624757	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	39,5 W
8719514624764	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	40 W
8719514624771	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	40 W
8719514624788	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	51 W
8719514624795	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	51 W
8719514624801	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	51 W
8719514624818	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	39,5 W
8719514624825	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	40 W
8719514624832	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	40 W
8719514624849	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	51 W
8719514624856	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	51 W
8719514624863	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	51 W
8719514109582	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	14,4 W
8719514623521	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	15,2 W
8719514623156	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	40 W
8719514625723	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	40 W
8719514625730	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	51 W
8719514625747	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	39,5 W
8719514625754	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	51 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée
8719514109865	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	Non	-
8719514109872	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	Oui	-
8719514109889	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	Non	-
8719514109896	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	Non	-
8719514109902	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	Oui	-
8719514109919	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	Oui	-
8719514109926	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	Oui	-

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée
8719514109933	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	Non	-
8719514109940	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	Oui	-
8719514109957	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	Oui	-
8719514109964	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	Oui	-
8719514623576	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	Non	-
8719514623583	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	Non	-
8719514623590	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	Non	-

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée
8719514625785	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	Oui	Antenne Interact SNS410
8719514627598	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	Non	-
8719514627642	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Non	-
8719514627659	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	Non	-
8719514627666	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Oui	-
8719514627673	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	Oui	-
8719514732902	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	Non	-
8719514109599	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	Oui	-
8719514109605	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	Non	-
8719514109612	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	Oui	-
8719514109629	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	Non	-
8719514109636	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	Non	-
8719514109643	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	Non	-
8719514109650	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Non	-
8719514109667	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	Non	-
8719514109674	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	Oui	-
8719514109681	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	Oui	-
8719514109698	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	Oui	-
8719514109704	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Oui	-
8719514109711	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	Oui	-
8719514109728	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	Non	-
8719514109735	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	Oui	-
8719514109742	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	Non	-
8719514109759	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	Oui	-
8719514109766	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	Non	-

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée
8719514109773	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	Non	-
8719514109780	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Non	-
8719514109797	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	Oui	-
8719514109803	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	Oui	-
8719514109810	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	Oui	-
8719514109827	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Oui	-
8719514109834	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	Non	-
8719514109841	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	Oui	-
8719514109988	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	Non	-
8719514109995	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	Oui	-
8719514623125	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	Non	-
8719514623149	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	Non	-
8719514623163	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Non	-
8719514623170	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	Oui	-
8719514623187	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Oui	-
8719514623194	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Oui	-
8719514623200	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	Non	-
8719514623217	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	Oui	-
8719514623224	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	Non	-
8719514623231	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	Oui	-
8719514623248	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	Non	-
8719514623255	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	Non	-
8719514623262	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Non	-
8719514623279	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	Oui	-
8719514623286	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Oui	-

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée
8719514623293	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Oui	-
8719514623309	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	Non	-
8719514623316	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	Oui	-
8719514623538	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	Non	-
8719514623545	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	Non	-
8719514623552	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	Non	-
8719514625716	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	Oui	-
8719514626782	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Oui	-
8719514627574	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	Non	-
8719514624757	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	Oui	-
8719514624764	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	Non	-
8719514624771	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	Non	-
8719514624788	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	Non	-
8719514624795	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	Oui	-

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée
8719514624801	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	Non	-
8719514624818	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	Oui	-
8719514624825	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	Non	-
8719514624832	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	Non	-
8719514624849	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	Non	-
8719514624856	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	Oui	-
8719514624863	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	Non	-
8719514109582	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	Oui	-
8719514623521	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	Non	-
8719514623156	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	Non	-
8719514625723	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Non	-
8719514625730	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	Non	-
8719514625747	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Oui	-
8719514625754	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	Oui	-

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Classe du risque explosif
8719514109865	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	-
8719514109872	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	-
8719514109889	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	-
8719514109896	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	-
8719514109902	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-
8719514109919	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	-
8719514109926	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	-
8719514109933	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	-
8719514109940	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	-
8719514109957	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	-
8719514109964	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	-
8719514623576	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-
8719514623583	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	-
8719514623590	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	-
8719514625785	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	-
8719514627598	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	-
8719514627642	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Zone 2 et 22

Order Code	Full Product Name	Classe du risque explosif
8719514627659	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	Zone 2 et 22
8719514627666	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Zone 2 et 22
8719514627673	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	Zone 2 et 22
8719514732902	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	-
8719514109599	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	-
8719514109605	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-
8719514109612	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-
8719514109629	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-
8719514109636	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-
8719514109643	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	-
8719514109650	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	-
8719514109667	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	-
8719514109674	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-
8719514109681	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-
8719514109698	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-
8719514109704	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	-
8719514109711	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	-

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Classe du risque explosif
8719514109728	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	-
8719514109735	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	-
8719514109742	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-
8719514109759	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-
8719514109766	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-
8719514109773	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-
8719514109780	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	-
8719514109797	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	-
8719514109803	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-
8719514109810	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-
8719514109827	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	-
8719514109834	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	-
8719514109841	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	-
8719514109988	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-
8719514109995	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-
8719514623125	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	-
8719514623149	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-
8719514623163	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	-
8719514623170	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	-
8719514623187	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-
8719514623194	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	-
8719514623200	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	-
8719514623217	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	-
8719514623224	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-
8719514623231	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-
8719514623248	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	-
8719514623255	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-
8719514623262	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	-
8719514623279	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	-

Order Code	Full Product Name	Classe du risque explosif
8719514623286	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-
8719514623293	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	-
8719514623309	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	-
8719514623316	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	-
8719514623538	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	-
8719514623545	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-
8719514623552	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	-
8719514625716	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	-
8719514626782	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-
8719514627574	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	-
8719514624757	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	-
8719514624764	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	-
8719514624771	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	-
8719514624788	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	-
8719514624795	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	-
8719514624801	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	-
8719514624818	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	-
8719514624825	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	-
8719514624832	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	-
8719514624849	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	-
8719514624856	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	-
8719514624863	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	-
8719514109582	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	-
8719514623521	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	-
8719514623156	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	-
8719514625723	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-
8719514625730	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	-
8719514625747	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-
8719514625754	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	-

Fonctionnement de secours

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours	Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)
8719514109865	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	-	-	-
8719514109872	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	-	-	-
8719514109889	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	-	-	-
8719514109896	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	Non	Éclairage de secours 3 heures version Pro	3 h
8719514109902	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours	Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)
8719514109919	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	-	-	-
8719514109926	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	Non	Éclairage de secours 3 heures avec interface DALI	3 h
8719514109933	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	-	-	-
8719514109940	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	-	-	-

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours	Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)
8719514109957	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-	-
8719514109964	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-	-
8719514623576	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-	-
8719514623583	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-	-
8719514623590	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-	-
8719514625785	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	-	-	-
8719514627598	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	-	-	-
8719514627642	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-	-	-
8719514627659	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	-	-	-
8719514627666	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-	-	-
8719514627673	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	-	-	-
8719514732902	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	-	-	-
8719514109599	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-	-
8719514109605	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-	-	-
8719514109612	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-	-	-
8719514109629	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-	-	-
8719514109636	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-	-	-
8719514109643	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	-	-	-
8719514109650	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Non	Éclairage de secours 3 heures version Pro	3 h
8719514109667	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	Non	Éclairage de secours 3 heures version Pro	3 h
8719514109674	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours	Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)
8719514109681	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-	-	-
8719514109698	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-	-	-
8719514109704	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Non	Éclairage de secours 3 heures avec interface DALI	3 h
8719514109711	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	Non	Éclairage de secours 3 heures avec interface DALI	3 h
8719514109728	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	-	-	-
8719514109735	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	-	-	-
8719514109742	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-	-	-
8719514109759	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-	-	-
8719514109766	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-	-	-
8719514109773	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-	-	-
8719514109780	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Non	Éclairage de secours 3 heures version Pro	3 h
8719514109797	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-	-
8719514109803	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-	-	-
8719514109810	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-	-	-
8719514109827	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Non	Éclairage de secours 3 heures avec interface DALI	3 h
8719514109834	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	-	-	-

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours	Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)
8719514109841	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	-	-	-
8719514109988	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-	-	-
8719514109995	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-	-	-
8719514623125	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	-	-	-
8719514623149	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-	-	-
8719514623163	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Non	Éclairage de secours 3 heures version Pro	3 h
8719514623170	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	-	-	-
8719514623187	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-	-	-
8719514623194	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Non	Éclairage de secours 3 heures avec interface DALI	3 h
8719514623200	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	-	-	-
8719514623217	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	-	-	-
8719514623224	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-	-	-
8719514623231	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-	-	-
8719514623248	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	-	-	-
8719514623255	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-	-	-
8719514623262	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Non	Éclairage de secours 3 heures version Pro	3 h
8719514623279	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	-	-	-
8719514623286	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-	-	-
8719514623293	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Non	Éclairage de secours 3 heures	3 h

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours	Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)
8719514623309	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	-	-	-
8719514623316	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	-	-	-
8719514623538	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-	-
8719514623545	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-	-
8719514623552	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-	-
8719514625716	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	-	-	-
8719514626782	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-	-	-
8719514627574	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	-	-	-
8719514624757	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	-	-	-
8719514624764	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	-	-	-
8719514624771	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	-	-	-
8719514624788	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	-	-	-
8719514624795	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	-	-	-
8719514624801	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	-	-	-
8719514624818	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	-	-	-
8719514624825	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	-	-	-
8719514624832	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	-	-	-
8719514624849	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	-	-	-
8719514624856	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	-	-	-
8719514624863	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	-	-	-
8719514109582	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	-	-	-
8719514623521	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	-	-	-

Pacific LED Gen5

				Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)
Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours	
8719514623156	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	-	-	-
8719514625723	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-	-	-
8719514625730	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	-	-	-

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
8719514109865	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	-25 à +45 °C
8719514109872	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	-25 à +45 °C
8719514109889	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	-25 à +45 °C
8719514109896	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	0 à +30 °C
8719514109902	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-25 à +45 °C
8719514109919	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	-25 à +45 °C
8719514109926	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	0 à +30 °C
8719514109933	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	-25 à +45 °C
8719514109940	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	-25 à +45 °C
8719514109957	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	-25 à +45 °C
8719514109964	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	-25 à +45 °C
8719514623576	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-25 à +45 °C
8719514623583	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	-25 à +45 °C
8719514623590	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	-25 à +45 °C
8719514625785	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	-25 à +45 °C
8719514627598	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	-25 à +45 °C
8719514627642	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-25 à +45 °C
8719514627659	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	-25 à +45 °C
8719514627666	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-25 à +45 °C
8719514627673	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	-25 à +45 °C
8719514732902	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	-25 à +45 °C
8719514109599	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	-25 à +45 °C
8719514109605	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-25 à +45 °C
8719514109612	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-25 à +45 °C
8719514109629	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-25 à +45 °C
8719514109636	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-25 à +45 °C
8719514109643	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	-25 à +45 °C
8719514109650	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	0 à +40 °C
8719514109667	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	0 à +40 °C
8719514109674	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-25 à +45 °C
8719514109681	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-25 à +45 °C
8719514109698	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-25 à +45 °C

				Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)
Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours	
8719514625747	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-	-	-
8719514625754	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
8719514109704	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	0 à +40 °C
8719514109711	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	0 à +40 °C
8719514109728	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	-25 à +45 °C
8719514109735	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	-25 à +45 °C
8719514109742	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-25 à +45 °C
8719514109759	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-25 à +45 °C
8719514109766	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-25 à +45 °C
8719514109773	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-25 à +45 °C
8719514109780	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	0 à +30 °C
8719514109797	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	-25 à +45 °C
8719514109803	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-25 à +45 °C
8719514109810	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-25 à +45 °C
8719514109827	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	0 à +30 °C
8719514109834	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	-25 à +45 °C
8719514109841	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	-25 à +45 °C
8719514109988	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-25 à +45 °C
8719514109995	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-25 à +45 °C
8719514623125	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	-25 à +45 °C
8719514623149	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-25 à +45 °C
8719514623163	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	0 à +40 °C
8719514623170	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	-25 à +45 °C
8719514623187	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-25 à +45 °C
8719514623194	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	0 à +40 °C
8719514623200	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	-25 à +45 °C
8719514623217	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	-25 à +45 °C

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
8719514623224	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-25 à +45 °C
8719514623231	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-25 à +45 °C
8719514623248	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	-25 à +45 °C
8719514623255	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-25 à +45 °C
8719514623262	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	0 à +30 °C
8719514623279	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	-25 à +45 °C
8719514623286	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-25 à +45 °C
8719514623293	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	0 à +30 °C
8719514623309	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	-25 à +45 °C
8719514623316	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	-25 à +45 °C
8719514623538	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	-25 à +45 °C
8719514623545	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-25 à +45 °C
8719514623552	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	-25 à +45 °C
8719514625716	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	-25 à +45 °C
8719514626782	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-25 à +45 °C

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
8719514627574	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	-25 à +45 °C
8719514624757	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	-25 à +45 °C
8719514624764	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	-25 à +45 °C
8719514624771	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	-25 à +45 °C
8719514624788	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	-25 à +45 °C
8719514624795	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	-25 à +45 °C
8719514624801	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	-25 à +45 °C
8719514624818	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	-25 à +45 °C
8719514624825	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	-25 à +45 °C
8719514624832	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	-25 à +45 °C
8719514624849	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	-25 à +45 °C
8719514624856	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	-25 à +45 °C
8719514624863	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	-25 à +45 °C
8719514109582	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	-25 à +45 °C
8719514623521	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	-25 à +45 °C
8719514623156	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	-25 à +45 °C
8719514625723	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-25 à +45 °C
8719514625730	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	-25 à +45 °C
8719514625747	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-25 à +45 °C
8719514625754	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	-25 à +45 °C

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8719514109865	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109872	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109889	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109896	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109902	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109919	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109926	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109933	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109940	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109957	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109964	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623576	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623583	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623590	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514625785	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514627598	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514627642	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514627659	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514627666	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514627673	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514732902	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	(0.43, 0.40) SDCM <3
8719514109599	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109605	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109612	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109629	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8719514109636	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109643	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109650	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109667	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109674	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109681	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109698	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109704	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109711	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109728	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109735	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109742	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109759	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109766	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109773	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109780	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109797	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109803	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109810	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109827	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109834	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109841	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109988	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109995	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623125	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8719514623149	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623163	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623170	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623187	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623194	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623200	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623217	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623224	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623231	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623248	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623255	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623262	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623279	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623286	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623293	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623309	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623316	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623538	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623545	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623552	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514625716	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8719514626782	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514627574	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514624757	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514624764	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514624771	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514624788	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514624795	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514624801	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514624818	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514624825	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514624832	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514624849	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514624856	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514624863	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109582	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623521	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623156	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514625723	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514625730	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514625747	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514625754	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3

Données du produit


Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8719514109865	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	WT490C
8719514109872	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	WT490C
8719514109889	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	WT490C
8719514109896	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	WT490C
8719514109902	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	WT490C
8719514109919	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	WT490C
8719514109926	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	WT490C
8719514109933	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	WT490C
8719514109940	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	WT490C
8719514109957	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	WT490C
8719514109964	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	WT490C
8719514623576	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	WT490C
8719514623583	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	WT490C
8719514623590	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	WT490C
8719514625785	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	WT490C
8719514627598	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	WT490C
8719514627642	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	WT492C
8719514627659	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	WT492C
8719514627666	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	WT492C
8719514627673	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	WT492C
8719514732902	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	WT490C
8719514109599	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	WT490C
8719514109605	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	WT490C
8719514109612	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	WT490C
8719514109629	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	WT490C
8719514109636	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	WT490C

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8719514109643	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	WT490C
8719514109650	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	WT490C
8719514109667	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	WT490C
8719514109674	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	WT490C
8719514109681	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	WT490C
8719514109698	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	WT490C
8719514109704	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	WT490C
8719514109711	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	WT490C
8719514109728	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	WT490C
8719514109735	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	WT490C
8719514109742	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	WT490C
8719514109759	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	WT490C
8719514109766	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	WT490C
8719514109773	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	WT490C
8719514109780	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	WT490C
8719514109797	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	WT490C
8719514109803	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	WT490C
8719514109810	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	WT490C
8719514109827	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	WT490C
8719514109834	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	WT490C
8719514109841	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	WT490C
8719514109988	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	WT490C
8719514109995	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	WT490C
8719514623125	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	WT490C
8719514623149	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	WT490C
8719514623163	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	WT490C


Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8719514623170	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	WT490C
8719514623187	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	WT490C
8719514623194	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	WT490C
8719514623200	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	WT490C
8719514623217	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	WT490C
8719514623224	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	WT490C
8719514623231	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	WT490C
8719514623248	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	WT490C
8719514623255	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	WT490C
8719514623262	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	WT490C
8719514623279	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	WT490C
8719514623286	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	WT490C
8719514623293	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	WT490C
8719514623309	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	WT490C
8719514623316	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	WT490C
8719514623538	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
8719514623545	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
8719514623552	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
8719514625716	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	WT490C
8719514626782	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	WT490C

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8719514627574	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	WT490C
8719514624757	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	WT490C
8719514624764	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	WT490C
8719514624771	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	WT490C
8719514624788	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	WT490C
8719514624795	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	WT490C
8719514624801	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	WT490C
8719514624818	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	WT490C
8719514624825	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	WT490C
8719514624832	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	WT490C
8719514624849	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	WT490C
8719514624856	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	WT490C
8719514624863	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	WT490C
8719514109582	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	WT490C
8719514623521	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	WT490C
8719514623156	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	WT490C
8719514625723	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	WT490C
8719514625730	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	WT490C
8719514625747	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	WT490C
8719514625754	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	WT490C


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910770229590




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868249




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868292



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868698




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868259




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868423


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868261




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868413




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868706**




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868288




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868414




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868513**



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868705




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868419**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868511**


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868516




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868422




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868509**




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867704




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867723**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867732**



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867735




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867706**




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867712


Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867711**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867724**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867726**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867727**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867720**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867738**



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867713




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867717**




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867714


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867715




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867716




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867739




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867708




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867719




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867725



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867737




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867718




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867734


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867721




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867729




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868253




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868266




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868287




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868289



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868290




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868256




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868264


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868412




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868252




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868262




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868265




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868416




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868510



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867703




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867705




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867707


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867709




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867710




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867722




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867728




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867731




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867733



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867736




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867743




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867741


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867740




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867744




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868247




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868251




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868255




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868254



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868258




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868263




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868260


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868257




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868294




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868293




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868415




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868417




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868418



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868420






Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868421



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868512



Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868696

Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868704

Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868707



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868250

Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868617

